



la linea di luce con molte opzioni

KeyLine, da superficie e sospese

Oggigiorno, molti proprietari di uffici e progettisti specializzati nell'illuminazione di uffici preferiscono utilizzare le linee di luce. Il motivo è semplice: non soltanto hanno un design minimal, ma offrono anche più possibilità di scelta e flessibilità. Ogni soluzione è possibile: apparecchi e linee di luce lunghe o corte, apparecchi singoli, forme particolari e colori diversi. Con KeyLine, tutti questi vantaggi sono disponibili a un prezzo competitivo nel rispetto delle norme sull'illuminazione degli uffici. Keyline è una straordinaria gamma di linee di luce con un design minimalistico e sottile e un'emissione elevata, perfetta per illuminare al meglio gli ambienti di lavoro. Grazie a una luce confortevole con livelli bassi di abbagliamento, non affatica la vista e soddisfa la norma UGR19. KeyLine è pertanto la scelta ideale per le applicazioni in linea o montaggio singolo, a sospensione o installata a soffitto. Una gamma che offre massima flessibilità e possibilità illimitate. La flessibilità di progettazione di KeyLine si ritrova nell'ampia possibilità di scelta di lunghezze, colori ed emissioni luminose, incluse forme a L e linee dritte. Tutti i modelli hanno un'efficienza di sistema elevata fino a 130 lm/W e l'opzione di upgrade con sistemi di controllo e connettività wireless. Se a ciò si aggiunge il prezzo accattivante, KeyLine assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo con un costo totale di proprietà eccezionale.

Vantaggi

- Adatto per applicazioni ufficio
- Costo totale di proprietà ottimizzato
- Ampia gamma di opzioni per soddisfare diverse esigenze

Caratteristiche

- Luce confortevole con abbagliamento controllato: <UGR19 per l'intera gamma
- Elevata emissione di flusso, fino a 4.000 lm per la versione da 1,2 m
- Connettività Interact Ready con driver wireless
- Varie opzioni disponibili: diverse lunghezze, colori e flussi luminosi
- Possibilità di personalizzazioni custom

KeyLine, da superficie e sospese


Applicazione

- Uffici
- Retail
- Scuole

Warnings and safety

- Gli apparecchi per illuminazione KeyLine hanno una classe di protezione IP20, che non garantisce la protezione contro l'ingresso di acqua. Pertanto consigliamo di controllare l'idoneità dell'ambiente di installazione.
- Se, nonostante l'avviso di classificazione IPX0, gli apparecchi per illuminazioni sono esposti all'ingresso di acqua, Philips e Signify non possono garantire la sicurezza né escludere guasti. In questo caso, la garanzia viene annullata.

Versions



KeyLine L-corner, black

KeyLine L-corner, alu





KeyLine suspended L1500, white

KeyLine SP350P WIA

KeyLine suspended L1200, white


KeyLine L-corner, white

Disegno tecnico



KeyLine, da superficie e sospese

Disegno tecnico




Dati del prodotto



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C detailed



KeyLine_SM350C_WIA_DPPI



KeyLine line configuration, white




KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X

KeyLine, da superficie e sospese

Dati del prodotto




KeyLine black with end-cap accessory




KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black


KeyLine, da superficie e sospese

Dati del prodotto

	KeyLine SM350C, alu		KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory
	KeyLine line configuration, black		KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting
	KeyLine white with suspension set for suspended mounting		KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting
	KeyLine white with end-cap accessory		KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting
	KeyLine SM350C, black		KeyLine L-corner, black

KeyLine, da superficie e sospese

Dati del prodotto



KeyLine black line coupling with coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine, da superficie e sospese

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Effetto stroboscopico	0,4
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Sorgente luminosa sostituibile
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	No
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	No
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	No
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	No
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	No
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	No
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	No
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	No
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	No
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	No
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	No
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	No
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	No
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	No
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	No
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	No
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	No
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	No
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	No
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	No
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	No
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	No
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	No
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	No
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	No
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	No
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	No
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	No
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	No
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	No
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	No
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	No
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	No
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	No
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	No
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	No
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	No
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	No
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	No
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	No
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	No
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

KeyLine, da superficie e sospese

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente	Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
		luminosa	(Nom)	(Nom)	
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 °	4000 K	135 lm/W	2.700 lm
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	136 lm/W	3.400 lm
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2.700 lm
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	2.700 lm
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	132 lm/W	2.700 lm
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	135 lm/W	2.700 lm
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	2.700 lm
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	142 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente	Temperatura di colore correlata	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
		luminosa	(Nom)	(Nom)	
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	136 lm/W	3.400 lm
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	136 lm/W	3.400 lm
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2.700 lm
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2.700 lm
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.700 lm
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2.700 lm
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	2.700 lm

KeyLine, da superficie e sospese

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		120 °			
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2.700 lm
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	135 lm/W	2.700 lm
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.700 lm
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	2.700 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Fascio medio
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Fascio medio
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Fascio medio
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Fascio medio
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Fascio medio
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Fascio medio
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Fascio medio
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Fascio medio
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Fascio medio
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Fascio medio
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Fascio medio
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Fascio medio
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Fascio medio
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Fascio medio
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Fascio medio
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Fascio medio
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Fascio medio
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Fascio medio
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Fascio medio
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Fascio medio

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		120 °			
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	4000 K	135 lm/W	2.700 lm
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	4000 K	132 lm/W	5.000 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Fascio medio
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Fascio medio
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Fascio medio
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Fascio medio
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Fascio medio
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Fascio medio
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Fascio medio
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Fascio medio
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Fascio medio
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Fascio medio
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Fascio medio
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Fascio medio
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Fascio medio
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Fascio medio
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Fascio medio
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Fascio medio
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Fascio medio
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Fascio medio
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Fascio medio
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Fascio medio

KeyLine, da superficie e sospese

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Fascio medio
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Angolo del fascio asimmetrico
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Angolo del fascio asimmetrico

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Angolo del fascio asimmetrico
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Angolo del fascio asimmetrico

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Da 220 a 240 V	21 W	No
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Da 220 a 240 V	25 W	No
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Da 220 a 240 V	36,5 W	No
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Da 220 a 240 V	26 W	No
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Da 220 a 240 V	38 W	No
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	20,5 W	No
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	30 W	No
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	21 W	No
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	31 W	No
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	20,5 W	No
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	30 W	No
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	21 W	No
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	31 W	No
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Da 220 a 240 V	21 W	No
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Da 220 a 240 V	25 W	No
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Da 220 a 240 V	36,5 W	No
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Da 220 a 240 V	26 W	No
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Da 220 a 240 V	38 W	No
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Da 220 a 240 V	25 W	No
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Da 220 a 240 V	36,5 W	No
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Da 220 a 240 V	26 W	No

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Da 220 a 240 V	38 W	No
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	20,5 W	No
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	20,5 W	No
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Da 220 a 240 V	20,5 W	No
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Da 220 a 240 V	30 W	No
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	30 W	No
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Da 220 a 240 V	30 W	No
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	20,5 W	No
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	30 W	No
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	21 W	No
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	31 W	No
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	20,5 W	No
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	30 W	No
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	21 W	No
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Da 220 a 240 V	31 W	No
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Da 220 a 240 V	20,5 W	No
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Da 220 a 240 V	30 W	No
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Da 220 a 240 V	21 W	No
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Da 220 a 240 V	31 W	No
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Da 220 a 240 V	21 W	No

KeyLine, da superficie e sospese

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W	Non applicabile
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220-240 V	31 W	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220-240 V	37 W	Non applicabile
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220-240 V	38 W	Non applicabile

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Si	1%
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	No	Non applicabile
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	No	Non applicabile
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Si	1%
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Si	1%
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	No	Non applicabile
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	No	Non applicabile
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Si	1%
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Si	1%
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	No	Non applicabile
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	No	Non applicabile
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Si	1%
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Si	1%
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Si	1%
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	No	Non applicabile
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	No	Non applicabile
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Si	1%
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Si	1%
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	No	Non applicabile
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	No	Non applicabile
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Si	1%
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Si	1%
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	No	1%
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	No	1%
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	No	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	No	1%
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	No	1%
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	No	1%
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	No	Non applicabile
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	No	Non applicabile
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Si	1%
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Si	1%
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	No	Non applicabile
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	No	Non applicabile
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Si	1%
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Si	1%
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	No	Non applicabile
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	No	Non applicabile
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Si	1%
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Si	1%
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Si	1%
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	No	Non applicabile
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	1%
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	No	Non applicabile
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	1%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Nero
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nero
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nero
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Nero
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Nero
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Alluminio
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Alluminio
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alluminio

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alluminio
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Alluminio
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Alluminio
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Alluminio
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Alluminio
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Alluminio
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Alluminio
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Alluminio

KeyLine, da superficie e sospese

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alluminio
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alluminio
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Bianco
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Bianco
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Bianco
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Bianco
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Alluminio
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Bianco
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Nero
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Alluminio
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Bianco
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Nero
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Bianco
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Bianco
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Bianco
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Bianco
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Bianco
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Bianco
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Bianco
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nero
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nero
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Nero
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Nero
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Bianco
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Bianco
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Bianco
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Bianco
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Bianco

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	-
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	-
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Emergenza centralizzata
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	No
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	No
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	No
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	No

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Marchio di infiammabilità	Valore di tremolio (PstLM)
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1

Order Code	Full Product Name	Marchio di infiammabilità	Valore di tremolio (PstLM)
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1

KeyLine, da superficie e sospese

Order Code	Full Product Name	Marchio di infiammabilità	Valore di tremolio (PstLM)
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1

Order Code	Full Product Name	Marchio di infiammabilità	Valore di tremolio (PstLM)
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	1
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3

KeyLine, da superficie e sospese

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868355




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868362


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390




Polar Normal (separate) - null - 910505103701



Polar Normal (separate) - null - 910505103703



Polar Normal (separate) - null - 910505103704



Polar Normal (separate) - null - 910505103702

KeyLine, da superficie e sospese

