



De flexibele lichtlijn

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Tegenwoordig geven veel kantooreigenaren en ontwerpers van kantoorverlichting de voorkeur aan lichtlijnen. De reden is simpel. Lichtlijnen kennen niet alleen een minimalistisch ontwerp, ze bieden ook veel meer keuze en flexibiliteit. Korte of lange lijnen en armaturen, op zichzelf staande armaturen en zelfs een verscheidenheid aan kleuren: niets is onmogelijk. En met KeyLine kunt u van al deze voordelen profiteren tegen een scherpe prijs, terwijl u nog steeds voldoet aan normen voor kantoorverlichting. KeyLine is een superieur lichtlijnassortiment met een slank, minimalistisch ontwerp en een hoge lichtopbrengst waarmee u de helderste kantoorruimtes kunt verlichten. Door de comfortabele, lage verblindingsniveaus zijn deze lichtlijnen, die voldoen aan UGR19, bovendien aangenaam voor de ogen. Daardoor is KeyLine ideaal voor zowel lineaire toepassingen als voor afzonderlijke hangende of opbouwarmaturen. Dit assortiment biedt ultieme flexibiliteit en onbegrensde mogelijkheden. De ontwerpflexibiliteit van KeyLine bestaat uit diverse lengtes, kleuren en lichtopbrengsten, met onder meer L-vormen en rechte lijnen. Elke armatuur heeft een hoog rendement tot 130 lm/W met de mogelijkheid om te upgraden naar draadloze connectiviteit en bediening. In combinatie met de aantrekkelijke prijzen krijgt u met KeyLine uitstekende waarde voor uw geld en profiteert u gegarandeerd van superieure totale gebruikskosten.

Voordelen

- Geschikt voor kantoor toepassingen
- Uitstekende totale gebruikskosten
- Diverse opties om aan te sluiten op de behoeften van verschillende kantoren

Kenmerken

- Comfortabel, geringe verblinding: <UGR19 voor het volledige assortiment
- Hoge lichtopbrengst, tot 4000 lm voor uitvoering van 1,2 m
- Klaar voor Interact-connectiviteit met draadloze drivers
- Standaardopties in verschillende lengtes, kleuren en lichtopbrengsten
- Maatwerkopties

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Toepassing

- Kantoren
- Winkels
- Onderwijs

Waarschuwingen en veiligheid

- KeyLine armaturen hebben een IP20-classificatie en bieden geen bescherming tegen het binnendringen van water. We raden nadrukkelijk aan om te controleren of de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, geschikt is.
- Als armaturen ondanks de waarschuwing voor de IPX0-classificatie toch worden blootgesteld aan binnendringend water, kunnen Philips en Signify niet garanderen dat de armatuur veilig is en niet defect zal raken. In dat geval is de productgarantie niet van toepassing en komt deze te vervallen.

Versions



KeyLine L-corner, black





KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Maatschets



Productgegevens




KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Productgegevens



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-
corner SM350X




KeyLine black with end-cap
accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap
accessory

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Productgegevens



KeyLine white with coupling piece
accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19
(PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Productgegevens



KeyLine white with end-cap accessory




KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Middelbrede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 20

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	4000 K	141 lm/W	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)		
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	21 W	8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	31 W
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	25 W	8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	21 W
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	36,5 W	8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	25 W
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	26 W	8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	36,5 W
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	38 W	8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	26 W
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	20,5 W	8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	38 W
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	30 W	8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	25 W
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	21 W	8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	36,5 W
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	31 W	8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	26 W
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	20,5 W	8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	38 W
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	30 W	8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	20,5 W
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	21 W	8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	20,5 W

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	20,5 W
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	30 W
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	30 W
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	30 W
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	20,5 W
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	30 W
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	21 W
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	31 W
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	20,5 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Ja	1%
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nee	Niet van toepassing
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nee	Niet van toepassing
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Ja	1%
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Ja	1%
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nee	Niet van toepassing
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nee	Niet van toepassing
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nee	Niet van toepassing
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nee	Niet van toepassing
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Ja	1%
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nee	Niet van toepassing
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nee	Niet van toepassing
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ja	1%
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ja	1%
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nee	Niet van toepassing
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nee	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Zwart
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Zwart
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Zwart

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	30 W
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	21 W
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	31 W
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	20,5 W
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	30 W
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	21 W
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	31 W
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	21 W

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Ja	1%
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Ja	1%
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Ja	1%
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Ja	1%
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Ja	1%
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Ja	1%
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Ja	1%
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Ja	1%
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nee	Niet van toepassing
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nee	Niet van toepassing
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nee	Niet van toepassing
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nee	Niet van toepassing
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nee	Niet van toepassing
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nee	Niet van toepassing
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Ja	1%
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Ja	1%
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Zwart
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Zwart
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminium
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Wit
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Wit
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Wit
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Wit
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Zwart
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Wit
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Zwart
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Wit
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Wit
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Wit
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Wit
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Wit
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Wit
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Wit
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Wit
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Zwart
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Zwart
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Zwart
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Zwart
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C




Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379


Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868355

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868362




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868384



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868361


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390

KeyLine, opbouw- en pendelmontage

