



Uniwersalna linia świetlna

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Obecnie wielu właścicieli biur i projektantów oświetlenia biurowego preferuje linie świetlne. Powód jest prosty. Linie świetlne mają nie tylko minimalistyczny design; oferują również znacznie większy wybór i elastyczność. Krótkie lub długie linie i oprawy, oprawy pojedyncze, różne kształty, a nawet różnorodność kolorów; wszystko jest możliwe. A dzięki KeyLine wszystkie te korzyści są dostępne w konkurencyjnej cenie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami dotyczącymi oświetlenia biurowego. KeyLine to seria doskonałych linii świetlnych o smukłej, minimalistycznej konstrukcji i wysokim strumieniu świetlnym, które oświetlają przestrzeń biurową. Ale dzięki odpowiedniemu, niskiemu poziomowi oślnienia jest również przyjemny dla oka i zgodny z wymaganiami normy (UGR19). To sprawia, że KeyLine idealnie nadaje się do zastosowań liniowych, a także pojedynczych opraw zwieszanych lub montowanych na powierzchni. Asortyment oferujący najwyższą elastyczność i nieograniczone możliwości. Elastyczność projektowania opraw KeyLine przejawia się w różnych długościach, kolorach i strumieniach świetlnych — w tym w kształcie litery L, a także w liniach prostych. Wszystkie z wysoką skutecznością do 130 lm/W i opcją rozbudowy o łączność bezprzewodową i sterowanie. Dodaj do tego atrakcyjną cenę, a dzięki KeyLine możesz również cieszyć się doskonałą wartością, która zapewnia szybki czas zwrotu inwestycji.

Korzyści

- Przeznaczony do zastosowań biurowych
- Szybki czas zwrotu inwestycji
- Szeroki zakres opcji zapewnia możliwość aplikacji w różnorodnych przestrzeniach biurowych

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Cechy

- Niski wskaźnik oślnienia: <UGR19 dla całego dostępnego zakresu konfiguracji
- Wysoki strumień świetlny, do 4000 lm z wersji 1,2 m
- Możliwość połączenia z systemem InterAct przy wyborze konfiguracji z zasilaczami z komunikacją bezprzewodową
- Różne długości, kolory i strumienie świetlne dostępne w standardzie
- Możliwość wykonania wersji niestandardowych

Zastosowanie

- Biura
- Sklepy
- Budynki edukacyjne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Oprawy KeyLine posiadają stopień ochrony IPX0 i nie są zabezpieczone przed wnikaniem wody. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie, czy środowisko instalacji jest odpowiednie.
- Jeśli – pomimo ostrzeżenia o klasyfikacji IPX0 – oprawy są narażone na wnikanie wody, Philips i Signify nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa ani zapobiec awariom. W takim przypadku gwarancja na produkt nie obowiązuje i traci ważność.

Wersje



KeyLine L-corner, black



KeyLine suspended L1500, bk



KeyLine suspended L1200, alu







KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Rysunki techniczne




Więcej o produkcie



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C
detailed

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Więcej o produkcie



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Więcej o produkcie



KeyLine white with coupling piece
accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19
(PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Więcej o produkcie



KeyLine white with end-cap
accessory




KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set
for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Wymienne źródło światła
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Nie
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nie
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nie
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Nie
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Nie
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nie
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nie
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nie
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nie
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nie
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nie
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nie
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nie
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Nie
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nie
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nie
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nie
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nie
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nie
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nie
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Nie
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Nie
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nie
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Nie
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Nie
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nie
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Nie
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Nie
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nie
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nie
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Nie
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Nie
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nie
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nie
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Nie
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Nie
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nie
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nie
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Nie
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Nie
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Nie
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Order Code	Full Product	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	Name				
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm

Order Code	Full Product	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	Name				
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Średni rozsył światła
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Średni rozsył światła
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Średni rozsył światła
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Średni rozsył światła
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Średni rozsył światła
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Średni rozsył światła
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Średni rozsył światła
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Średni rozsył światła
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Średni rozsył światła
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Średni rozsył światła
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Średni rozsył światła
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Średni rozsył światła
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Średni rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	4000 K	129 lm/W	4 000 lm
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	4000 K	132 lm/W	5 000 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Średni rozsył światła
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Średni rozsył światła
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Średni rozsył światła
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Średni rozsył światła
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Średni rozsył światła
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Średni rozsył światła
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Średni rozsył światła
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Średni rozsył światła
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Średni rozsył światła
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Średni rozsył światła
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Asymetryczny kąt rozsyłu światła

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Asymetryczny kąt rozsyłu światła
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Asymetryczny kąt rozsyłu światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Asymetryczny kąt rozsyłu światła

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	220 do 240 V	21 W	Nie
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	220 do 240 V	25 W	Nie
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	220 do 240 V	36,5 W	Nie
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220 do 240 V	26 W	Nie
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220 do 240 V	38 W	Nie
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 do 240 V	20,5 W	Nie
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 do 240 V	30 W	Nie
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 do 240 V	21 W	Nie
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 do 240 V	31 W	Nie
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	220 do 240 V	20,5 W	Nie
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	220 do 240 V	30 W	Nie
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	220 do 240 V	21 W	Nie
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	220 do 240 V	31 W	Nie
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220 do 240 V	21 W	Nie
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	220 do 240 V	25 W	Nie
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	220 do 240 V	36,5 W	Nie
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 do 240 V	26 W	Nie
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 do 240 V	38 W	Nie
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	220 do 240 V	25 W	Nie
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	220 do 240 V	36,5 W	Nie
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220 do 240 V	26 W	Nie
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220 do 240 V	38 W	Nie

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 do 240 V	20,5 W	Nie
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220 do 240 V	20,5 W	Nie
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220 do 240 V	20,5 W	Nie
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 do 240 V	30 W	Nie
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220 do 240 V	30 W	Nie
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220 do 240 V	30 W	Nie
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	220 do 240 V	20,5 W	Nie
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	220 do 240 V	30 W	Nie
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220 do 240 V	21 W	Nie
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220 do 240 V	31 W	Nie
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	220 do 240 V	20,5 W	Nie
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	220 do 240 V	30 W	Nie
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	220 do 240 V	21 W	Nie
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	220 do 240 V	31 W	Nie
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	220 do 240 V	20,5 W	Nie
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	220 do 240 V	30 W	Nie
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220 do 240 V	21 W	Nie
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220 do 240 V	31 W	Nie
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220 do 240 V	21 W	Nie
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W	Nie dotyczy
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220-240 V	31 W	Nie dotyczy
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220-240 V	37 W	Nie dotyczy

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii	Nadaje się do losowego przełączania
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220-240 V	38 W	Nie dotyczy

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Tak	1%
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nie	Nie dotyczy
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nie	Nie dotyczy
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Tak	1%
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Tak	1%
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nie	Nie dotyczy
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nie	Nie dotyczy
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Tak	1%
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Tak	1%
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nie	Nie dotyczy
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nie	Nie dotyczy
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Tak	1%
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Tak	1%
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Tak	1%
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nie	Nie dotyczy
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nie	Nie dotyczy
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Tak	1%
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Tak	1%
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nie	Nie dotyczy
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nie	Nie dotyczy
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Tak	1%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Tak	1%
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Tak	1%
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Tak	1%
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Tak	1%
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Tak	1%
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Tak	1%
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Tak	1%
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nie	Nie dotyczy
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nie	Nie dotyczy
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Tak	1%
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Tak	1%
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nie	Nie dotyczy
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nie	Nie dotyczy
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Tak	1%
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Tak	1%
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nie	Nie dotyczy
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nie	Nie dotyczy
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Tak	1%
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Tak	1%
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Tak	1%
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nie	Nie dotyczy

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Tak	1%
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nie	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Tak	1%

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Czarny	IK06
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Czarny	IK06
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Czarny	IK06
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Czarny	IK06
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Czarny	IK06
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminium	IK06
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Biel	IK06
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Biel	IK06
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Biel	IK06
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Biel	IK06
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Biel	IK06
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Czarny	IK06
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Biel	IK06
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Czarny	IK06
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Biel	IK06
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Biel	IK06
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Biel	IK06
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Biel	IK06
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Biel	IK06
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Biel	IK06
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Biel	IK06
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Biel	IK06
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Czarny	IK06
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Czarny	IK06
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Czarny	IK06
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Czarny	IK06
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Biel	IK06
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Biel	IK02
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Biel	IK02
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Biel	IK02
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Biel	IK02

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	-
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	-
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-

Order Code	Full Product Name	Centralne oświetlenie awaryjne
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nie
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Nie
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nie
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Nie

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Wartość migotania (PstLM)
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Wartość migotania (PstLM)
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Wartość migotania (PstLM)
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1

Order Code	Full Product Name	Oznaczenie palności	Wartość migotania (PstLM)
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	1
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3


Dane techniczne produktu

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868303




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868353




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868379




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868355




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868356



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868359

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868381




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868389



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868362


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868372




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868380



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868371


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390




Polar Normal (separate) - null - 910505103701



Polar Normal (separate) - null - 910505103703



Polar Normal (separate) - null - 910505103704



Polar Normal (separate) - null - 910505103702

KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

