



Esnek ışık hattı

KeyLine, Yüzey ve Askılı

Günümüzde pek çok ofis sahibi ve ofis aydınlatma tasarımcısı ışık hatlarını tercih ediyor. Sebebi basit. Işık hatları yalnızca sade tasarıma sahip değildir, aynı zamanda çok daha fazla seçenek ve esneklik sunar. Kısa veya uzun hatlar ve aydınlatma lambaları, bağımsız aydınlatma lambaları, asimetrik ve farklı optikler, farklı şekiller ve hatta çeşitli renkler dahil olmak üzere her şey mümkün. KeyLine ile tüm bu avantajlar rekabetçi bir fiyata sunuluyor ve ofis aydınlatma normlarına da uyum sağlıyor. KeyLine; ince, sade tasarıma ve yüksek lümen çıkışına sahip mükemmel bir ışık hattı serisi olup ofis alanlarını en aydınlık şekilde aydınlatır. Ancak konforlu, düşük parlama seviyeleriyle göze de hitap ediyor ve UGR19'a uyuyor. Bu sayede KeyLine, hem doğrusal uygulamalar hem de bağımsız askılı veya yüzeye monte lambalar için idealdir (aksesuarlar ayrı olarak sipariş edilmelidir). En üst düzeyde esneklik ve sınırsız olanaklar sunan bir seri. KeyLine tasarım esnekliği farklı uzunluklar, renkler ve ışık çıkışları halinde (L şeklinin yanı sıra düz çizgiler de dahil) gelir. Hepsi, kablosuz bağlantı ve kontrol ile yükseltme seçeneği ile birlikte 142 lm/W'a kadar yüksek verimliliğe sahiptir. Bunlara cazip fiyatlandırmayı da eklediğinizde, KeyLine ile mükemmel bir toplam sahip olma maliyeti sağlayan mükemmel değer de tadını çıkarabilirsiniz.

Faydaları

- Ofis uygulamaları için uygundur
- Mükemmel toplam sahip olma maliyeti
- Farklı ofislerin ihtiyaçlarına uygun geniş seçenek yelpazesi

Özellikler

- Rahat, düşük parlama: <Tüm ürün yelpazesi için UGR19
- 1,2 m modeli için 4000 lm'ye kadar yüksek lümen çıkışı
- Kablosuz sürücülerle Interact Bağlantısı'na hazır
- Farklı uzunluklara, renklere ve ışık çıkışlarına sahip standart seçenekler
- Özelleştirme seçenekleri

KeyLine, Yüzey ve Askılı

Uygulama

- Ofisler
- Perakende
- Eğitim

Güvenlik ve uyarılar

- KeyLine lambaları IP20 sınıflandırmasına sahiptir ve su girmesine karşı korumalı değildir. Kurulum çevresinin uygunluk açısından kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- IPX0 sınıflandırma uyarısına rağmen armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips ve Signify güvenliği garanti edemez veya arızayı önleyemez. Bu durumda ürün garantisi uygulanmaz ve geçersiz olur.

Versions



KeyLine L-corner, black





KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ




KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting

KeyLine, Yüzey ve Askılı

ÜRÜN BİLGİLERİ



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-
corner SM350X




KeyLine black with end-cap
accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap
accessory

KeyLine, Yüzey ve Askılı

ÜRÜN BİLGİLERİ



KeyLine white with coupling piece
accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19
(PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting




KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting

KeyLine, Yüzey ve Askılı

ÜRÜN BİLGİLERİ



KeyLine white with end-cap
accessory




KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set
for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine, Yüzey ve Askılı

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Çalıştırma ve Elektrik	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20
Onay ve Uygulama	
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma Verimi	
		Sıcaklığı (Nom.)	(nominal) (Nom)	Işık Akısı
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	21 W	62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	38 W
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	25 W	62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	20,5 W
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	36,5 W	62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	30 W
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	26 W	62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	21 W

KeyLine, Yüzey ve Askılı

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	31 W
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	20,5 W
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	30 W
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	21 W
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	31 W
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	21 W
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	25 W
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	36,5 W
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	26 W
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	38 W
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	25 W
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	36,5 W
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	26 W
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	38 W
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	20,5 W
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	20,5 W
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	30 W
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	30 W
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	30 W
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	20,5 W
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	30 W
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	21 W
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	31 W
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	20,5 W
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	30 W
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	21 W
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	31 W
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	20,5 W
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	30 W
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	21 W
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	31 W
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	21 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Evet	1%
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Hayır	Yok
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Hayır	Yok
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Evet	1%
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Evet	1%
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Hayır	Yok
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Hayır	Yok
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Evet	1%
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Evet	1%
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Hayır	Yok
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Hayır	Yok
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Evet	1%
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Evet	1%
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Evet	1%
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Hayır	Yok
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Hayır	Yok
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Evet	1%
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Evet	1%
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Hayır	Yok
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Hayır	Yok
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Evet	1%

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Evet	1%
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Evet	1%
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Evet	1%
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Evet	1%
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Evet	1%
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Evet	1%
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Evet	1%
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Hayır	Yok
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Hayır	Yok
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Evet	1%
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Evet	1%
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Hayır	Yok
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Hayır	Yok
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Evet	1%
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Evet	1%
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Hayır	Yok
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Hayır	Yok
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Evet	1%
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Evet	1%
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Evet	1%

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Siyah
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Siyah
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Siyah
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Siyah

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Siyah
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Alüminyum
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Alüminyum
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alüminyum

KeyLine, Yüzey ve Askılı

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alüminyum
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Alüminyum
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Alüminyum
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Alüminyum
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Alüminyum
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Alüminyum
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Alüminyum
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Alüminyum
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alüminyum
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alüminyum
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Beyaz
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Beyaz
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Beyaz
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Beyaz
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Alüminyum
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Beyaz
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Siyah

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Alüminyum
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Beyaz
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Siyah
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Beyaz
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Beyaz
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Beyaz
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Beyaz
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Beyaz
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Beyaz
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Beyaz
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Beyaz
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Siyah
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Siyah
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Siyah
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Siyah
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Beyaz




Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

KeyLine, Yüzey ve Askılı

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868303

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868353

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868379


Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868355

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868356


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868381



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868389


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868362




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868384



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868361


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868368




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868372



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868380


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868373



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868377



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868390

