



Гнучка лінійна система освітлення

KeyLine, Suspended

Сьогодні багато власників офісів і дизайнерів офісного освітлення віддають перевагу лінійним світлам. Причина проста. Системи лінійного освітлення відрізняються не лише мінімалістичним дизайном, але й широким вибором варіантів зі зручним монтажем. Короткі або довгі лінії та світильники, автономні світильники, різна оптика, в тому числі асиметрична, різні форми і навіть різноманітні кольори; все можливо. А з KeyLine усі ці переваги доступні за конкурентоспроможною ціною, але при цьому відповідають нормам офісного освітлення. KeyLine – це чудовий асортимент лінійних світильників із компактним, мінімалістичним дизайном і високою світлосилою для організації найяскравішого освітлення в офісних просторах. Але завдяки зручному низькому рівню відблисків він також приємний для ока та відповідає UGR19. Це робить KeyLine ідеальним для лінійного застосування, а також для автономних підвісних або накладних світильників (аксесуари замовляються окремо). Асортимент, який пропонує максимальну гнучкість і необмежені можливості. Гнучкість дизайну світильників KeyLine представлена різними варіантами довжини, кольорів і світлосили, зокрема пропонуються світильники з кутовою формою та прямими лініями. Світильники відрізняються економічністю до 142 лм/Вт, а також можливістю модернізації для бездротового підключення та керування. Приваблива ціна KeyLine робить це рішення дуже вигідним і забезпечує чудову загальну вартість володіння.

Переваги

- Підходить для використання в офісних приміщеннях
- Чудова сукупна вартість володіння
- Широкий вибір варіантів для задоволення потреб різних офісних приміщень

KeyLine, Suspended

Характеристики

- Комфортне світло з низьким рівнем відблисків: весь асортимент відповідає стандарту <UGR 19
- Висока світлосила, до 4000 лм для варіанта 1,2 м
- Сумісність з Interact Connectivity з бездротовими драйверами
- Стандартні варіанти різної довжини, кольору й світлосили
- Можливості налаштування

Застосування

- Офіси
- Крамниці
- Навчальні заклади

Попередження та безпека

- Клас захисту світильників KeyLine від впливу води — IP20 (незахищений). Рекомендується встановлювати світильник лише у відповідному середовищі.
- Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips або Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія в такому разі не застосовується і втрачає чинність.

Версії



KeyLine L-corner, black

KeyLine L-corner, alu


KeyLine suspended L1200, bk

KeyLine L-corner, white



KeyLine Asymmetric SM531C SPP

Розміри




Деталі по продукції



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C
detailed

KeyLine, Suspended

Деталі по продукції



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory

KeyLine, Suspended

Деталі по продукції



KeyLine white with coupling piece
accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19
(PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting

KeyLine, Suspended

Деталі по продукції



KeyLine white with end-cap
accessory




KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set
for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Частота мережі	50 to 60 Hz
Механічні деталі й корпус	
Код захисту від проникнення	IP20
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Hi
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Hi
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Hi
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Hi
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Hi
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Hi
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Hi
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Hi
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Hi
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Hi
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Hi
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Hi
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Hi
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Hi
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Hi
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Hi
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Hi
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Hi
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Hi
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Hi
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Hi
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Hi
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Hi
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Hi
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Hi
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Hi
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Hi
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Hi
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Hi
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Hi
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Hi
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Hi
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Hi
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Hi
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Hi
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Hi
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Hi
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Hi
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Hi
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Hi
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Hi
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-

Світлотехнічні (1/2)

KeyLine, Suspended

Order Code	Full Product Name	Кут променю джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	Світловий потік
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
910925868374	SM350C 40S/830	120 °	3000 K	129 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променю джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	Світловий потік
	PSD PCS L1200 ALU				
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868364	SM350C 27S/840 WIA	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm

KeyLine, Suspended

Order Code	Full Product Name	Кут променю джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	Світловий потік
	PCS L1200 BK				
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
910925868371	SM350C 40S/830 PSU	120 °	3000 K	133 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променю джерела світла	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)	Світловий потік
	PCS L1200 WH				
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Середній промінь
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Середній промінь
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Середній промінь
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Середній промінь
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Середній промінь
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Середній промінь

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Середній промінь
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Середній промінь
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Середній промінь
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Середній промінь
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Середній промінь

KeyLine, Suspended

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Середній промінь
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Середній промінь
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Середній промінь
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Середній промінь
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Середній промінь
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Середній промінь
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Середній промінь
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Середній промінь

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Середній промінь
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Середній промінь
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Середній промінь
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Середній промінь
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Середній промінь
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Середній промінь
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Асиметричний кут променю

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Від 220 до 240 V	25 W	Hi
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Від 220 до 240 V	36,5 W	Hi
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Від 220 до 240 V	26 W	Hi
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Від 220 до 240 V	38 W	Hi
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Від 220 до 240 V	25 W	Hi
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Від 220 до 240 V	36,5 W	Hi

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Від 220 до 240 V	26 W	Hi
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Від 220 до 240 V	38 W	Hi
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Від 220 до 240 V	25 W	Hi
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Від 220 до 240 V	36,5 W	Hi
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Від 220 до 240 V	26 W	Hi
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Від 220 до 240 V	38 W	Hi
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi

KeyLine, Suspended

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	30 W	Hi

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W	Н/д

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Так	1%
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Hi	Н/д
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Hi	Н/д
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Так	1%
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Так	1%
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Hi	Н/д
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Hi	Н/д
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Hi	Н/д
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Hi	Н/д
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Так	1%
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Hi	Н/д
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Hi	Н/д
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Так	1%

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Так	1%
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Hi	Н/д
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Hi	Н/д
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Так	1%
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Так	1%
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Так	1%
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Так	1%
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Так	1%
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Так	1%
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Hi	Н/д
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Hi	Н/д
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Так	1%
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Так	1%
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Hi	Н/д
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Hi	Н/д

KeyLine, Suspended

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Так	1%
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Так	1%
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Ні	Н/д
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Ні	Н/д

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Так	1%
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Так	1%
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Так	1%
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Ні	Н/д

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу	Код захисту від механічного впливу
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Чорний	IK06
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Чорний	IK06
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Чорний	IK06
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Чорний	IK06
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Чорний	IK06
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Алюміній	IK06
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Алюміній	IK06
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Алюміній	IK06
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Алюміній	IK06
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Алюміній	IK06

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу	Код захисту від механічного впливу
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Білий	IK06
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Білий	IK06
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Білий	IK06
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Білий	IK06
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Чорний	IK06
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Алюміній	IK06
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Чорний	IK06
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Білий	IK06
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Чорний	IK06
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Чорний	IK06
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Чорний	IK06
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Чорний	IK06
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Білий	IK06
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Білий	IK02

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	-
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	-
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Hi

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1

KeyLine, Suspended

			Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN
Order Code	Full Product Name	Позначка займистості	61000-3-3
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1

			Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN
Order Code	Full Product Name	Позначка займистості	61000-3-3
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні	1
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868366



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868355




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868362




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390



Polar Normal (separate) - null - 910505103701

