



以线性方式投射出灯光

GreenSpace 线性重点照明

GreenSpace 线性重点照明灯是一款多功能产品，具有多个模块。借助模块化设计，可为办公室、商场和宾馆照明等不同的室内应用提供灵活的光通输出。该系列支持表面安装和嵌入式安装，具有 CRI90 高显色指数和 3 种不同的光束角，可充分满足室内应用的光线要求。Dali 和 1-10V 控制接口便于以后的系统连接。

优点

- 多模块设计，灵活的光通输出
- 高显色指数有助于改善办公和商场应用中的视觉舒适度
- 3 种不同光束便于照明设计师为广泛的照明应用配光
- 系统接口有利于控制灯具

特点

- 提供多种模块组合
- 表面安装和嵌入式安装皆可
- CRI 90 高显色指数
- 窄/中/宽光束选项
- 具有 Dali/1-10V 控制系统接口

应用

- 开放式办公室照明
- 商场照明
- 会议室照明
- 宾馆照明

Versions



GreenSpace Linear Accent







GreenSpace Linear Accent



GreenSpace Linear Accent

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>90
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯盖和光泽 高反射率光学装置
外壳颜色	黑色和白色
机械冲击保护代码	IK02
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401518002	SM386C S10 P20 930 PSU MB BK	3000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401518502	SM386C S10 P20 940 PSU WB BK	4000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	4000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401517702	SM386C S10 P20 935 PSU WB WH	3500 K	65 lm/W	1,150 lm
911401517802	SM386C S10 P20 940 PSU WB WH	4000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401526202	SM386C S10 P20 940 PSD WB WH	4000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401516302	SM386C S5 P10 935 PSU WB WH	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401516402	SM386C S5 P10 940 PSU WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401524802	SM386C S5 P10 940 PSD WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	3000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	3500 K	65 lm/W	1,150 lm
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	4000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	4000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401516702	SM386C S5 P10 930 PSU WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401517002	SM386C S5 P10 935 PSU WB BK	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401517102	SM386C S5 P10 940 PSU WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401525502	SM386C S5 P10 940 PSD WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	3000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1,150 lm
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	3500 K	65 lm/W	1,150 lm
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1,150 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	9 W	911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	18 W
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	9 W	911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	18 W
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	9 W	911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	18 W
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	10 W	911401516702	SM386C S5 P10 930 PSU WB BK	9 W
911401518002	SM386C S10 P20 930 PSU MB BK	18 W	911401517002	SM386C S5 P10 935 PSU WB BK	9 W
911401518502	SM386C S10 P20 940 PSU WB BK	18 W	911401517102	SM386C S5 P10 940 PSU WB BK	9 W
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	18 W	911401525502	SM386C S5 P10 940 PSD WB BK	10 W
911401517702	SM386C S10 P20 935 PSU WB WH	18 W	911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	9 W
911401517802	SM386C S10 P20 940 PSU WB WH	18 W	911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	9 W
911401526202	SM386C S10 P20 940 PSD WB WH	18 W	911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	10 W
911401516302	SM386C S5 P10 935 PSU WB WH	9 W	911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	10 W
911401516402	SM386C S5 P10 940 PSU WB WH	9 W	911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	10 W
911401524802	SM386C S5 P10 940 PSD WB WH	10 W	911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	10 W
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	18 W	911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	18 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	18 W
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	18 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	18 W
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	18 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	否
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	否
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	否
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	是
911401518002	SM386C S10 P20 930 PSU MB BK	否
911401518502	SM386C S10 P20 940 PSU WB BK	否
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	是
911401517702	SM386C S10 P20 935 PSU WB WH	否
911401517802	SM386C S10 P20 940 PSU WB WH	否
911401526202	SM386C S10 P20 940 PSD WB WH	是
911401516302	SM386C S5 P10 935 PSU WB WH	否
911401516402	SM386C S5 P10 940 PSU WB WH	否
911401524802	SM386C S5 P10 940 PSD WB WH	是
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	否
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	否
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	是
911401516702	SM386C S5 P10 930 PSU WB BK	否
911401517002	SM386C S5 P10 935 PSU WB BK	否
911401517102	SM386C S5 P10 940 PSU WB BK	否
911401525502	SM386C S5 P10 940 PSD WB BK	是
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	否
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	否
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	是
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	是
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	是
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	是
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	否
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	否
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	是
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	是
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	是

