



# Philips StoreSet Linear – Μια λεπτή, διακριτική σχεδίαση για τα μικρά καταστήματα του μέλλοντος

## StoreSet Linear

Το StoreSet Linear είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο γραμμικό φωτιστικό για συστήματα ράγας καταστημάτων που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα με δυνατότητα για μελλοντικές αναβαθμίσεις. Σε εφαρμογές σε καταστήματα όπως σουπερμάρκετ, μικροκαταστήματα και καταστήματα express, κάθε γραμμικό πάνελ μπορεί να συνδυαστεί με μια μεγάλη γκάμα από σποτ και να ενσωματωθεί ομαλά στο υπάρχον σύστημα ράγας που έχετε. Έτσι, μπορείτε να αναδείξετε εύκολα τα εμπορεύματά σε ράφια, διαδρόμους και ανοιχτούς χώρους. Το StoreSet Linear (SM504T) έχει μια διακριτική, λεπτή σχεδίαση πάνελ που διευκολύνει την τοποθέτηση των φωτιστικών σε όποιο σημείο της ράγας θέλετε, με εύκολη προσαρμογή σε μελλοντικές αλλαγές διάταξης. Οι εκδόσεις με ασύρματο ηλεκτρονικό ισχύος προσφέρουν βελτιωμένη άνεση με ρυθμίσεις για την ένταση της φωτεινότητας και για τη δημιουργία ρυθμίσεων φωτισμού στην υπάρχουσα υποδομή που είναι τοποθετημένη σε ράγα τριών κυκλωμάτων χωρίς την ανάγκη ενσύρματων χειριστηρίων. Επιπλέον, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων θα σας δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αναλυτικές πληροφορίες για την υποστήριξη της επιχείρησής σας.

### Οφέλη

- Προσαρμοσμένη ατμόσφαιρα καταστήματος χάρη στα φωτιστικά υψηλής ροής και τις ευέλικτες δυνατότητες τοποθέτησης που καλύπτουν κάθε διάταξη καταστήματος
- Άριστη ποιότητα φωτός σε συνδυασμό με ευρεία γκάμα οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης και διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς
- Λεπτή, διακριτική γραμμική σχεδίαση που μπορεί να συνδυαστεί με προβολείς φωτισμού ανάδειξης
- Εύκολη συντήρηση με πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ισχύος χωρίς χρήση εργαλείων
- Φωτισμός σχεδιασμένος για κυκλικότητα

### Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται μεγάλη γκάμα δεσμών με οπτικά OptiSuit
- Εγκατάσταση σε ράγα 3C (SM504T)
- Αποδοτική λύση: έως 150 lumen ανά Watt (έκδοση XA)
- Στιβαρή αλλά ελαφριά κατασκευή αλουμινίου με πλαστικά τελικά πώματα
- Χειριστήρια: Ενσύρματη (DALI) και ασύρματη σύνδεση, επιλογές τοποθέτησης σε εσωτερικούς χώρους για ενεργοποίηση των συνδεδεμένων συστημάτων μας Interact for Retail και Interact Pro
- Επιλογές ποιότητας χρωμάτων: τυπική, CRI90 και PremiumWhite
- Φωτισμός σχεδιασμένος για κυκλικότητα με επισκευάσιμο ηλεκτρονικό ισχύος και ενσωματωμένους αισθητήρες


### Εφαρμογή

- Καταστήματα τροφίμων και Πολυκαταστήματα
- Καταστήματα
- Πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ
- Μικροκαταστήματα, καταστήματα express, παντοπωλεία

### Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Η καλύπτρα και οι οπτικές επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται μόνο με πανί που δεν αφήνει χνούδι και χωρίς τη χρήση απορρυπαντικών.

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

StoreSet Linear close-up track  
adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track  
adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track  
adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track  
adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view  
mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view  
mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor + endcap, white



### Λεπτομέρειες για το προϊόν



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track  
adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track  
adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track  
adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track  
adaptor, silver



StoreSet Linear top view track  
adaptor, black

Λεπτομέρειες για το προϊόν

StoreSet Linear top view  
mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor + endcap, black



| Γενικές πληροφορίες                   |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης    | Ναι                                           |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός            | Όχι                                           |
| Αριθμός οργάνων                       | 1 μονάδα                                      |
| Επκέτα σέρβις                         | Ναι                                           |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού       |                                               |
| Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής           | 120 μοίρα(ες)                                 |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας |                                               |
| Κατηγορία προστασίας IEC              | Κατηγορία ασφαλείας I                         |
| Τάση εισόδου                          | 220 έως 240 V                                 |
| Line Frequency                        | 50 to 60 Hz                                   |
| Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off | Ναι                                           |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα     |                                               |
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις  | IK02                                          |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές     | IP20                                          |
| Έγκριση και Εφαρμογή                  |                                               |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος      | +10 έως +35 °C                                |
| Σήμανση CE                            | Ναι                                           |
| Σήμανση ENEC                          | Σήμανση ENEC                                  |
| Σήμανση ευφλεκτότητας                 | Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες |
| Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση      | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s             |
| Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)       |                                               |
| Ανοχή φωτεινής ροής                   | +/-10%                                        |
| Στοιχεία προϊόντος                    |                                               |
| Κωδικός ονομασίας σειράς              | SM504T                                        |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

| Order Code | Full Product Name                  | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 01230100   | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK       | 4000 K                               | >80                               | 130 lm/W                                     | 6.100 lm    |
| 01234900   | SM504T 80S/830 PSU WB BK           | 3000 K                               | >80                               | 140 lm/W                                     | 8.000 lm    |
| 01403900   | SM504T 80S/940 PSU WB BK           | 4000 K                               | >90                               | 144 lm/W                                     | 7.900 lm    |
| 01407700   | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK       | 4000 K                               | >90                               | 149 lm/W                                     | 6.700 lm    |
| 01408400   | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK  | 3500 K                               | >90                               | 144 lm/W                                     | 6.500 lm    |
| 01409100   | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK       | 3000 K                               | >90                               | 136 lm/W                                     | 7.900 lm    |
| 01228800   | SM504T 61S/830 PSU WB WH           | 3000 K                               | >80                               | 120 lm/W                                     | 6.100 lm    |
| 01229500   | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH    | 3000 K                               | >80                               | 120 lm/W                                     | 6.100 lm    |
| 01231800   | SM504T 61S/840 PSU A20 WH          | 4000 K                               | >80                               | 130 lm/W                                     | 6.100 lm    |
| 01233200   | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH         | 4000 K                               | >80                               | 153 lm/W                                     | 6.600 lm    |
| 01237000   | SM504T 80S/840 PSU A20 WH          | 4000 K                               | >80                               | 148 lm/W                                     | 8.000 lm    |
| 01238700   | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | 4000 K                               | >80                               | 148 lm/W                                     | 8.000 lm    |
| 01242400   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | 3000 K                               | >80                               | 150 lm/W                                     | 6.600 lm    |
| 01243100   | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | 4000 K                               | >80                               | 161 lm/W                                     | 6.600 lm    |
| 01247900   | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | 4000 K                               | >80                               | 155 lm/W                                     | 9.000 lm    |
| 01402200   | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | 3000 K                               | >90                               | 140 lm/W                                     | 6.700 lm    |
| 01404600   | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | 3500 K                               | >90                               | 138 lm/W                                     | 8.000 lm    |

| Order Code | Full Product Name                 | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 01406000   | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH      | 3000 K                               | >90                               | 131 lm/W                                     | 8.900 lm    |
| 01410700   | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH   | 3000 K                               | >90                               | 134 lm/W                                     | 7.800 lm    |
| 01411400   | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH    | 4000 K                               | >90                               | 144 lm/W                                     | 8.800 lm    |
| 01412100   | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH | 3500 K                               | >90                               | 138 lm/W                                     | 9.000 lm    |
| 01413800   | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH       | 3000 K                               | >80                               | 143 lm/W                                     | 6.600 lm    |
| 01415200   | SM504T 66S/930 WIA WB WH          | 3000 K                               | >90                               | 142 lm/W                                     | 6.800 lm    |
| 01416900   | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH       | 4000 K                               | >90                               | 149 lm/W                                     | 6.700 lm    |
| 01417600   | SM504T 80S/830 WIA A20 WH         | 3000 K                               | >80                               | 140 lm/W                                     | 8.000 lm    |
| 01418300   | SM504T 80S/840 WIA WB WH          | 4000 K                               | >80                               | 148 lm/W                                     | 8.000 lm    |
| 01419000   | SM504T 80S/930 WIA WB WH          | 3000 K                               | >90                               | 136 lm/W                                     | 7.900 lm    |
| 01420600   | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH       | 4000 K                               | >90                               | 144 lm/W                                     | 7.900 lm    |
| 01421300   | SM504T 66S/930 PSU WB WH          | 3000 K                               | >90                               | 142 lm/W                                     | 6.800 lm    |
| 01232500   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI      | 3000 K                               | >80                               | 143 lm/W                                     | 6.600 lm    |
| 01241700   | SM504T 90S/840 PSU WB SI          | 4000 K                               | >80                               | 146 lm/W                                     | 9.200 lm    |
| 01405300   | SM504T 90S/930 PSU WB SI          | 3000 K                               | >90                               | 132 lm/W                                     | 9.000 lm    |
| 01414500   | SM504T 66S/840 WIA WB SI          | 4000 K                               | >80                               | 153 lm/W                                     | 6.600 lm    |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

| Order Code | Full Product Name                 | Τύπος οπτικού συστήματος                            | Order Code | Full Product Name                  | Τύπος οπτικού συστήματος                            |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01230100   | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK      | Ευρείας δέσμης                                      | 01238700   | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα 45°                  |
| 01234900   | SM504T 80S/830 PSU WB BK          | Ευρείας δέσμης                                      | 01242400   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | Ευρείας δέσμης                                      |
| 01403900   | SM504T 80S/940 PSU WB BK          | Ευρείας δέσμης                                      | 01243100   | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35° |
| 01407700   | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK      | Ευρείας δέσμης                                      | 01247900   | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35° |
| 01408400   | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35° | 01402200   | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35° |
| 01409100   | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK      | Ευρείας δέσμης                                      | 01404600   | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°                |
| 01228800   | SM504T 61S/830 PSU WB WH          | Ευρείας δέσμης                                      | 01406000   | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH       | Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα 45°                  |
| 01229500   | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH   | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35° |            |                                    |                                                     |
| 01231800   | SM504T 61S/840 PSU A20 WH         | Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°                |            |                                    |                                                     |
| 01233200   | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH        | Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα 45°                  |            |                                    |                                                     |
| 01237000   | SM504T 80S/840 PSU A20 WH         | Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°                |            |                                    |                                                     |

| Order Code | Full Product Name                 | Τύπος οπτικού συστήματος                            |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01410700   | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH   | Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°                |
| 01411400   | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH    | Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα 45°                  |
| 01412100   | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, στενής δέσμης 25°  |
| 01413800   | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH       | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35° |
| 01415200   | SM504T 66S/930 WIA WB WH          | Ευρείας δέσμης                                      |
| 01416900   | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH       | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35° |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name                  | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| 01230100   | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK       | 47 W                 |
| 01234900   | SM504T 80S/830 PSU WB BK           | 57 W                 |
| 01403900   | SM504T 80S/940 PSU WB BK           | 55 W                 |
| 01407700   | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK       | 45 W                 |
| 01408400   | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK  | 45 W                 |
| 01409100   | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK       | 58 W                 |
| 01228800   | SM504T 61S/830 PSU WB WH           | 51 W                 |
| 01229500   | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH    | 51 W                 |
| 01231800   | SM504T 61S/840 PSU A20 WH          | 47 W                 |
| 01233200   | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH         | 43 W                 |
| 01237000   | SM504T 80S/840 PSU A20 WH          | 54 W                 |
| 01238700   | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | 54 W                 |
| 01242400   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | 44 W                 |
| 01243100   | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | 41 W                 |
| 01247900   | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | 58 W                 |
| 01402200   | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | 48 W                 |
| 01404600   | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | 58 W                 |

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| Order Code | Full Product Name                 | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 01230100   | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK      | Ναι                | 1%                               |
| 01234900   | SM504T 80S/830 PSU WB BK          | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01403900   | SM504T 80S/940 PSU WB BK          | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01407700   | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK      | Ναι                | 1%                               |
| 01408400   | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK | Ναι                | 1%                               |
| 01409100   | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK      | Ναι                | 1%                               |
| 01228800   | SM504T 61S/830 PSU WB WH          | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01229500   | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH   | Ναι                | 1%                               |
| 01231800   | SM504T 61S/840 PSU A20 WH         | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01233200   | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH        | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01237000   | SM504T 80S/840 PSU A20 WH         | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01238700   | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH        | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |

| Order Code | Full Product Name            | Τύπος οπτικού συστήματος                            |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01417600   | SM504T 80S/830 WIA A20 WH    | Γωνία άξονα ασύμμετρου κατόπτρου 20°                |
| 01418300   | SM504T 80S/840 WIA WB WH     | Ευρείας δέσμης                                      |
| 01419000   | SM504T 80S/930 WIA WB WH     | Ευρείας δέσμης                                      |
| 01420600   | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH  | Διπλό, ασύμμετρο οπτικό σύστημα, ευρείας δέσμης 35° |
| 01421300   | SM504T 66S/930 PSU WB WH     | Ευρείας δέσμης                                      |
| 01232500   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI | Ευρείας δέσμης                                      |
| 01241700   | SM504T 90S/840 PSU WB SI     | Ευρείας δέσμης                                      |
| 01405300   | SM504T 90S/930 PSU WB SI     | Ευρείας δέσμης                                      |
| 01414500   | SM504T 66S/840 WIA WB SI     | Ευρείας δέσμης                                      |

| Order Code | Full Product Name                 | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 01406000   | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH      | 68 W                 |
| 01410700   | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH   | 58 W                 |
| 01411400   | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH    | 61 W                 |
| 01412100   | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH | 65 W                 |
| 01413800   | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH       | 46 W                 |
| 01415200   | SM504T 66S/930 WIA WB WH          | 48 W                 |
| 01416900   | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH       | 45 W                 |
| 01417600   | SM504T 80S/830 WIA A20 WH         | 57 W                 |
| 01418300   | SM504T 80S/840 WIA WB WH          | 54 W                 |
| 01419000   | SM504T 80S/930 WIA WB WH          | 58 W                 |
| 01420600   | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH       | 55 W                 |
| 01421300   | SM504T 66S/930 PSU WB WH          | 48 W                 |
| 01232500   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI      | 46 W                 |
| 01241700   | SM504T 90S/840 PSU WB SI          | 63 W                 |
| 01405300   | SM504T 90S/930 PSU WB SI          | 68 W                 |
| 01414500   | SM504T 66S/840 WIA WB SI          | 43 W                 |

| Order Code | Full Product Name                  | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 01242400   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | Ναι                | 1%                               |
| 01243100   | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | Ναι                | 1%                               |
| 01247900   | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01402200   | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01404600   | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01406000   | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH       | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01410700   | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH    | Ναι                | 1%                               |
| 01411400   | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH     | Ναι                | 1%                               |
| 01412100   | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH  | Ναι                | 1%                               |
| 01413800   | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH        | Ναι                | 1%                               |

| Order Code | Full Product Name           | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 01415200   | SM504T 66S/930 WIA WB WH    | Ναι                | 1%                               |
| 01416900   | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH | Ναι                | 1%                               |
| 01417600   | SM504T 80S/830 WIA A20 WH   | Ναι                | 1%                               |
| 01418300   | SM504T 80S/840 WIA WB WH    | Ναι                | 1%                               |
| 01419000   | SM504T 80S/930 WIA WB WH    | Ναι                | 1%                               |
| 01420600   | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH | Ναι                | 1%                               |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

| Order Code | Full Product Name                  | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| 01230100   | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK       | Μαύρο              |
| 01234900   | SM504T 80S/830 PSU WB BK           | Μαύρο              |
| 01403900   | SM504T 80S/940 PSU WB BK           | Μαύρο              |
| 01407700   | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK       | Μαύρο              |
| 01408400   | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK  | Μαύρο              |
| 01409100   | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK       | Μαύρο              |
| 01228800   | SM504T 61S/830 PSU WB WH           | Λευκό              |
| 01229500   | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH    | Λευκό              |
| 01231800   | SM504T 61S/840 PSU A20 WH          | Λευκό              |
| 01233200   | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH         | Λευκό              |
| 01237000   | SM504T 80S/840 PSU A20 WH          | Λευκό              |
| 01238700   | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | Λευκό              |
| 01242400   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | Λευκό              |
| 01243100   | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | Λευκό              |
| 01247900   | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | Λευκό              |
| 01402200   | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | Λευκό              |
| 01404600   | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | Λευκό              |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)


| Order Code | Full Product Name                  | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| 01230100   | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01234900   | SM504T 80S/830 PSU WB BK           | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01403900   | SM504T 80S/940 PSU WB BK           | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01407700   | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01408400   | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK  | (0.39, 0.38) SDCM<3  |
| 01409100   | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK       | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01228800   | SM504T 61S/830 PSU WB WH           | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01229500   | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01231800   | SM504T 61S/840 PSU A20 WH          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01233200   | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH         | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01237000   | SM504T 80S/840 PSU A20 WH          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01238700   | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01242400   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01243100   | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01247900   | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01402200   | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | (0.42, 0.39) SDCM<3  |
| 01404600   | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | (0.39, 0.38) SDCM<3  |

| Order Code | Full Product Name            | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 01421300   | SM504T 66S/930 PSU WB WH     | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01232500   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI | Ναι                | 1%                               |
| 01241700   | SM504T 90S/840 PSU WB SI     | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01405300   | SM504T 90S/930 PSU WB SI     | Όχι                | Δεν εφαρμόζεται                  |
| 01414500   | SM504T 66S/840 WIA WB SI     | Ναι                | 1%                               |


| Order Code | Full Product Name                 | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|-----------------------------------|--------------------|
| 01406000   | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH      | Λευκό              |
| 01410700   | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH   | Λευκό              |
| 01411400   | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH    | Λευκό              |
| 01412100   | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH | Λευκό              |
| 01413800   | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH       | Λευκό              |
| 01415200   | SM504T 66S/930 WIA WB WH          | Λευκό              |
| 01416900   | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH       | Λευκό              |
| 01417600   | SM504T 80S/830 WIA A20 WH         | Λευκό              |
| 01418300   | SM504T 80S/840 WIA WB WH          | Λευκό              |
| 01419000   | SM504T 80S/930 WIA WB WH          | Λευκό              |
| 01420600   | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH       | Λευκό              |
| 01421300   | SM504T 66S/930 PSU WB WH          | Λευκό              |
| 01232500   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI      | Ασημί              |
| 01241700   | SM504T 90S/840 PSU WB SI          | Ασημί              |
| 01405300   | SM504T 90S/930 PSU WB SI          | Ασημί              |
| 01414500   | SM504T 66S/840 WIA WB SI          | Ασημί              |

| Order Code | Full Product Name                 | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 01406000   | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH      | (0.42, 0.39) SDCM<3  |
| 01410700   | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH   | (0.42, 0.39) SDCM<3  |
| 01411400   | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01412100   | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH | (0.39, 0.38) SDCM<3  |
| 01413800   | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH       | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01415200   | SM504T 66S/930 WIA WB WH          | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01416900   | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01417600   | SM504T 80S/830 WIA A20 WH         | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01418300   | SM504T 80S/840 WIA WB WH          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01419000   | SM504T 80S/930 WIA WB WH          | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01420600   | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01421300   | SM504T 66S/930 PSU WB WH          | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01232500   | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI      | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01241700   | SM504T 90S/840 PSU WB SI          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 01405300   | SM504T 90S/930 PSU WB SI          | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 01414500   | SM504T 66S/840 WIA WB SI          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102222




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102387




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102392




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102224




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102213




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102210



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102385






Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102389



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102388




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102215

Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102396




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102211



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102214

Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102209

Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102223




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102219


Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102228

Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102384


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102212




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102218




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102397




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102395




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102394




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102398



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102383




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102382




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102402


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102386




Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102393




Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102390



Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102391



Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102399



Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102401

