



Philips StoreSet Evo: udržitelné osvětlení pro obchody budoucnosti

StoreSet Evo

StoreSet Evo kombinuje tenký, moderní design a rovnoměrný rozptyl světla se širokou škálou optiky OptiSuit pro různé způsoby použití. Tento systém splňuje naše přísná kritéria programu pro cirkularitu osvětlení Lighting for Circularity, vytváří v obchodě příjemné prostředí a současně přispívá k vašim cílům udržitelnosti. Produkty StoreSet Evo podporují širokou škálu použití v maloobchodě: lze je snadno připojit k napájecím přípojnícím a rychlomontážnímu systému Maxos fusion nebo instalovat do podhledů.

Výhody

- Atraktivní vzhled: Tenký a moderní design StoreSet Evo nenápadně zapadne do uspořádání vašeho obchodu.
- Snadná instalace: Jednobodové zavěšení na centrální přípojnicí s rotací nabízí plnou flexibilitu při instalaci, přemísťování a údržbě svítidel.
- Připravenost na budoucnost: Modulární komponenty, předřadníky a osvětlovací systémy těchto produktů jsou navrženy tak, aby podporovaly snadnou údržbu a výměnu, což prodlužuje jejich životnost.

Vlastnosti

- Tenký a moderní design, který dokonale zapadne do interiérů obchodů
- Vynikající kvalita světla s nejvyšší účinností ve své třídě
- Široká škála optiky OptiSuit pro různé způsoby použití
- Rovnoměrný rozptyl světla a současně úspora energie
- Snadná údržba s rychlým přístupem k předřadníku bez použití nářadí
- Osvětlení podporující cirkularitu

Aplikace

- Potraviny a velkoobchody
- Supermarkety a hypermarkety



Varování a bezpečnost

- Kryt a optické povrchy lze čistit pouze hadříkem nepouštějícím vlákna a bez čisticích prostředků. Před zahájením údržby je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.

Versions




Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Detaily o výrobku




Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Detaily o výrobku




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Detaily o výrobku



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev		
			(CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	128 lm/W	6 400 lm
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	>80	147 lm/W	6 300 lm
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	153 lm/W	6 600 lm
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	153 lm/W	6 900 lm
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	130 lm/W	8 700 lm
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	146 lm/W	9 500 lm
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9 400 lm
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	128 lm/W	6 400 lm
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	9 000 lm
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	6 600 lm
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	120 lm/W	7 700 lm
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	8 000 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Index	Měrný výkon	Světelný tok
		chromatičnosti	podání		
		(jmen.)	barev	(jmen.) (nom.)	
		(CRI)			
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
	WB WH				

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Široký paprsek
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Široký paprsek
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Široký paprsek
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Široký paprsek
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Široký paprsek
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Široký paprsek
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Dvojitá asymetrická optika 25°, úzký paprsek
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Široký paprsek
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Široký paprsek
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Široký paprsek
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Široký paprsek
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Široký paprsek
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Široký paprsek
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Široký paprsek
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Široký paprsek
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Asymetrický reflektor, úhel osy 20°
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 25°
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Ne	Nevztahuje se
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Ne	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Ano	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Ano	1%

Maximální úroveň			
Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	ztlumení
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Ano	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Ne	Nevztahuje se
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Ano	1%
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Ne	Nevztahuje se
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ano	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ano	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ano	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Ano	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Ne	Nevztahuje se
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Ne	Nevztahuje se
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Ano	1%
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ano	1%

Maximální úroveň			
Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	ztlumení
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Ne	Nevztahuje se
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Ne	Nevztahuje se
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Ne	Nevztahuje se
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Ano	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Ano	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Ano	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Ano	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Ne	Nevztahuje se
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Ano	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Ne	Nevztahuje se
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ano	1%

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Černá
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Černá
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Černá
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Černá
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Černá
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Černá
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Černá
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Černá
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Černá
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Černá
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Černá
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Černá
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Černá
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Černá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Černá
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Černá
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Stříbrná
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Bílá
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Bílá
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Bílá
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Bílá
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Bílá
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Bílá
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Bílá
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Bílá
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Bílá
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Bílá

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3




Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102665



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102663



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102671



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102676




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102726




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102701




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718

