



Philips StoreSet Evo : éclairage durable pour les magasins du futur

StoreSet Evo

StoreSet Evo combine un design contemporain élancé et une distribution de lumière uniforme, avec une large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications. Ce système répond à nos critères stricts d'éclairage pour la circularité, créant une ambiance agréable en magasin tout en contribuant à vos objectifs de durabilité. StoreSet Evo peut être utilisé dans une large gamme d'applications de vente au détail : peut être facilement connecté à des rails électriques, à un tronc de fusion Maxos ou à des plafonds encastrés.

Avantages

- Aspect et présentation attrayants : le design contemporain et élancé de StoreSet evo s'intègre discrètement dans l'agencement de votre magasin
- Facilité d'installation : la suspension sur rail central en un point avec rotation vous offre une flexibilité totale lors de l'installation, du repositionnement et de l'entretien de vos luminaires
- Application à l'épreuve du temps : ses composants modulaires, ballasts et moteurs de lumière sont conçus pour faciliter l'entretien et le remplacement afin de prolonger la durée de vie du produit

Fonctions

- Le design contemporain et élancé s'intègre parfaitement dans l'intérieur des magasins
- Qualité de lumière exceptionnelle avec une efficacité inégalée
- Large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications
- Fournit une distribution uniforme de l'éclairage tout en économisant de l'énergie
- Entretien facile avec accès au ballast rapide et sans outil
- Répond aux critères d'éclairage pour la circularité

Application

- Détaillants alimentaires et grands détaillants
- Supermarchés et hypermarchés

Mises en garde et sécurité

- Le capot et les surfaces optiques ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon non pelucheux et sans détergent. Pendant l'entretien, le produit doit être éteint et refroidi.

Versions







Storeset Evo recessed-mounted,
RC516B, black, standard product
photo, tilted view from below



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white

StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP

Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP

Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	124 lm/W	9'200 lm
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9'200 lm
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	6'300 lm
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	128 lm/W	6'400 lm
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8'900 lm
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8'900 lm
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	>80	147 lm/W	6'300 lm
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	153 lm/W	6'600 lm
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	4000 K	>80	156 lm/W	6'400 lm
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>80	163 lm/W	6'700 lm
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	153 lm/W	6'600 lm
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	153 lm/W	6'900 lm
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8'100 lm
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	153 lm/W	8'000 lm
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	4000 K	>80	160 lm/W	8'000 lm
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	139 lm/W	8'100 lm
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8'300 lm
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8'300 lm
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8'900 lm
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8'900 lm
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	130 lm/W	8'700 lm
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	146 lm/W	9'500 lm
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9'400 lm
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	3000 K	>80	126 lm/W	8'100 lm
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	3000 K	>80	126 lm/W	8'100 lm
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	4000 K	>80	130 lm/W	8'700 lm
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6'600 lm
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6'700 lm
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	6'600 lm
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6'700 lm
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	6'600 lm
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	4000 K	>80	163 lm/W	6'700 lm
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6'600 lm
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	4000 K	>80	143 lm/W	6'600 lm
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	124 lm/W	9'200 lm
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	128 lm/W	6'400 lm
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9'200 lm
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	4000 K	>80	156 lm/W	6'400 lm
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	>80	150 lm/W	8'900 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	3000 K	>80	150 lm/W	8'900 lm
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	3000 K	>80	147 lm/W	6'300 lm
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	9'000 lm
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	3000 K	>80	134 lm/W	6'700 lm
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6'700 lm
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	4000 K	>80	143 lm/W	6'600 lm
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6'600 lm
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	6'600 lm
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6'600 lm
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	120 lm/W	7'700 lm
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	8'000 lm
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8'100 lm
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	4000 K	>80	137 lm/W	9'200 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Type d'optique
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Faisceau extensif	58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Faisceau extensif
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif	58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Faisceau extensif
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°	58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Faisceau extensif
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°	58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Faisceau extensif
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif	58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Faisceau extensif
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif	58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Faisceau semi-intensif
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Faisceau extensif	58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Faisceau extensif
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°	58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Faisceau semi-intensif
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Faisceau extensif	58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Faisceau extensif
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°	58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif
			58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Faisceau extensif
			58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
			58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif
			58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Optique asymétrique double 45°
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Faisceau extensif
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Faisceau extensif
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Faisceau extensif
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Optique asymétrique double 45°
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Faisceau extensif
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Faisceau extensif
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	Faisceau extensif
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Faisceau extensif
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	Faisceau extensif
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	Faisceau extensif
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Faisceau extensif
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	Faisceau extensif
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Faisceau extensif
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Faisceau extensif
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Faisceau extensif
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Faisceau extensif
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Optique asymétrique double, faisceau intensif 25 °
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Faisceau extensif
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Faisceau extensif
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Faisceau extensif
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Faisceau extensif
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Optique asymétrique double 45°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	43 W
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	41 W
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	41 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	50 W
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	64 W
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	64 W
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	67 W
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	67 W
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	67 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	46 W
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	50 W
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	43 W
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	50 W
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	41 W
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	46 W
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	41 W
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	41 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	50 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	46 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Non	Non applicable
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Non	Non applicable
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Non	Non applicable
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Non	Non applicable
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Non	Non applicable
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Oui	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Oui	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Oui	1%
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Oui	1%
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Oui	1%
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Oui	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Non	Non applicable
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Oui	1%
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Non	Non applicable
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Non	Non applicable
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Oui	1%
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Oui	1%
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Oui	1%
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Oui	1%
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Oui	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Oui	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Oui	1%
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Oui	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Oui	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Non	Non applicable
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Non	Non applicable
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Non	Non applicable
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Non	Non applicable
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Oui	1%
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Oui	1%
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Non	Non applicable
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Non	Non applicable
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Non	Non applicable
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Non	Non applicable
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Non	Non applicable
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Oui	1%
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	Oui	1%
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Oui	1%
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	Non	Non applicable
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	Non	Non applicable
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Oui	1%
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	Non	Non applicable
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	Non	Non applicable
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Non	Non applicable
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Non	Non applicable
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Non	Non applicable
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Oui	1%
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Oui	1%
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Oui	1%
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Oui	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Oui	1%
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Oui	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Oui	1%
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Oui	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Oui	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Non	Non applicable
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Non	Non applicable
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Oui	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Non	Non applicable
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Oui	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Noir
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Noir
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Noir
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Noir
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Noir
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Noir
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Noir
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Noir
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Noir
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Noir
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Noir
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Noir
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Noir
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Noir
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Noir
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Noir
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Noir
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Noir
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Noir
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Noir
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Noir
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Noir
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Noir
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Noir
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Noir
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Noir
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Noir
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Noir
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Noir
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Noir
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	Blanc
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Argent

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Argent
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Argent
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Argent
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Argent
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Blanc
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	Blanc
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Blanc
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	Blanc
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	Blanc
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Blanc
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	Blanc
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	Blanc
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Blanc
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Blanc
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Blanc
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Blanc
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Blanc
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Blanc
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Blanc
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Blanc
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Blanc
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Blanc
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Blanc
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Blanc
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Blanc
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Blanc
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Blanc
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Blanc
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Blanc
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Blanc
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Données du produit




Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	SM515S
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	RC516B
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	SM515T
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	SM515T
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	SM515T
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	RC517B
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	RC517B
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	RC517B
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	RC517B
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	RC517B
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	RC517B
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	SM515T


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102662




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102671




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102670




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102676




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102673




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102672




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102720




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102710




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102682




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102691




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102688




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102712**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102685**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102707**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102694**




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102723




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102693**



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102705**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102716**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102695**


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102715**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102726**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102701**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102698**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102721**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102689**



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102697**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102692**




**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102711**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102690




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102686




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102724



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102706




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102722




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102717



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102704

