



Philips StoreSet Evo: fenntartható világítástechnika a jövő üzletei számára

StoreSet Evo

A StoreSet Evo ötvözi a vékony, modern kialakítást és az egyenletes fényeloszlást, mindezt az OptiSuit optikák széles választékával ötvözve, hogy ezáltal megfeleljen a különféle alkalmazási területeken történő használatnak. A rendszer megfelel a körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnikára vonatkozó szigorú kritériumoknak, kellemes bolti légkört teremtve, miközben hozzájárul a fenntarthatósági céljai eléréséhez. A StoreSet Evo a kiskereskedelmi alkalmazások széles körében használható: könnyen csatlakoztatható az áramsínekhez, a Maxos fusion gerincekhez vagy a süllyesztett mennyezetekhez.

Előnyök

- Megnyerő megjelenés és légkör: a StoreSet Evo karcsú és modern kialakítása észrevétlenül beleolvad a bolti elrendezésbe
- Egyszerű felszerelés: az elforgatható, egy pontos központi felfüggesztő sín teljes mértékű rugalmasságot biztosít a lámpatestek beszerelése, áthelyezése és karbantartása során
- Időtálló alkalmazhatóság: a világítótest moduláris alkatrészeit, előtétjeit és fényrendszereit az egyszerű karbantartást és cserélhetőséget szem előtt tartva tervezték a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében

Szolgáltatások

- A vékony és modern kialakítás feltűnésmentesen illeszkedik az üzlethelyiségek belső tereibe
- Kiváló fényminőség és páratlan hatékonyság
- OptiSuit optikák széles választéka a különböző alkalmazási területekhez
- Egyenletes fényeloszlást biztosít, miközben energiát takarít meg
- Könnyű karbantartás az előtétéhez való könnyű és szerszám nélküli hozzáférésnek köszönhetően
- Megfelel a körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnika kritériumainak

Alkalmazás

- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek

Figyelmeztetések és biztonság


- Az előtétöt és az optikai felületeket mindig csak szőszmentes kendővel és tisztítószerrel szabad tisztítani. Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.

Versions



StoreSet Evo SM515T-SI

Méretezett rajza



Termék részletei




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Termék részletei



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver

Termék részletei



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Termék részletei



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	
				Fényhasznosítás	Fényáram
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	128 lm/W	6 400 lm
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	>80	147 lm/W	6 300 lm
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	153 lm/W	6 600 lm
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	130 lm/W	8 700 lm
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	146 lm/W	9 500 lm
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9 400 lm
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	128 lm/W	6 400 lm
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált	SzinviSSzaadáSi	Fényhasznosítás	
		színhőmérséklet (névleges)		(névleges)	(névleges) Fényáram
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	9 000 lm
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	6 600 lm
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	120 lm/W	7 700 lm
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	8 000 lm
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög	58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Széles sugárzási szög
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°	58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Széles sugárzási szög
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög	58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Széles sugárzási szög	58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°	58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Széles sugárzási szög	58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Széles sugárzási szög
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Széles sugárzási szög	58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Széles sugárzási szög
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Széles sugárzási szög	58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Széles sugárzási szög
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Széles sugárzási szög	58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Széles sugárzási szög
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Dupla aszimmetrikus optika, 25°-os keskeny sugárzási szög	58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Széles sugárzási szög
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Széles sugárzási szög	58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°	58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Dupla aszimmetrikus optika, 25°, széles sugárzási szög
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Széles sugárzási szög	58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W	58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W	58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W	58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W	58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nem	Nem alkalmazható
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nem	Nem alkalmazható
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Igen	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Igen	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Igen	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nem	Nem alkalmazható
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Igen	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Igen	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Igen	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Igen	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nem	Nem alkalmazható
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Igen	1%

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Igen	1%
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Nem	Nem alkalmazható
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nem	Nem alkalmazható
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nem	Nem alkalmazható
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Igen	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Igen	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Igen	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Igen	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nem	Nem alkalmazható
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Igen	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nem	Nem alkalmazható
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Igen	1%

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Fekete
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Fekete
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Fekete
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Fekete
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Fekete
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Fekete
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Fekete
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Fekete
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Fekete
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Fekete
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Fekete
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Fekete
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Fekete

Order Code	Full Product Name	Ház színe
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Fekete
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Ezüst
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Fehér
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Fehér
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Fehér
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Fehér
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Fehér
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Fehér
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Fehér
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Fehér
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Fehér
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Fehér
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102671


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102676




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102726




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718

