



Philips StoreSet Evo: Bærekraftig belysning for fremtidens butikker

StoreSet Evo

StoreSet Evo kombinerer slank, moderne design og jevn lysfordeling, med et bredt utvalg av OptiSuit-optikk til ulike bruksområder. Dette systemet oppfyller våre strenge Lighting for Circularity-kriterier, og skaper en hyggelig atmosfære i butikken samtidig som det bidrar til dine bærekraftsmål. StoreSet Evo kan brukes på tvers av et bredt spekter av bruksområder i butikker: kan enkelt kobles til strømskinner, Maxos fusjon-skinner eller innfelte tak.

Fordeler

- Tiltalende utseende og uttrykk StoreSet Evos slanke og moderne design passer diskret inn i butikkoppsettet
- Enkel montering: Ettpunkts sentralskinneoppheng med rotasjon gir deg full fleksibilitet når du monterer om plasserer og vedlikeholder lysarmaturene dine
- Fremtidssikker bruk: Modulkomponentene, driverne og lysmotorene er designet for enkelt vedlikehold og erstatning for å forlenge produktets levetid

Funksjoner

- Slank og moderne design passer sømløst inn i butikkinteriør
- Enestående lyskvalitet med klasseledende effektivitet
- Bredt utvalg av OptiSuit-optikk til ulike bruksområder
- Gir jevn lysfordeling samtidig og redusert energiforbruk
- Enkelt vedlikehold med rask og verktøyløs tilgang til driveren
- Oppfyller Lighting for Circularity-kriteriene

StoreSet Evo

Søknad

- Dagligvare- og storhandel
- Supermarkeder og hypermarkeder

Warnings and safety



- Baldakinen og de optiske overflatene skal kun rengjøres med en løfri klut og uten rengjøringsmidler. Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.

Versions

Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Målskisse



Produkt detaljer



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Produkt detaljer



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Produkt detaljer



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjetlevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Ja
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	6 300 lm
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	128 lm/W	6 400 lm
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	153 lm/W	6 600 lm
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	153 lm/W	8 000 lm
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	150 lm/W	8 900 lm
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	130 lm/W	8 700 lm
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9 400 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)		
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	128 lm/W	6 400 lm
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	6 600 lm
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	120 lm/W	7 700 lm
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	153 lm/W	8 000 lm
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Bredstrålet
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Bredstrålet
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Bredstrålet
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Bredstrålet
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålet
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Mellomstrålet
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålet
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, smalstrålet
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålet
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, smalstrålet
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Dobbel asymmetrisk optikk 45°
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Bredstrålet
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålet
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Bredstrålet
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Bredstrålet
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Bredstrålet
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Bredstrålet
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nei	Ikke relevant
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nei	Ikke relevant
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nei	Ikke relevant
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nei	Ikke relevant
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nei	Ikke relevant
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nei	Ikke relevant
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Ja	1%
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Ja	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ja	1%
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Ja	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nei	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Bredstrålet
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Dobbel asymmetrisk optikk 45°

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nei	Ikke relevant
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nei	Ikke relevant
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nei	Ikke relevant
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nei	Ikke relevant
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nei	Ikke relevant
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Ja	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nei	Ikke relevant
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Ja	1%
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Ja	1%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Svart
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Svart
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Svart
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Svart
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Svart
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Svart
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Svart
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Svart
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Svart
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Svart
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Svart
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Svart
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Svart
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Svart
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Svart
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Hvit
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Hvit
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Hvit
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Hvit
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Hvit
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Hvit
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Hvit
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Hvit
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Hvit
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Hvit
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Hvit
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102662




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102710




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102712




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102723




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102715




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102721




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102706




Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102699



Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102717

