



Philips TrueLine Surface: Πραγματική γραμμή φωτισμού

TrueLine, surface mounted

Οι αρχιτέκτονες χρειάζονται μια λύση φωτισμού που να ταιριάζει στην εσωτερική αρχιτεκτονική του ακινήτου που σχεδιάζουν. Θέλουν μια γραμμή φωτισμού με κομψή σχεδίαση και πολύ ψηλά επίπεδα φωτός. Οι πελάτες χρειάζονται φωτιστικά που τους δίνουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν ενέργεια, ενώ συγχρόνως παρέχουν το σωστό επίπεδο φωτισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων. Και οι εργαζόμενοι σε γραφεία θέλουν οπτικά άνετες συνθήκες φωτισμού που τους βοηθούν να αποδίδουν καλύτερα. Το TrueLine Recessed μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις. Το TrueLine διατίθεται επίσης σε χωνευτές και κρεμαστές εκδόσεις.

Οφέλη

- Εξαιρετικά υψηλή απόδοση για φωτιστικό γραμμής φωτισμού
- Φωτισμός συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
- Έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος, επεκτάσιμες δυνατότητες έξυπνου γραφείου
- Συμβατό με το συνδεδεμένο σύστημα φωτισμού Interact
- Υποστηρίζει βιώσιμο σχεδιασμό κτιρίων και κριτήρια επιδότησης εξοικονόμησης ενέργειας

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά ομοιόμορφος φωτισμός με εξαιρετικό έλεγχο θάμβωσης (UGR<19, L65<3000cd/m²)
- Η καλύτερη αποδοτικότητα στην κατηγορία, έως 140 lm/W
- Εκδόσεις 3000K, 4000K και Tunable White, όλες CRI>90
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, L90 στις 50.000 ώρες
- Ενσωματωμένοι αισθητήρες/ασύρματες διατάξεις οδήγησης για συλλογή δεδομένων, πληρότητα, ρύθμιση φωτός ανάλογα με το φυσικό φως της ημέρας και καθοδήγηση
- Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD)
- Επιλογές χωνευτής, αναρτημένης τοποθέτησης και τοποθέτησης σε επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Κλάδος εκπαίδευσης
- Καταστήματα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το προϊόν είναι IPX0 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.
- Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν ληφθεί υπόψη και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.

Versions

TrueLine-SM534C



TrueLine-SM530 L570 WH



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine Surface Mounted black housing



TrueLine, surface mounted

Versions

TrueLine-SM530 L570 Alu



TrueLine-SM530 U3 SNS210
L2850 Alu




TrueLine-SM530 L570 BK



TrueLine-SM530 L2810 WH




Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



TrueLine, surface mounted

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



TrueLine-SP534_SM534P-DPP.tif



TrueLine-
RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

TrueLine, surface mounted

Λεπτομέρειες για το προϊόν




TrueLine_SM-line-U3



TrueLine Surface Mounted black housing



TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2



TrueLine_Surface-Mounted-line-side-view



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>90
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	Ευρείας δέσμης
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Ευρείας δέσμης
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Ευρείας δέσμης
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Ευρείας δέσμης
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	3000 K	133 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	130 lm/W	4.000 lm	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	5.000 lm	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	4000 K	139 lm/W	1.900 lm	Ευρείας δέσμης
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	4000 K	144 lm/W	4.300 lm	Ευρείας δέσμης
97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	4000 K	142 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	3000 K	104 lm/W	1.900 lm	Ευρείας δέσμης
97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	4000 K	110 lm/W	1.900 lm	Ευρείας δέσμης
97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Tunable white 2700–6500 K	91 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	4000 K	102 lm/W	1.250 lm	Ευρείας δέσμης
97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3.000 lm	Ευρείας δέσμης
97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	3000 K	141 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3.000 lm	Ευρείας δέσμης
97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	146 lm/W	6.800 lm	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	3000 K	140 lm/W	6.200 lm	Ευρείας δέσμης
97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	4000 K	141 lm/W	3.800 lm	Ευρείας δέσμης
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	4000 K	141 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	4000 K	143 lm/W	1.250 lm	Ευρείας δέσμης
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	4000 K	115 lm/W	3.000 lm	Ευρείας δέσμης
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	4000 K	150 lm/W	6.200 lm	Ευρείας δέσμης
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	4000 K	141 lm/W	8.600 lm	Ευρείας δέσμης
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	4000 K	143 lm/W	1.700 lm	Ευρείας δέσμης
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	3000 K	138 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	141 lm/W	4.300 lm	Ευρείας δέσμης
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	144 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4.300 lm	Ευρείας δέσμης
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	4000 K	111 lm/W	6.200 lm	Ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	28,5 W	97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	36 W
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	24,5 W	97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	22 W
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	14 W	97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	18,6 W
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	17,8 W	97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	17,8 W
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	18,6 W	97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	34 W
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	30,5 W	97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	11,8 W
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	26 W	97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	22 W
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	22 W	97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	37,5 W
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	36 W	97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	22 W
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	33 W	97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	48,5 W
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	28,5 W	97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	46 W
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	38,5 W	97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	27 W
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	14 W	97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	35,5 W
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	30,5 W	97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	22 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	27,5 W
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	9,1 W
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	26,5 W
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	44 W
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	61 W
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	12,2 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	28,5 W
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	25,5 W
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	30,5 W
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	21,5 W
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	56 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	-
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	-
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	-
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	-
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	-
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	-
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	-
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	-
97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	-
97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	-
97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	-
97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	-
97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	-
97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	-
97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	-
97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	-
97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	-
97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	-
97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	-
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Αναβαθμισμένη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	-
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	-
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	-
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	-
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	-
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Αναβαθμισμένη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	-
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Αναβαθμισμένη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Αναβαθμισμένη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Αναβαθμισμένη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Αναβαθμισμένη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Αναβαθμισμένη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	Αλουμίνιο
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	Αλουμίνιο
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	Αλουμίνιο
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	Αλουμίνιο
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	Αλουμίνιο
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	Αλουμίνιο
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	Αλουμίνιο
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	Αλουμίνιο
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	Αλουμίνιο
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Αλουμίνιο
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	Αλουμίνιο
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	Αλουμίνιο
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	Λευκό
97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	Λευκό
97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	Λευκό
97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	Λευκό
97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	Λευκό
97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Λευκό
97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	Λευκό
97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	Αλουμίνιο
97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	Αλουμίνιο
97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	Αλουμίνιο
97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	Αλουμίνιο
97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	Αλουμίνιο
97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	Αλουμίνιο

TrueLine, surface mounted

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Μαύρο
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	Μαύρο
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Μαύρο
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	Αλουμίνιο
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	Μαύρο
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	Μαύρο
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Αλουμίνιο


Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	Μαύρο
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Αλουμίνιο
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Αλουμίνιο
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Αλουμίνιο
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Αλουμίνιο
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Αλουμίνιο
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	Λευκό

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	SM531C
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	SM530C
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	SM530C
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM534C
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM534C
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	SM530C
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	SM530C
97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	SM530C
97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	SM530C
97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	SM531C
97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	SM531C
97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	SM531C
97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	SM531C

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	SM530C
97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	SM530C
97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	SM530C
97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	SM530C
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	SM530C
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	SM530C
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	SM530C
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	SM530C
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	SM531C
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	SM530C
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	SM530C
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	SM530C
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	SM531C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103239






Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103223



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103224




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103228




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103278



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103251

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103229

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103267






Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103264

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103255

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103226




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103217

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103230




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103232



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103222

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103238

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103221




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103250


Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103218


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103225




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103275




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103254




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103243




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103252




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103277



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103276




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103240




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103266


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103268




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103242




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103231




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103253




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103233




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103265



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103219




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103241



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103220

TrueLine, surface mounted

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103236

