



Pinta-asennettava Philips TrueLine Surface on näyttävä valaistusratkaisu

TrueLine, pinta-asennettava

Valaistusratkaisun valinnassa on otettava monia asioita huomioon. Valaistuksen on sovittava tilan sisustukseen ja käyttötarkoitukseen. Valaisimien on oltava laadukkaita ja energiatehokkaita, valon on oltava miellyttävää eikä se saa häikäistä. Pinta-asennettava TrueLine on kaikkea tätä. TrueLinesta on saatavilla myös uppoasennettavat ja ripustettavat mallit.

Hyödyt

- Jonovalaisin erittäin korkealla valotehokkuudella
- Toimistoyhteensopiva valaistus, joka ei häikäise
- Tulevaisuuteen valmis, skaalautuva ratkaisu
- Yhteensopiva älykkään Interact-valaistusjärjestelmän kanssa
- Tukee kestäväää rakennussuunnittelua ja täyttää energiansäästöä koskevien tukiohjelmien kriteerit

Ominaisuudet

- Valotehokkuus yli 130 lm/W
- Täyttää toimistovalistusstandardien vaatimukset
- Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon
- Saatavilla myös uppoasennettavat ja ripustettavat versiot
- Suoraa ja epäsuoraa valoa
- Yhtenäinen keilakulma
- Toimintavarma myös tulevaisuudessa: Power over Ethernet -virransyöttö (PoE)

TrueLine, pinta-asennettava

Käyttökohteet

- Toimistot
- Koulut
- Myymälät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tämä tuote on IPX0-luokiteltu, eikä siten ole vesitiivis. Philips/Signify ei voi vastata tuotteen takuusta tai turvallisuudesta, mikäli tuote joutuu kosketuksiin veden kanssa.

Versions

TrueLine surface mounted-
SM530C L1130 WH



TrueLine-SM530 L570 WH



TrueLine-SM530 L2810 Alu



TrueLine-SM530 L570 Alu




TrueLine-SM530 U3 SNS210
L2850 Alu



TrueLine-SM530 L2810 WH




Mittapiirros



TrueLine, pinta-asennettava

Mittapiirros




Tuotetiedot



TrueLine_SM-line-U3



TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2



TrueLine_Surface-Mounted-line-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	1%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+10...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

			Valotehokkuus	
Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	(nimellinen)	Valovirta
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	3 400 lm
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 000 lm
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	4000 K	102 lm/W	1 250 lm
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3 000 lm
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	3000 K	141 lm/W	5 000 lm
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3 000 lm
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	146 lm/W	6 800 lm
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	3000 K	140 lm/W	6 200 lm
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	4000 K	141 lm/W	3 800 lm
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	4000 K	143 lm/W	1 250 lm
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	4000 K	141 lm/W	8 600 lm
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	3000 K	138 lm/W	3 400 lm
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	144 lm/W	3 100 lm
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 300 lm
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	4000 K	111 lm/W	6 200 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	28,5 W	910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	17,8 W
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	18,6 W
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	30,5 W
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	26 W
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	36 W
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	33 W
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	22 W
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	11,8 W
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	22 W
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	37,5 W
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	22 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	48,5 W
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	46 W
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	27 W
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	9,1 W
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	61 W
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	28,5 W
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	25,5 W
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	30,5 W
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	21,5 W
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	56 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Upotettu ohjaus
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	-
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	-
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	-
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	-
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	-
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	-
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	-
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	-
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	-
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	-
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	-
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Upotettu ohjaus
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	-
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	-
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	Alumiini
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	Alumiini
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	Alumiini
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	Alumiini
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	Alumiini
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	Alumiini
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	Alumiini
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Alumiini
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	Valkoinen
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	Valkoinen
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	Alumiini
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	Alumiini

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	Alumiini
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	Alumiini
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	Alumiini
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	Alumiini
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	Alumiini
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Alumiini
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Alumiini
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Alumiini
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Alumiini
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Alumiini
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Alumiini
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	Valkoinen

Tuotetiedot




Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103218	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM530C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103219	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	SM530C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103223	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
910505103224	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	SM531C
910505103227	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
910505103228	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	SM530C
910505103233	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
910505103275	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	SM530C
910505103230	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	SM530C
910505103242	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	SM531C
910505103250	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
910505103253	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	SM530C
910505103254	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	SM530C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103255	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
910505103264	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	SM530C
910505103267	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	SM530C
910505103241	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	SM530C
910505103268	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	SM530C
910505103237	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
910505103238	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
910505103239	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
910505103240	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
910505103278	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
910505103266	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	SM531C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103239

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103223

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103224




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103237


Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103228

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103278


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103267




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103264




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103255




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103230




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103238




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103250



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103218




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103275


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103254




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103240




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103266




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103268




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103242




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103253



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103233



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103219



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103241

TrueLine, pinta-asennettava

