



Philips Maxos fusion Office: flexibilní řešení nabízející ideální světelný tok

Maxos fusion Office

Maxos fusion je přizpůsobitelné LED svítidlo určené k montáži na lištu, které nabízí vynikající kvalitu osvětlení. Jedná se o efektivní a flexibilní řešení osvětlení, které lze použít v různých prostředích od průmyslu přes obchodní prostory až po kanceláře, a které nabízí řadu možností osvětlení splňujících různé požadavky. Tato svítidla lze volně rozmístit podle potřeby a integrovat s dalšími službami či hardwarem od jiných dodavatelů. To přispívá k úspoře stropního prostoru. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Systém obsahuje infrastrukturu, do které lze integrovat senzory pro sběr dat, čímž vám poskytuje příležitost použít získané, užitečné a podrobné informace k podpoře vašeho podnikání.

Výhody

- Flexibilní osvětlení kanceláře – díky výběru svítidel lze využít v řadě různých kancelářských prostor
- Připraveno na budoucnost: škálovatelnost a příprava na připojení k ovládacím prvkům a osvětlovacím systémům
- Homogenní a rovnoměrný světelný efekt

Vlastnosti

- Plně vyhovuje kancelářským standardům (UGR <19, L65 < 3000 cd/m²), úroveň osvětlení podle požadavků na kancelářské použití
- Nejvyšší účinnost ve své třídě > 140 lm/W
- Připraven na připojení k softwaru systému osvětlení, jako je Interact Office
- Snadné objednání, montáž a instalace.
- Konzistentní kvalita osvětlení s možností přímého i nepřímého širokého paprsku
- Dodává se s environmentální deklarací produktu (EPD)


Aplikace

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Maloobchod

Varování a bezpečnost

- Výrobek má IP20 a jako takový není chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Versions



Maxos fusion Office RTP

Maxos fusion Office RTP 2

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Maxos fusion Office DPP optics



Maxos fusion Office DPP optics



Maxos fusion Office DPP 1



Maxos fusion Office DPP 2

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano

Světelné technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	1%

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	0 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1

Počáteční parametry (podle IEC)

Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance světelného toku	+/-10%

Označení a balení

Kód produktové řady	SM970X
---------------------	--------

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
62222700		141 lm/W	4 500 lm
62223400		144 lm/W	5 600 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
62222700		32 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
62223400		39 W

