



适用于重要照明场景

GreenPerform 教室

GreenPerform 教室 LED 面板价格实惠，但有 2 种不同的安装学校照明灯具。它提供 RG0 无蓝光危害，以保持学生良好的视力。提供 CRI90 的高光通输出有助于在桌面上达到足够的光通量水平，以保持视力健康。通过悬挂式和嵌入式安装，该系列能够满足不同教室应用的新安装和改造。

优点

- 保障学生视力健康
- 现场安装简单快捷
- 经过验证的光质量完全符合 CQC3155-2016

特点

- RG0 无蓝光危害
- 3200 流明系统光通输出，利用 CRI 90
- 提供支架，便于快速安装

应用


- 教室

Versions



GreenPerform Classroom

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	≥90
光效 (额定)(标称)	90 lm/W
光通量	3,200 lm
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
功耗	36 W
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	乳白玻璃
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)
911401501332	SP130P LED32S/950 W30L120 CL	5000 K
911401501432	SP130P LED32S/940 W30L120 CL	4000 K
911401502732	RC130B LED32S/940 W30L120 CL	4000 K

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401501332	SP130P LED32S/950 W30L120 CL	x=0.346; y=0.359 SDCM<5
911401501432	SP130P LED32S/940 W30L120 CL	x=0.380; y=0.380 SDCM<5

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401502732	RC130B LED32S/940 W30L120 CL	x=0.380; y=0.380 SDCM<5

