




Fungsional dan Terjangkau

GreenUp Linear

Dalam dunia Ritel & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenUp Linear adalah rangkaian produk linier tingkat awal yang menawarkan kinerja pencahayaan fungsional dasar dengan berbagai pilihan pemasangan, output lumen, dan dimensi produk.

Benefits

- Bodi ramping yang mampu menghasilkan output lumen kuat.
- Rangkaian produk lengkap untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan fungsional dasar.
- Efisiensi energi
- Kualitas dan keandalan terjamin.


Features

- Beragam dimensi produk dan pilihan pemasangan.
- Berbagai pilihan output lumen dan optik.
- Daya penerangan sistem hingga 95 lm/W.

Application

- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Fashion

Dimensional drawing



Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI) >80

Pengoperasian dan Kelistrikan

Kelas perlindungan IEC Keamanan kelas II

Tegangan Masuk 220-240 V

Frekuensi Garis 50 or 60 Hz

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Tidak

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik Diffuser

Polikarbonat

Warna Housing RAL 9003 Putih

Kode pelindung dampak mekanis IK03

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP20

Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien +20 hingga +40 °C

Tanda CE Tidak

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya +/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401584122	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	2.090 lm
911401584222	SM308C P22/840 L75W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	2.150 lm
911401584522	SM308C P22/865 L75W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2.150 lm
911401585122	SM308C P30/865 L120W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2.950 lm
911401585222	SM308C P38/830 L140W3 PSU MB WH	3000 K	95 lm/W	3.610 lm
911401585722	SM308C P38/865 L140W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	3.750 lm
911401586022	SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	4.410 lm
911401586322	SM308C P45/865 L170W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	4.410 lm
911401586522	SP308P P22/830 L75W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	2.090 lm
911401586922	SP308P P22/865 L75W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2.150 lm
911401587522	SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	2.950 lm
911401587722	SP308P P38/830 L140W3 PSU WB WH	3000 K	95 lm/W	3.610 lm

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401588122	SP308P P38/865 L140W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	3.750 lm
911401588422	SP308P P45/840 L170W3 PSU MB WH	4000 K	98 lm/W	4.410 lm
911401588722	SP308P P45/865 L170W3 PSU WB WH	6500 K	98 lm/W	4.410 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401584122	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401584222	SM308C P22/840 L75W3 PSU MB WH	22 W
911401584522	SM308C P22/865 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401585122	SM308C P30/865 L120W3 PSU WB WH	30 W
911401585222	SM308C P38/830 L140W3 PSU MB WH	38 W
911401585722	SM308C P38/865 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401586022	SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH	45 W
911401586322	SM308C P45/865 L170W3 PSU WB WH	45 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401586522	SP308P P22/830 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401586922	SP308P P22/865 L75W3 PSU WB WH	22 W
911401587522	SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH	30 W
911401587722	SP308P P38/830 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401588122	SP308P P38/865 L140W3 PSU WB WH	38 W
911401588422	SP308P P45/840 L170W3 PSU MB WH	45 W
911401588722	SP308P P45/865 L170W3 PSU WB WH	45 W

