



Fleksibel, Lengkap, dan Andal

GreenUp Linear Flex

Dalam dunia Ritel & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenUp Linear Flex adalah rangkaian produk lengkap yang menawarkan berbagai kombinasi antara unit pencahayaan dekoratif dan fungsional. Produk ini memenuhi segala kebutuhan Anda dengan rangkaian produk linear yang fleksibel, termasuk suspensi dan pemasangan tertanam.

Benefits

- Beragam pilihan dengan berbagai kombinasi antara unit pencahayaan dekoratif dan fungsional dengan ketersediaan kontrol.
- Kualitas dan keandalan terjamin.

Features

- Pencahayaan tersebar dan pencahayaan grid tersedia dalam satu unit.
- Beragam solusi pemasangan, termasuk suspensi dan tertanam.
- Beragam ketersediaan kontrol, termasuk on/off dan 1-10v.

Application

- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Fashion

GreenUp Linear Flex

Versions








GreenUp Linear Flex SP309P W40
HD 4



GreenUp Linear Flex SP309P
RS309 W50 HD 2

Dimensional drawing



Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220~240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Susunan lensa- linier bentuk oval
Warna Housing	Hitam
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	3000 K	85 lm/W	4.100 lm
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	3000 K	80 lm/W	4.400 lm
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	4000 K	90 lm/W	4.950 lm
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	5700 K	70 lm/W	2.100 lm
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	5700 K	70 lm/W	2.100 lm
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	4000 K	70 lm/W	2.100 lm
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	3000 K	65 lm/W	1.950 lm
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	4000 K	70 lm/W	2.100 lm
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	3000 K	65 lm/W	1.950 lm
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	5700 K	70 lm/W	2.100 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan	
		IEC	Konsumsi Daya
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	Keamanan kelas I	48 W
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	Keamanan kelas II	55 W
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	Keamanan kelas II	55 W
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	Keamanan kelas I	30 W
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	Keamanan kelas I	30 W

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan	
		IEC	Konsumsi Daya
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	Keamanan kelas II	30 W
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	Keamanan kelas II	30 W
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	Keamanan kelas II	30 W
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	Keamanan kelas II	30 W
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	Keamanan kelas I	30 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	Ya
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	Tidak
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	Tidak
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	Ya
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	Ya

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	Tidak
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	Tidak
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	Tidak
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	Tidak
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	Ya

