



使用灵活、功能全面、性能可靠

GreenUp Linear Flex

商场照明和宾馆照明有一个明显的趋势，选择灯组成为此特定应用最重要的基因之一，且备受期待。GreenUp Linear Flex 是一个全面的产品系列，装饰性和功能性照明装置可自由组合。此线性灯具系列可灵活使用，满足您的任何要求，包括悬挂式和嵌入式安装。

优点

- 装饰性和功能性照明装置可自由组合并轻松控制，打造多种照明体验。
- 质量和可靠性值得信赖。

特点

- 集漫射照明和格栅照明于一体。
- 多种安装解决方案，包括悬挂式和嵌入式。
- 多种控制方式，包括开/关和 1-10V。

应用

- 商场照明
- 宾馆照明
- 时尚业照明

Versions




GreenUp Linear Flex SP309P W40
HD 2









GreenUp Linear Flex SP309P W40
HD 4

GreenUp Linear Flex

Versions



二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>80
操作和电气	
输入电压	220~240 V
线频率	50 or 60 Hz
机械和外壳	
光罩类型	线性透镜阵列乳白 玻璃形状
外壳颜色	黑色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	3000 K	85 lm/W	4,100 lm
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	5700 K	93 lm/W	4,500 lm
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	3000 K	80 lm/W	4,400 lm
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	4000 K	90 lm/W	4,950 lm
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	5700 K	70 lm/W	2,100 lm
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	5700 K	70 lm/W	2,100 lm
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	4000 K	70 lm/W	2,100 lm
911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	4000 K	70 lm/W	2,100 lm
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	3000 K	65 lm/W	1,950 lm
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	4000 K	70 lm/W	2,100 lm
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	3000 K	65 lm/W	1,950 lm
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	5700 K	70 lm/W	2,100 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	功耗
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	安全等级 I	48 W
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	安全等级 I	48 W
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	安全等级 II	55 W
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	安全等级 II	55 W
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	安全等级 I	30 W
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	安全等级 I	30 W

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	功耗
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	安全等级 II	30 W
911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	安全等级 II	30 W
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	安全等级 II	30 W
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	安全等级 II	30 W
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	安全等级 II	30 W
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	安全等级 I	30 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	是
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	是
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	否
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	否
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	是
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	是

Order Code	Full Product Name	可调光
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	否
911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	否
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	否
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	否
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	否

