



Philips TrueLine κρεμαστό: Πραγματική γραμμή φωτισμού

TrueLine, κρεμαστό

Οι αρχιτέκτονες χρειάζονται μια λύση φωτισμού που να ταιριάζει με την εσωτερική αρχιτεκτονική του χώρου που εμπλουτίζουν. Θέλουν μια ελαφριά γραμμή με κομψές αναλογίες και υψηλά επίπεδα φωτισμού που προσφέρουν μέγιστη ελευθερία σχεδίασης. Το Philips TrueLine είναι ένα ευέλικτο γραμμικό φωτιστικό για εφαρμογές εσωτερικού χώρου γραφείου που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα με την υπόσχεση μελλοντικών αναβαθμίσεων. Οι πελάτες χρειάζονται φωτιστικά που εξοικονομούν ενέργεια, ταυτόχρονα με την παροχή του σωστού επιπέδου φωτός. Το TrueLine σε εσοχή πληροί και τα δύο αυτά σύνολα απαιτήσεων. Όχι μόνο είναι συμβατό με το WELL Building Standard for Light, αλλά το TrueLine τοποθέτησης σε επιφάνεια είναι προδιαγραφών UGR<19, το οποίο είναι συμβατό με όλα τα πρότυπα γραφείου (OC). Το TrueLine διατίθεται επίσης σε εκδόσεις τοποθέτησης σε επιφάνεια και σε εσοχή. Όλα τα φωτιστικά της οικογένειας διατίθενται σε διάφορα μήκη, σχήματα, χρώματα και απόδοση φωτισμού. Αυτό προσφέρει την απόλυτη ευελιξία σχεδιασμού και απεριόριστες δυνατότητες. Τα φωτιστικά TrueLine είναι επίσης μια βιώσιμη και διαχρονική επιλογή με υψηλή απόδοση έως 140 lm/W και δυνατότητα αναβάθμισης σε ασύρματη συνδεσιμότητα και έλεγχο.

Οφέλη

- Εξαιρετικά υψηλή απόδοση για φωτιστικό γραμμής φωτισμού
- Φωτισμός συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων
- Έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος, επεκτάσιμες δυνατότητες έξυπνου γραφείου
- Συμβατό με το συνδεδεμένο σύστημα φωτισμού Interact
- Υποστηρίζει βιώσιμο σχεδιασμό κτιρίων και κριτήρια επιδότησης εξοικονόμησης ενέργειας

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά ομοιόμορφος φωτισμός με εξαιρετικό έλεγχο θάμβωσης (UGR<19, L65<3000cd/m²)
- Η καλύτερη αποδοτικότητα στην κατηγορία, έως 140 lm/W
- Εκδόσεις 3000K, 4000K και Tunable White, όλες CRI>90
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, L90 στις 50.000 ώρες
- Ενσωματωμένοι αισθητήρες/ασύρματες διατάξεις οδήγησης για συλλογή δεδομένων, πληρότητα, ρύθμιση φωτός ανάλογα με το φυσικό φως της ημέρας και καθοδήγηση
- Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD)
- Επιλογές χωνευτής, αναρτημένης τοποθέτησης και τοποθέτησης σε επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων

Εφαρμογή

- Γραφεία
- Κλάδος εκπαίδευσης
- Καταστήματα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το προϊόν είναι IPX0 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.
- Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν ληφθεί υπόψη και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.

Versions



TrueLine-Suspended-line-LE



TrueLine-SP530 L570 BK



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK



TrueLine-SP530 U3 SNS210 L2850 Alu



SP530P with U4 BK sensor




TrueLine-SP530 L570 Alu

Versions




TrueLine-SP530 L2810 WH


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0

Λεπτομέρειες για το προϊόν



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>90
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	1 μονάδα
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	1 μονάδα
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	1 μονάδα
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	1 μονάδα
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	1 μονάδα
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	1 μονάδα
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	1 μονάδα
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	1 μονάδα
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	1 μονάδα
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	1 μονάδα
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	1 μονάδα
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	1 μονάδα
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 μονάδα
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	2 μονάδες
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	1 μονάδα
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	1 μονάδα
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	1 μονάδα
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 μονάδες
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 μονάδες
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	1 μονάδα
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	1 μονάδα
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	1 μονάδα
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	1 μονάδα
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	1 μονάδα
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	1 μονάδα
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	1 μονάδα

Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	1 μονάδα
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	1 μονάδα
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	1 μονάδα
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	1 μονάδα
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	1 μονάδα
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	1 μονάδα
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	1 μονάδα
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	1 μονάδα
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	1 μονάδα
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	1 μονάδα
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	1 μονάδα
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	1 μονάδα
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	1 μονάδα
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	1 μονάδα
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	1 μονάδα
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	1 μονάδα
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	1 μονάδα
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	1 μονάδα
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	1 μονάδα
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	1 μονάδα
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	1 μονάδα
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	2 μονάδες
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	1 μονάδα
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	1 μονάδα
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Ευρείας δέσμης
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Ευρείας δέσμης
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1.700 lm	Ευρείας δέσμης
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	3000 K	132 lm/W	2.450 lm	Ευρείας δέσμης
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4.100 lm	Ευρείας δέσμης
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Ευρείας δέσμης
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	4000 K	149 lm/W	2.500 lm	Ευρείας δέσμης
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1.500 lm	Ευρείας δέσμης
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4.300 lm	Ευρείας δέσμης
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7.700 lm	Ευρείας δέσμης
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Ευρείας δέσμης
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5.800 lm	Ευρείας δέσμης
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Ευρείας δέσμης
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	3000 K	129 lm/W	4.950 lm	Ευρείας δέσμης
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7.700 lm	Ευρείας δέσμης
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Ευρείας δέσμης
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Ευρείας δέσμης
97273500	SP534P 40S/940 PSD	4000 K	129 lm/W	4.000 lm	Ασύμμετρο κάτωπιο

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
	SM2 L1130 ALU				
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	116 lm/W	2.400 lm	Ευρείας δέσμης
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	132 lm/W	2.100 lm	Ευρείας δέσμης
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3.300 lm	Ευρείας δέσμης
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Ευρείας δέσμης
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Ευρείας δέσμης
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5.400 lm	Ευρείας δέσμης
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	4.950 lm	Ευρείας δέσμης
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Ευρείας δέσμης
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Ευρείας δέσμης
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Ευρείας δέσμης
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97229200	SP530P 40S/940 POE	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
	U0 SW2 L1170 ALU				
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	4000 K	143 lm/W	4.300 lm	Ευρείας δέσμης
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5.000 lm	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6.600 lm	Ευρείας δέσμης
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	4000 K	104 lm/W	750 lm	Ευρείας δέσμης
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	3000 K	109 lm/W	1.200 lm	Ευρείας δέσμης
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3.000 lm	Ευρείας δέσμης
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	8.600 lm	Ευρείας δέσμης
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3.000 lm	Ευρείας δέσμης
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7.200 lm	Ευρείας δέσμης
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	4000 K	122 lm/W	4.800 lm	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8.200 lm	Ευρείας δέσμης
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3.800 lm	Ευρείας δέσμης
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5.800 lm	Ευρείας δέσμης
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6.600 lm	Ευρείας δέσμης
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9.800 lm	Ευρείας δέσμης
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6.200 lm	Ευρείας δέσμης
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	4000 K	125 lm/W	750 lm	Ευρείας δέσμης
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	3000 K	124 lm/W	1.050 lm	Ευρείας δέσμης
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5.000 lm	Ευρείας δέσμης
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6.200 lm	Ευρείας δέσμης
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9.400 lm	Ευρείας δέσμης
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1.500 lm	Ευρείας δέσμης
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	3000 K	132 lm/W	2.900 lm	Ευρείας δέσμης
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Ευρείας δέσμης
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Ευρείας δέσμης
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Ευρείας δέσμης
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Ευρείας δέσμης
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	34 W
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	26 W
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	32,5 W

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm	Ασύμμετρο κάτοπτρο
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Ευρείας δέσμης
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Ευρείας δέσμης
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.600 lm	Ευρείας δέσμης
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3.300 lm	Ευρείας δέσμης
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Ευρείας δέσμης
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	139 lm/W	6.600 lm	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	12,2 W
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	18,6 W
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	35,5 W
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	36 W
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	34 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας III	51 έως 54 V	16,8 W
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14,4 W
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	30,5 W
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	57 W
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	26,5 W
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	44 W
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	24,5 W
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29,5 W
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	38,5 W
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	60 W
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	26,5 W
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29,5 W
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	31 W
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	16,4 W
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	28 W
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	48 W
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	46,5 W
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	36,5 W
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	48 W
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	34 W
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Κατηγορία ασφαλείας III	51 έως 54 V	21 W
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Κατηγορία ασφαλείας III	51 έως 54 V	28 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Κατηγορία ασφαλείας III	51 έως 54 V	28 W
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Κατηγορία ασφαλείας III	51 έως 54 V	30 W
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	28,5 W
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	38,5 W
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	57 W
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	7,2 W
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	11 W
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	23 W
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	40 W
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	71 W
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29 W
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	52 W
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	39,5 W
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	69 W
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	28 W
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	44 W
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	58 W
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	36 W
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	71 W
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	44 W
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	6 W

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	8,5 W
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	37,5 W
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	46 W
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	67 W
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	34 W
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	14,4 W
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	24,5 W
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	22 W
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	26,5 W
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	26,5 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	-
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	-
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	-
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	-
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	-
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	-
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	-
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	-
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	21 W
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	32,5 W
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	34 W
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	26,5 W
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	29 W
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	33 W
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	34 W
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	28 W
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Κατηγορία ασφαλείας I	220 έως 240 V	47,5 W

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	-
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	-
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	-
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	-
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	-
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	-
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	-
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	-
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	-
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	-
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	-
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	-
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	-
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	-
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	-
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	-
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	-
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	-
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	-
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	-
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	-
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	-
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	-
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	-
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	-
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	-
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	-
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	-
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	-
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	-
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	-
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	-
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	-
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	-
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	-
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	-
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Αναβαθμίσιμη υποδοχή αισθητήρα με αισθητήρα SNS210

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	Μαύρο
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	Μαύρο
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	Λευκό
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	Λευκό
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	Λευκό
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	Λευκό
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	Λευκό
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Αλουμίνιο
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Αλουμίνιο
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Αλουμίνιο
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Αλουμίνιο
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	Μαύρο
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	Λευκό
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	Λευκό
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	Μαύρο
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Αλουμίνιο
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Αλουμίνιο
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	Αλουμίνιο
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Αλουμίνιο

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Αλουμίνιο
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Αλουμίνιο
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Αλουμίνιο
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Αλουμίνιο
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Αλουμίνιο
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Μαύρο
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Μαύρο
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	Μαύρο
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	Αλουμίνιο
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	Αλουμίνιο
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	Λευκό
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	Λευκό
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	Λευκό
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	Μαύρο
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	Μαύρο

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	Μαύρο
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	Μαύρο
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	Μαύρο
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	Μαύρο
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	Αλουμίνιο
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	Αλουμίνιο
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	Αλουμίνιο
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Αλουμίνιο
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	Αλουμίνιο
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Αλουμίνιο

Στοιχεία προϊόντος




Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	SP532P
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	SP534P
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	SP532P
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	SP534P
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	SP530P
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	SP532P
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP533P
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	SP532P
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP530P
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	SP530P
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP531P
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP530P
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP530P
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	SP533P
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	SP532P
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	SP533P
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP534P
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP533P
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP533P
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP533P
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	SP532P
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	SP530P

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	SP530P
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	SP530P
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	SP530P
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP530P
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP534P
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	SP532P
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	SP531P
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	SP533P
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	SP530P
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	SP532P
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	SP531P
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	SP532P
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	SP533P
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	SP533P
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	SP530P
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	SP532P
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	SP533P
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	SP530P
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	SP532P
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	SP530P
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	SP530P
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	SP532P
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	SP530P
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	SP531P
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	SP532P
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	SP532P
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	SP531P
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	SP530P
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	SP532P
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	SP532P
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	SP532P
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	SP532P


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	SP532P
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	SP532P
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	SP534P
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	SP532P
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	SP532P

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	SP532P
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	SP533P
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103202




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103257




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103262




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103205




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103194




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103248




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103207




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103206




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103193


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103180




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103192




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103201




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103212




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103172




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103246




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103174




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103279




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103199



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103280




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103256




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103258




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103196



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103209




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103186


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103163




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103185




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103176



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103165




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103175




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103191


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103198



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103213



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103270



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103272

