



# TrueLine, függesztett – valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak

## TrueLine, függesztett

Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot szeretnének. A tervezők az energiamegtakarítást elősegítő, ugyanakkor a megfelelő megvilágítást biztosító, és az irodai világításra vonatkozó szabványoknak megfelelő lámpatesteket szeretnének. A függesztett TrueLine a fenti követelmények mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható.

### Előnyök

- Homogén világító felület
- Fénysávhoz képest rendkívül magas hatásfok
- Az építészek körében legnépszerűbb lámpatest méretek

### Szolgáltatások

- Fényhasznosítás 100 lm/W
- Megfelel az irodai világítási szabványoknak
- Különálló lámpatestek és folyamatos fénysávok
- Süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható
- Direkt vagy direkt-indirekt fény
- Homogén világító felület
- Időtálló: PoE

### Alkalmazás

- Irodák
- Oktatás
- Üzletek

### Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

### Versions



TrueLine-SP530 L570 BK



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK




TrueLine-SP530 L570 Alu




TrueLine-SP530 L2810 WH

Méretezett rajza



Méretezett rajza



Termék részletei



TrueLine\_Suspended-line-side-view



TrueLine\_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine\_Suspended-top-view



TrueLine\_Suspended-U3



TrueLine\_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

## Termék részletei



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine\_SM\_SP-line-connection-  
side-view-2

| Általános információ                               |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Előtét mellékelve                                  | Igen                                         |
| Cserélhető fényforrás                              | Nem                                          |
| Szervíz címke                                      | Igen                                         |
|                                                    |                                              |
| Technikai adatok                                   |                                              |
| A fényforrás sugárzási szöge                       | 120 fok                                      |
| Színvisztaadási index (CRI)                        | >90                                          |
|                                                    |                                              |
| Működtetés és elektronika                          |                                              |
| IEC védelmi osztály                                | I. biztonsági osztály                        |
| Bemeneti feszültség                                | 220–240 V                                    |
| Hálózati frekvencia                                | 50 to 60 Hz                                  |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas                    | Nem                                          |
|                                                    |                                              |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás                    |                                              |
| Szabályozható                                      | Igen                                         |
| Maximális szabályozási szint                       | 1%                                           |
|                                                    |                                              |
| Mechanika és tokozás                               |                                              |
| Mech. behatások elleni védelem kódja               | IK03                                         |
| Por és víz elleni védelem kódja                    | IP20                                         |
|                                                    |                                              |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek               |                                              |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány                   | +10 – +40 °C                                 |
| CE jelölés                                         | Igen                                         |
| ENEC jel                                           | ENEC-jel                                     |
| Gyúlékonysági jelzés                               | Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez |
| Izzóhuzalozás teszt                                | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s         |
| Villogás (PstLM)                                   | 1                                            |
| Stroboszkóp hatás (SVM)                            | 0,4                                          |
|                                                    |                                              |
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |                                              |
| Kezdeti színérték                                  | (0.38, 0.38) SDCM <3                         |
| Fényáram-tolerancia                                | +/-10%                                       |

Általános információ

| Order Code | Full Product Name                    | Előtetőegységek száma |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 1 egység              |
| 97272800   | SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU | 1 egység              |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 1 egység              |
| 97274200   | SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 1 egység              |
| 97282700   | SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK   | 1 egység              |
| 97284100   | SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK   | 1 egység              |
| 97270400   | SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | 1 egység              |
| 97236000   | SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97237700   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97233900   | SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97227800   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97267400   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97258200   | SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97264300   | SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97251300   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH      | 1 egység              |
| 97268100   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH      | 1 egység              |
| 97273500   | SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97266700   | SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH      | 1 egység              |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH      | 1 egység              |
| 97231500   | SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 1 egység              |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 1 egység              |
| 97317600   | SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK       | 2 egység              |
| 97281000   | SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH    | 1 egység              |
| 97285800   | SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH   | 1 egység              |
| 97292600   | SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK      | 1 egység              |
| 97318300   | SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU  | 2 egység              |
| 97319000   | SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU  | 2 egység              |
| 97293300   | SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU   | 1 egység              |
| 97296400   | SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU     | 1 egység              |
| 97297100   | SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU     | 1 egység              |
| 97299500   | SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU     | 1 egység              |
| 97305300   | SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU     | 1 egység              |
| 97309100   | SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU     | 1 egység              |
| 97310700   | SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU     | 1 egység              |
| 97294000   | SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK   | 1 egység              |
| 97298800   | SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK   | 1 egység              |
| 97306000   | SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK   | 1 egység              |
| 97280300   | SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU   | 1 egység              |
| 97283400   | SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU      | 1 egység              |

| Order Code | Full Product Name                     | Előtetegységek száma |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 97295700   | SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH       | 1 egység             |
| 97307700   | SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH       | 1 egység             |
| 97308400   | SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH       | 1 egység             |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK       | 1 egység             |
| 97238400   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK       | 1 egység             |
| 97228500   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK       | 1 egység             |
| 97243800   | SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | 1 egység             |
| 97244500   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | 1 egység             |
| 97249000   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK  | 1 egység             |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | 1 egység             |
| 97248300   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU | 1 egység             |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU  | 1 egység             |
| 97275900   | SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | 1 egység             |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | 1 egység             |
| 97247600   | SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU  | 1 egység             |
| 97315200   | SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU      | 1 egység             |
| 97316900   | SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU      | 2 egység             |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | 1 egység             |
| 97232200   | SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU   | 1 egység             |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | 1 egység             |

Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                    | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram | Az optika típusa      |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 4000 K                               | 138 lm/W                   | 4 700 lm | Széles sugárzási szög |
| 97272800   | SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU | 4000 K                               | 131 lm/W                   | 3 400 lm | Aszimmetrikus tükör   |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 4000 K                               | 138 lm/W                   | 2 900 lm | Széles sugárzási szög |
| 97274200   | SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 4000 K                               | 132 lm/W                   | 4 300 lm | Aszimmetrikus tükör   |
| 97282700   | SP530P 17S/940                       | 4000 K                               | 139 lm/W                   | 1 700 lm | Széles sugárzási szög |
| 97284100   | SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK   | 3000 K                               | 132 lm/W                   | 2 450 lm | Széles sugárzási szög |
| 97270400   | SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 4000 K                               | 115 lm/W                   | 4 100 lm | Széles sugárzási szög |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | 4000 K                               | 138 lm/W                   | 2 900 lm | Széles sugárzási szög |
| 97236000   | SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 4000 K                               | 139 lm/W                   | 5 000 lm | Széles sugárzási szög |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2               | 4000 K                               | 138 lm/W                   | 4 700 lm | Széles sugárzási szög |

| Order    | Full    | Korrelált       | Fényhasznosítás | Az optika |                |
|----------|---------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| Code     | Product | színhőmérséklet | (névleges)      | Fényáram  | típusa         |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97237700 | SP531P  | 4000 K          | 104 lm/W        | 1 500 lm  | Széles         |
|          | 15S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1130   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97233900 | SP530P  | 4000 K          | 141 lm/W        | 4 300 lm  | Széles         |
|          | 43S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97265000 | SP532P  | 4000 K          | 135 lm/W        | 7 700 lm  | Széles         |
|          | 77S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97250600 | SP532P  | 4000 K          | 136 lm/W        | 3 600 lm  | Széles         |
|          | 36S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1130   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97260500 | SP532P  | 4000 K          | 133 lm/W        | 5 800 lm  | Széles         |
|          | 58S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1130   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97227800 | SP530P  | 4000 K          | 139 lm/W        | 3 400 lm  | Széles         |
|          | 34S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1130   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97267400 | SP533P  | 3000 K          | 112 lm/W        | 3 300 lm  | Széles         |
|          | 33S/930 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97258200 | SP532P  | 3000 K          | 129 lm/W        | 4 950 lm  | Széles         |
|          | 49S/930 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1130   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97264300 | SP532P  | 3000 K          | 128 lm/W        | 7 700 lm  | Széles         |
|          | 77S/930 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97251300 | SP532P  | 4000 K          | 136 lm/W        | 3 600 lm  | Széles         |
|          | 36S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |

| Order    | Full     | Korrelált       | Fényhasznosítás | Az optika |                |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| Code     | Product  | színhőmérséklet | (névleges)      | Fényáram  | típusa         |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1130 WH |                 |                 |           |                |
| 97268100 | SP533P   | 3000 K          | 112 lm/W        | 3 300 lm  | Széles         |
|          | 33S/930  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410 WH |                 |                 |           |                |
| 97273500 | SP534P   | 4000 K          | 129 lm/W        | 4 000 lm  | Aszimmetrikus  |
|          | 40S/940  |                 |                 |           | tükör          |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1130    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |
| 97266700 | SP533P   | 4000 K          | 116 lm/W        | 2 400 lm  | Széles         |
|          | 24S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1130    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |
| 97239100 | SP532P   | 4000 K          | 132 lm/W        | 2 100 lm  | Széles         |
|          | 21S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1130    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |
| 97269800 | SP533P   | 4000 K          | 118 lm/W        | 3 300 lm  | Széles         |
|          | 33S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |
| 97245200 | SP532P   | 4000 K          | 138 lm/W        | 2 900 lm  | Széles         |
|          | 29S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |
| 97261200 | SP532P   | 4000 K          | 138 lm/W        | 6 600 lm  | Széles         |
|          | 66S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |
| 97271100 | SP533P   | 4000 K          | 116 lm/W        | 5 400 lm  | Széles         |
|          | 54S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |
| 97259900 | SP532P   | 4000 K          | 136 lm/W        | 4 950 lm  | Széles         |
|          | 49S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1130    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |
| 97262900 | SP532P   | 4000 K          | 138 lm/W        | 6 600 lm  | Széles         |
|          | 66S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410 WH |                 |                 |           |                |

| Order    | Full     | Korrelált       | Fényhasznosítás | Az optika |                |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| Code     | Product  | színhőmérséklet | (névleges)      | Fényáram  | típusa         |
| 97256800 | SP532P   | 4000 K          | 138 lm/W        | 4 700 lm  | Széles         |
|          | 47S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410 WH |                 |                 |           |                |
| 97231500 | SP530P   | 4000 K          | 140 lm/W        | 4 000 lm  | Széles         |
|          | 40S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1130    |                 |                 |           |                |
| 97276600 | SP534P   | 4000 K          | 130 lm/W        | 5 000 lm  | Aszimmetrikus  |
|          | 50S/940  |                 |                 |           | tükör          |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410    |                 |                 |           |                |
| 97317600 | SP532P   | Tunable white   | 116 lm/W        | 6 600 lm  | Széles         |
|          | 66S/TW9  | 2700–6500 K     |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA U4   |                 |                 |           |                |
|          | L1450 BK |                 |                 |           |                |
| 97281000 | SP531P   | 4000 K          | 104 lm/W        | 750 lm    | Széles         |
|          | 7S/940   |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LE2  |                 |                 |           |                |
|          | SM2      |                 |                 |           |                |
| 97285800 | SP533P   | 3000 K          | 109 lm/W        | 1 200 lm  | Széles         |
|          | 12S/930  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LE2  |                 |                 |           |                |
|          | SM2      |                 |                 |           |                |
| 97292600 | SP530P   | 3000 K          | 130 lm/W        | 3 000 lm  | Széles         |
|          | 30S/930  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF1  |                 |                 |           |                |
|          | L2250 BK |                 |                 |           |                |
| 97318300 | SP530P   | Tunable white   | 125 lm/W        | 5 000 lm  | Széles         |
|          | 50S/TW9  | 2700–6500 K     |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA SM2  |                 |                 |           |                |
|          | U4 L2290 |                 |                 |           |                |
| 97319000 | SP530P   | Tunable white   | 121 lm/W        | 8 600 lm  | Széles         |
|          | 86S/TW9  | 2700–6500 K     |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA SM2  |                 |                 |           |                |
|          | U4 L2850 |                 |                 |           |                |
| 97293300 | SP531P   | 3000 K          | 103 lm/W        | 3 000 lm  | Széles         |
|          | 30S/930  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA      |                 |                 |           |                |
|          | U4LF1    |                 |                 |           |                |
| 97296400 | SP532P   | 4000 K          | 138 lm/W        | 7 200 lm  | Széles         |
|          | 72S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          |          |                 |                 |           |                |
|          |          |                 |                 |           |                |

| Order    | Full    | Korrelált       | Fényhasznosítás | Az optika |                |
|----------|---------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| Code     | Product | színhőmérséklet | (névleges)      | Fényáram  | típusa         |
| 97297100 | SP533P  | 4000 K          | 122 lm/W        | 4 800 lm  | Széles         |
|          | 48S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L2250   |                 |                 |           |                |
| 97299500 | SP533P  | 4000 K          | 119 lm/W        | 8 200 lm  | Széles         |
|          | 82S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2 |                 |                 |           |                |
|          | L2250   |                 |                 |           |                |
| 97305300 | SP530P  | 3000 K          | 136 lm/W        | 3 800 lm  | Széles         |
|          | 38S/930 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF1 |                 |                 |           |                |
|          | L2810   |                 |                 |           |                |
| 97309100 | SP532P  | 3000 K          | 132 lm/W        | 5 800 lm  | Széles         |
|          | 58S/930 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF1 |                 |                 |           |                |
|          | L2810   |                 |                 |           |                |
| 97310700 | SP533P  | 3000 K          | 114 lm/W        | 6 600 lm  | Széles         |
|          | 66S/930 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF1 |                 |                 |           |                |
|          | L2810   |                 |                 |           |                |
| 97294000 | SP530P  | 4000 K          | 139 lm/W        | 5 000 lm  | Széles         |
|          | 50S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA U4  |                 |                 |           |                |
|          | SM2     |                 |                 |           |                |
| 97298800 | SP532P  | 4000 K          | 138 lm/W        | 9 800 lm  | Széles         |
|          | 98S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA U4  |                 |                 |           |                |
|          | SM2     |                 |                 |           |                |
| 97306000 | SP530P  | 4000 K          | 141 lm/W        | 6 200 lm  | Széles         |
|          | 62S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA U4  |                 |                 |           |                |
|          | SM2     |                 |                 |           |                |
| 97280300 | SP530P  | 4000 K          | 125 lm/W        | 750 lm    | Széles         |
|          | 7S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LE2 |                 |                 |           |                |
|          | SM2     |                 |                 |           |                |
| 97283400 | SP532P  | 3000 K          | 124 lm/W        | 1 050 lm  | Széles         |
|          | 10S/930 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          |         |                 |                 |           |                |
|          |         |                 |                 |           |                |

| Order    | Full     | Korrelált       | Fényhasznosítás | Az optika |                |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| Code     | Product  | színhőmérséklet | (névleges)      | Fényáram  | típusa         |
|          | PSD LE2  |                 |                 |           |                |
|          | L570 ALU |                 |                 |           |                |
| 97295700 | SP530P   | 3000 K          | 133 lm/W        | 5 000 lm  | Széles         |
|          | 50S/930  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L2250    |                 |                 |           |                |
|          | WH       |                 |                 |           |                |
| 97307700 | SP531P   | 3000 K          | 135 lm/W        | 6 200 lm  | Széles         |
|          | 62S/930  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L2810    |                 |                 |           |                |
|          | WH       |                 |                 |           |                |
| 97308400 | SP532P   | 4000 K          | 140 lm/W        | 9 400 lm  | Széles         |
|          | 94S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L2810    |                 |                 |           |                |
|          | WH       |                 |                 |           |                |
| 97255100 | SP532P   | 4000 K          | 138 lm/W        | 4 700 lm  | Széles         |
|          | 47S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1410 BK |                 |                 |           |                |
| 97238400 | SP531P   | 4000 K          | 104 lm/W        | 1 500 lm  | Széles         |
|          | 15S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1130 BK |                 |                 |           |                |
| 97228500 | SP530P   | 4000 K          | 139 lm/W        | 3 400 lm  | Széles         |
|          | 34S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD SM2  |                 |                 |           |                |
|          | L1130 BK |                 |                 |           |                |
| 97243800 | SP532P   | 3000 K          | 132 lm/W        | 2 900 lm  | Széles         |
|          | 29S/930  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF2  |                 |                 |           |                |
|          | SM2      |                 |                 |           |                |
|          | L1410 BK |                 |                 |           |                |
| 97244500 | SP532P   | 4000 K          | 138 lm/W        | 2 900 lm  | Széles         |
|          | 29S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF2  |                 |                 |           |                |
|          | SM2      |                 |                 |           |                |
|          | L1410 BK |                 |                 |           |                |
| 97249000 | SP532P   | 4000 K          | 136 lm/W        | 3 600 lm  | Széles         |
|          | 36S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF2  |                 |                 |           |                |
|          | SMTT     |                 |                 |           |                |
|          | L1130 BK |                 |                 |           |                |
| 97241400 | SP532P   | 4000 K          | 138 lm/W        | 2 900 lm  | Széles         |
|          | 29S/940  |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF1  |                 |                 |           |                |
|          | SW2      |                 |                 |           |                |
|          | L1410    |                 |                 |           |                |
|          | ALU      |                 |                 |           |                |

| Order    | Full    | Korrelált       | Fényhasznosítás | Az optika |                |
|----------|---------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|
| Code     | Product | színhőmérséklet | (névleges)      | Fényáram  | típusa         |
| 97248300 | SP532P  | 4000 K          | 136 lm/W        | 3 600 lm  | Széles         |
|          | 36S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF2 |                 |                 |           |                |
|          | SMTT    |                 |                 |           |                |
|          | L1130   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97242100 | SP532P  | 4000 K          | 138 lm/W        | 2 900 lm  | Széles         |
|          | 29S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF2 |                 |                 |           |                |
|          | SM2     |                 |                 |           |                |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97275900 | SP534P  | 4000 K          | 132 lm/W        | 4 300 lm  | Aszimmetrikus  |
|          | 43S/940 |                 |                 |           | tűkőr          |
|          | PSD LF1 |                 |                 |           |                |
|          | SW2     |                 |                 |           |                |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97253700 | SP532P  | 4000 K          | 138 lm/W        | 4 700 lm  | Széles         |
|          | 47S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF1 |                 |                 |           |                |
|          | SW2     |                 |                 |           |                |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97247600 | SP532P  | 4000 K          | 136 lm/W        | 3 600 lm  | Széles         |
|          | 36S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | PSD LF1 |                 |                 |           |                |
|          | SW2     |                 |                 |           |                |
|          | L1130   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97315200 | SP532P  | Tunable white   | 124 lm/W        | 3 600 lm  | Széles         |
|          | 36S/TW9 | 2700-6500 K     |                 |           | sugárzási szög |
|          | DIA LF1 |                 |                 |           |                |
|          | L1130   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97316900 | SP533P  | Tunable white   | 100 lm/W        | 3 300 lm  | Széles         |
|          | 33S/TW9 | 2700-6500 K     |                 |           | sugárzási szög |
|          | DIA LF1 |                 |                 |           |                |
|          | L1410   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97257500 | SP532P  | 4000 K          | 138 lm/W        | 4 700 lm  | Széles         |
|          | 47S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA U4  |                 |                 |           |                |
|          | SM2     |                 |                 |           |                |
|          | L1450   |                 |                 |           |                |
|          | ALU     |                 |                 |           |                |
| 97232200 | SP530P  | 4000 K          | 143 lm/W        | 4 000 lm  | Széles         |
|          | 40S/940 |                 |                 |           | sugárzási szög |
|          | SIA U4  |                 |                 |           |                |
|          | SM2     |                 |                 |           |                |

| Order Code | Full Product Name                   | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram | Az optika típusa      |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
|            | L1170<br>ALU                        |                                      |                            |          |                       |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU | 4000 K                               | 139 lm/W                   | 6 600 lm | Széles sugárzási szög |

Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                    | Teljesítményfelvétel |
|------------|--------------------------------------|----------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 34 W                 |
| 97272800   | SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU | 26 W                 |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 21 W                 |
| 97274200   | SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | 32,5 W               |
| 97282700   | SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK   | 12,2 W               |
| 97284100   | SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK   | 18,6 W               |
| 97270400   | SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 35,5 W               |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | 21 W                 |
| 97236000   | SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 36 W                 |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 34 W                 |
| 97237700   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 14,4 W               |
| 97233900   | SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 30,5 W               |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 57 W                 |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 26,5 W               |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 44 W                 |
| 97227800   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 24,5 W               |
| 97267400   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU     | 29,5 W               |
| 97258200   | SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU     | 38,5 W               |
| 97264300   | SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU     | 60 W                 |
| 97251300   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH      | 26,5 W               |
| 97268100   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH      | 29,5 W               |
| 97273500   | SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 31 W                 |
| 97266700   | SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 21 W                 |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 16,4 W               |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 28 W                 |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 21 W                 |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 48 W                 |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 46,5 W               |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 36,5 W               |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH      | 48 W                 |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH      | 34 W                 |
| 97231500   | SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | 28,5 W               |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | 38,5 W               |
| 97317600   | SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK       | 57 W                 |
| 97281000   | SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH    | 7,2 W                |
| 97285800   | SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH   | 11 W                 |

| Order Code | Full Product Name                     | Teljesítményfelvétel |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 97292600   | SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK       | 23 W                 |
| 97318300   | SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU   | 40 W                 |
| 97319000   | SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU   | 71 W                 |
| 97293300   | SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU    | 29 W                 |
| 97296400   | SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | 52 W                 |
| 97297100   | SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | 39,5 W               |
| 97299500   | SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | 69 W                 |
| 97305300   | SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | 28 W                 |
| 97309100   | SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | 44 W                 |
| 97310700   | SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | 58 W                 |
| 97294000   | SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK    | 36 W                 |
| 97298800   | SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK    | 71 W                 |
| 97306000   | SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK    | 44 W                 |
| 97280300   | SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU    | 6 W                  |
| 97283400   | SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU       | 8,5 W                |
| 97295700   | SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH       | 37,5 W               |
| 97307700   | SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH       | 46 W                 |
| 97308400   | SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH       | 67 W                 |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK       | 34 W                 |
| 97238400   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK       | 14,4 W               |
| 97228500   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK       | 24,5 W               |
| 97243800   | SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | 22 W                 |
| 97244500   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | 21 W                 |
| 97249000   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK  | 26,5 W               |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | 21 W                 |
| 97248300   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU | 26,5 W               |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU  | 21 W                 |
| 97275900   | SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | 32,5 W               |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | 34 W                 |
| 97247600   | SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU  | 26,5 W               |
| 97315200   | SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU      | 29 W                 |
| 97316900   | SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU      | 33 W                 |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | 34 W                 |
| 97232200   | SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU   | 28 W                 |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | 47,5 W               |

Vezérlők és fényerő-szabályozás

| Order Code | Full Product Name                    | Beépített vezérlés                                       |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | -                                                        |
| 97272800   | SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU | -                                                        |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | -                                                        |
| 97274200   | SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | -                                                        |
| 97282700   | SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK   | -                                                        |
| 97284100   | SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK   | -                                                        |
| 97270400   | SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | -                                                        |
| 97236000   | SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97237700   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97233900   | SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97227800   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97267400   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97258200   | SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97264300   | SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97251300   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH      | -                                                        |
| 97268100   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH      | -                                                        |
| 97273500   | SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97266700   | SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH      | -                                                        |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH      | -                                                        |
| 97231500   | SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | -                                                        |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | -                                                        |
| 97317600   | SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK       | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |
| 97281000   | SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH    | -                                                        |
| 97285800   | SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH   | -                                                        |
| 97292600   | SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK      | -                                                        |
| 97318300   | SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU  | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |
| 97319000   | SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU  | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |
| 97293300   | SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU   | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |

| Order Code | Full Product Name                     | Beépített vezérlés                                       |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 97296400   | SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | -                                                        |
| 97297100   | SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | -                                                        |
| 97299500   | SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | -                                                        |
| 97305300   | SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | -                                                        |
| 97309100   | SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | -                                                        |
| 97310700   | SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | -                                                        |
| 97294000   | SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK    | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |
| 97298800   | SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK    | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |
| 97306000   | SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK    | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |
| 97280300   | SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU    | -                                                        |
| 97283400   | SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU       | -                                                        |
| 97295700   | SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH       | -                                                        |
| 97307700   | SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH       | -                                                        |
| 97308400   | SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH       | -                                                        |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK       | -                                                        |
| 97238400   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK       | -                                                        |
| 97228500   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK       | -                                                        |
| 97243800   | SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | -                                                        |
| 97244500   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | -                                                        |
| 97249000   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK  | -                                                        |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | -                                                        |
| 97248300   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU | -                                                        |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU  | -                                                        |
| 97275900   | SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | -                                                        |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | -                                                        |
| 97247600   | SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU  | -                                                        |
| 97315200   | SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU      | -                                                        |
| 97316900   | SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU      | -                                                        |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |
| 97232200   | SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU   | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | Továbbfejleszthető<br>érzékelőhely SNS210<br>érzékelővel |

Mechanika és tokozás

| Order Code | Full Product Name                    | Ház színe |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | Alumínium |
| 97272800   | SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU | Alumínium |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | Alumínium |
| 97274200   | SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | Alumínium |
| 97282700   | SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK   | Fekete    |
| 97284100   | SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK   | Fekete    |
| 97270400   | SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Fehér     |
| 97236000   | SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97237700   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97233900   | SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97227800   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97267400   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97258200   | SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97264300   | SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97251300   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH      | Fehér     |
| 97268100   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH      | Fehér     |
| 97273500   | SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97266700   | SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Fehér     |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH      | Fehér     |
| 97231500   | SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | Alumínium |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | Alumínium |
| 97317600   | SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK       | Fekete    |
| 97281000   | SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH    | Fehér     |
| 97285800   | SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH   | Fehér     |

| Order Code | Full Product Name                     | Ház színe |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| 97292600   | SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK       | Fekete    |
| 97318300   | SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU   | Alumínium |
| 97319000   | SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU   | Alumínium |
| 97293300   | SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU    | Alumínium |
| 97296400   | SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | Alumínium |
| 97297100   | SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | Alumínium |
| 97299500   | SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU      | Alumínium |
| 97305300   | SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | Alumínium |
| 97309100   | SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | Alumínium |
| 97310700   | SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU      | Alumínium |
| 97294000   | SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK    | Fekete    |
| 97298800   | SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK    | Fekete    |
| 97306000   | SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK    | Fekete    |
| 97280300   | SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU    | Alumínium |
| 97283400   | SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU       | Alumínium |
| 97295700   | SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH       | Fehér     |
| 97307700   | SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH       | Fehér     |
| 97308400   | SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH       | Fehér     |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK       | Fekete    |
| 97238400   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK       | Fekete    |
| 97228500   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK       | Fekete    |
| 97243800   | SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | Fekete    |
| 97244500   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | Fekete    |
| 97249000   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK  | Fekete    |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | Alumínium |
| 97248300   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU | Alumínium |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU  | Alumínium |
| 97275900   | SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | Alumínium |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | Alumínium |
| 97247600   | SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU  | Alumínium |
| 97315200   | SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU      | Alumínium |
| 97316900   | SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU      | Alumínium |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | Alumínium |
| 97232200   | SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU   | Alumínium |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | Alumínium |

Termékadatok


| Order Code | Full Product Name                    | Terméksalád kódja |
|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 97252000   | SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | SP532P            |
| 97272800   | SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU | SP534P            |
| 97240700   | SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | SP532P            |
| 97274200   | SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU | SP534P            |
| 97282700   | SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK   | SP530P            |
| 97284100   | SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK   | SP532P            |
| 97270400   | SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | SP533P            |
| 97246900   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH      | SP532P            |
| 97236000   | SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | SP530P            |
| 97254400   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | SP532P            |
| 97237700   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU     | SP531P            |
| 97233900   | SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU     | SP530P            |

| Order Code | Full Product Name                | Terméksalád kódja |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| 97265000   | SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU | SP532P            |
| 97250600   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU | SP532P            |
| 97260500   | SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU | SP532P            |
| 97227800   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU | SP530P            |
| 97267400   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU | SP533P            |
| 97258200   | SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU | SP532P            |
| 97264300   | SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU | SP532P            |
| 97251300   | SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH  | SP532P            |
| 97268100   | SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH  | SP533P            |
| 97273500   | SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU | SP534P            |
| 97266700   | SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU | SP533P            |
| 97239100   | SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU | SP532P            |


| Order Code | Full Product Name                   | Terméksalád kódja |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 97269800   | SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | SP533P            |
| 97245200   | SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | SP532P            |
| 97261200   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | SP532P            |
| 97271100   | SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | SP533P            |
| 97259900   | SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU    | SP532P            |
| 97262900   | SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH     | SP532P            |
| 97256800   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH     | SP532P            |
| 97231500   | SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU    | SP530P            |
| 97276600   | SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU    | SP534P            |
| 97317600   | SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK      | SP532P            |
| 97281000   | SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH   | SP531P            |
| 97285800   | SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH  | SP533P            |
| 97292600   | SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK     | SP530P            |
| 97318300   | SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU | SP530P            |
| 97319000   | SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU | SP532P            |
| 97293300   | SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU  | SP531P            |
| 97296400   | SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU    | SP532P            |
| 97297100   | SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU    | SP533P            |
| 97299500   | SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU    | SP533P            |
| 97305300   | SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU    | SP530P            |
| 97309100   | SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU    | SP532P            |
| 97310700   | SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU    | SP533P            |
| 97294000   | SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK  | SP530P            |
| 97298800   | SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK  | SP532P            |

| Order Code | Full Product Name                     | Terméksalád kódja |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 97306000   | SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK    | SP530P            |
| 97280300   | SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU    | SP530P            |
| 97283400   | SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU       | SP532P            |
| 97295700   | SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH       | SP530P            |
| 97307700   | SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH       | SP531P            |
| 97308400   | SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH       | SP532P            |
| 97255100   | SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK       | SP532P            |
| 97238400   | SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK       | SP531P            |
| 97228500   | SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK       | SP530P            |
| 97243800   | SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | SP532P            |
| 97244500   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK   | SP532P            |
| 97249000   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK  | SP532P            |
| 97241400   | SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | SP532P            |
| 97248300   | SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU | SP532P            |
| 97242100   | SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU  | SP532P            |
| 97275900   | SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | SP534P            |
| 97253700   | SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU  | SP532P            |
| 97247600   | SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU  | SP532P            |
| 97315200   | SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU      | SP532P            |
| 97316900   | SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU      | SP533P            |
| 97257500   | SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | SP532P            |
| 97232200   | SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU   | SP530P            |
| 97263600   | SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU   | SP532P            |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103202




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103257




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103262




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103205




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103248


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103207




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103206




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103180




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103201




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103212




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103172




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103246




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103174



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103279




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103199


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103274




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103184




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103216



Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103280




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103210


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103256




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103258



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103196


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103209




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103186




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103215




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103163



Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103185




Polar Normal (separate) - SM530CI -  
910505103176


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103175




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103198



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103213



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103270



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103272

