



TrueLine, zwieszana - to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami oświetlenia biurowego linia świetlna

TrueLine, wersja podwieszana

Architekci poszukują rozwiązań oświetlenia wpasowującego się w architekturę wnętrza obiektu, nad którym pracują. Potrzebują linii świetlnej o subtelnym wzornictwie zapewniającej wysoki poziom natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. Projektanci poszukują opraw umożliwiających oszczędzanie energii, a jednocześnie zapewniających odpowiednio wysoki poziom natężenia oświetlenia zgodny z normami oświetlenia biurowego. Z kolei pracownicy biurowi oczekują komfortowych dla wzroku warunków oświetleniowych, które umożliwią wzrost efektywności ich pracy. Rozwiązanie TrueLine pozwala spełnić wszystkie te wymagania. Oprawa TrueLine jest dostępna w wersjach do wbudowania, nabudowania i do zwieszenia.

Korzyści

- Najbardziej jednolita powierzchnia świecenia
- Niezwykle wysoka skuteczność oprawy liniowej
- Wymiary obudowy oprawy cenione przez architektów

Cechy

- Skuteczność świetlna do 149 lm/W
- Zgodność z normami oświetlenia biurowego
- Samodzielne lub do montażu liniowego
- Dostępne też wersje do wbudowania
- Bezpośrednie i pośrednie światło
- Jednorodna powierzchnia świecenia
- Przyszłościowy charakter rozwiązania: PoE

Zastosowanie

- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Sklepy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa.
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Wersje



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK




TrueLine-SP530 L2810 Alu




TrueLine Suspended-U3

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



TrueLine, wersja podwieszana

Więcej o produkcie



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

Więcej o produkcie



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Maksymalny poziom przyciemniania	1%
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +40°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	1 jednostka
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	1 jednostka
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	1 jednostka
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	1 jednostka
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	1 jednostka
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	1 jednostka
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	1 jednostka
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	1 jednostka
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	1 jednostka
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	1 jednostka
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	1 jednostka
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	1 jednostka
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	1 jednostka
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	2 jednostki
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	1 jednostka
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	1 jednostka
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	1 jednostka
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	2 jednostki
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	2 jednostki
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	1 jednostka
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	1 jednostka
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	1 jednostka
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	1 jednostka
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	1 jednostka
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	1 jednostka
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	1 jednostka

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	1 jednostka
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	1 jednostka
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	1 jednostka
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	1 jednostka
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	1 jednostka
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	1 jednostka
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	1 jednostka
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	1 jednostka
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	1 jednostka
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	1 jednostka
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	1 jednostka
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	1 jednostka
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	1 jednostka
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	1 jednostka
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	1 jednostka
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	1 jednostka
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	1 jednostka
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	1 jednostka
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	1 jednostka
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	1 jednostka
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	1 jednostka
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	2 jednostki
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	1 jednostka
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	1 jednostka
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

		Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki			Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)			Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)		
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła	97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1 700 lm	Szeroki rozsył światła
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Odbłyśnik asymetryczny	97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	3000 K	132 lm/W	2 450 lm	Szeroki rozsył światła
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła	97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4 100 lm	Szeroki rozsył światła
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Odbłyśnik asymetryczny	97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła
						97236000	SP530P 50S/940	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(Nom)	(Nom)		
	PSD SM2 L1410 ALU				
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	4000 K	149 lm/W	2 500 lm	Szeroki rozsył światła
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Szeroki rozsył światła
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Szeroki rozsył światła
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7 700 lm	Szeroki rozsył światła
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Szeroki rozsył światła
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Szeroki rozsył światła
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	3000 K	129 lm/W	4 950 lm	Szeroki rozsył światła
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7 700 lm	Szeroki rozsył światła
97251300	SP532P 36S/940	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
		(Nom)	(Nom)		
	PSD SM2 L1130 WH				
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Szeroki rozsył światła
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Odbłyśnik asymetryczny
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	116 lm/W	2 400 lm	Szeroki rozsył światła
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	132 lm/W	2 100 lm	Szeroki rozsył światła
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3 300 lm	Szeroki rozsył światła
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył światła
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5 400 lm	Szeroki rozsył światła
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	4 950 lm	Szeroki rozsył światła
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył światła
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła
97235300	SP530P 31S/940 POE U3	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	Szeroki rozsył światła

Order	Full Product	Skorelowana	Skuteczność	Strumień	Typ optyki
		temperatura	światlna		
Code	Name	barwowa	(znamionowa)	Świetlny	
(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
	SW2 L1450				
	ALU				
97230800	SP530P	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył
	40S/940				światła
	POE U3				
	SW2 L1170				
	ALU				
97229200	SP530P	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył
	40S/940				światła
	POE U0				
	SW2 L1170				
	ALU				
97234600	SP530P	4000 K	143 lm/W	4 300 lm	Szeroki rozsył
	43S/940				światła
	POE U0				
	SW2 L1450				
	ALU				
97231500	SP530P	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył
	40S/940				światła
	PSD SM2				
	L1130 ALU				
97276600	SP534P	4000 K	130 lm/W	5 000 lm	Odbłyśnik
	50S/940				asymetryczny
	PSD SM2				
	L1410 ALU				
97317600	SP532P	Tunable white	116 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył
	66S/TW9	2700-6500 K			światła
	SIA U4				
	L1450 BK				
97281000	SP531P	4000 K	104 lm/W	750 lm	Szeroki rozsył
	7S/940 PSD				światła
	LE2 SM2				
	L570 WH				
97285800	SP533P	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Szeroki rozsył
	12S/930				światła
	PSD LE2				
	SM2 L570				
	WH				
97292600	SP530P	3000 K	130 lm/W	3 000 lm	Szeroki rozsył
	30S/930				światła
	PSD LF1				
	L2250 BK				
97318300	SP530P	Tunable white	125 lm/W	5 000 lm	Szeroki rozsył
	50S/TW9	2700-6500 K			światła
	SIA SM2 U4				
	L2290 ALU				
97319000	SP530P	Tunable white	121 lm/W	8 600 lm	Szeroki rozsył
	86S/TW9	2700-6500 K			światła

Order	Full Product	Skorelowana	Skuteczność	Strumień	Typ optyki
		temperatura	światlna		
Code	Name	barwowa	(znamionowa)	Świetlny	
(Nom)	(Nom)	(Nom)	(Nom)		
	SIA SM2 U4				
	L2850 ALU				
97293300	SP531P	3000 K	103 lm/W	3 000 lm	Szeroki rozsył
	30S/930				światła
	SIA U4LF1				
	L2290 ALU				
97296400	SP532P	4000 K	138 lm/W	7 200 lm	Szeroki rozsył
	72S/940				światła
	PSD SM2				
	L2250 ALU				
97297100	SP533P	4000 K	122 lm/W	4 800 lm	Szeroki rozsył
	48S/940				światła
	PSD SM2				
	L2250 ALU				
97299500	SP533P	4000 K	119 lm/W	8 200 lm	Szeroki rozsył
	82S/940				światła
	PSD SM2				
	L2250 ALU				
97305300	SP530P	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Szeroki rozsył
	38S/930				światła
	PSD LF1				
	L2810 ALU				
97309100	SP532P	3000 K	132 lm/W	5 800 lm	Szeroki rozsył
	58S/930				światła
	PSD LF1				
	L2810 ALU				
97310700	SP533P	3000 K	114 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył
	66S/930				światła
	PSD LF1				
	L2810 ALU				
97294000	SP530P	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Szeroki rozsył
	50S/940				światła
	SIA U4 SM2				
	L2290 BK				
97298800	SP532P	4000 K	138 lm/W	9 800 lm	Szeroki rozsył
	98S/940				światła
	SIA U4 SM2				
	L2290 BK				
97306000	SP530P	4000 K	141 lm/W	6 200 lm	Szeroki rozsył
	62S/940				światła
	SIA U4 SM2				
	L2850 BK				
97280300	SP530P	4000 K	125 lm/W	750 lm	Szeroki rozsył
	7S/940 PSD				światła
	LE2 SM2				
	L570 ALU				
97283400	SP532P	3000 K	124 lm/W	1 050 lm	Szeroki rozsył
	10S/930				światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień	
		(Nom)	(Nom)	Świetlny	Typ optyki
	PSD LE2 L570 ALU				
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5 000 lm	Szeroki rozsył światła
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6 200 lm	Szeroki rozsył światła
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9 400 lm	Szeroki rozsył światła
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Szeroki rozsył światła
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Szeroki rozsył światła
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	3000 K	132 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień	
		(Nom)	(Nom)	Świetlny	Typ optyki
	SW2 L1410 ALU				
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Szeroki rozsył światła
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Odbłyśnik asymetryczny
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3 600 lm	Szeroki rozsył światła
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	Tunable white 2700–6500 K	100 lm/W	3 300 lm	Szeroki rozsył światła
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Szeroki rozsył światła
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Szeroki rozsył światła

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	34 W
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	26 W
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	32,5 W
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	12,2 W
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	18,6 W
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	35,5 W
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	36 W
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	34 W
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa III	51 do 54 V	16,8 W
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14,4 W
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	30,5 W
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	57 W
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	26,5 W
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	44 W
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	24,5 W
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29,5 W
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	38,5 W
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	60 W
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	26,5 W
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	31 W
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	16,4 W
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	28 W
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	48 W
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	46,5 W
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	36,5 W
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	48 W
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	34 W
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Klasa bezpieczeństwa III	51 do 54 V	21 W
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Klasa bezpieczeństwa III	51 do 54 V	28 W
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Klasa bezpieczeństwa III	51 do 54 V	28 W
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Klasa bezpieczeństwa III	51 do 54 V	30 W
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	28,5 W
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	38,5 W
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	57 W
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	7,2 W
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	11 W
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	23 W
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	40 W
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29 W
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	52 W
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	39,5 W
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	69 W
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	28 W
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	44 W
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	58 W
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	36 W
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	71 W
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	44 W
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	6 W
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	8,5 W
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	37,5 W
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	46 W
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	67 W
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	34 W
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	14,4 W
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	24,5 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	-
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	-
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	-
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	-
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	-
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	-
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Klasa ochrony IEC	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	22 W
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	26,5 W
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	26,5 W
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	21 W
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	32,5 W
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	34 W
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	26,5 W
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	29 W
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	33 W
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	34 W
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	28 W
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Klasa bezpieczeństwa I	220 do 240 V	47,5 W

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	-
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	-
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	-
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	-
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	-
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	-
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	-
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	-
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	-
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	-
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	-
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	-
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	-
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	-
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	-
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	-
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	-
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	-

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	Aluminium
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	Czarny
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	Czarny
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Sterownik wbudowany
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	-
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	-
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	-
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	-
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	-
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	-
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	-
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	-
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	-
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	-
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	-
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	-
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	-
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	-
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	-
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	-
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	-
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	-
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	-
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	-
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	-
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	-
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	Biel
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Aluminium
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	Biel
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	Biel
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	Biel
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	Biel
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Aluminium
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Aluminium
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Aluminium
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Aluminium
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	Aluminium
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	Aluminium
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	Czarny
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	Biel
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	Biel
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	Czarny
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	Aluminium
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Aluminium
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Aluminium
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	Aluminium
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Aluminium
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Aluminium
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	Aluminium
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Czarny
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	Czarny
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	Czarny
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	Aluminium
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	Aluminium
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	Biel
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	Biel
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	Biel
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	Czarny
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	Czarny
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	Czarny
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	Czarny
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	Czarny
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	Czarny
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Aluminium
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	Aluminium
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	Aluminium
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Aluminium
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	Aluminium
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	Aluminium
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	Aluminium
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	Aluminium
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97252000	SP532P 47S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	SP532P
97272800	SP534P 34S/940 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	SP534P
97240700	SP532P 29S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	SP532P
97274200	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	SP534P
97282700	SP530P 17S/940 PSD LE2 SM2 L570 BK	SP530P
97284100	SP532P 24S/930 PSD LE2 SM2 L570 BK	SP532P
97270400	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP533P
97246900	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 WH	SP532P
97236000	SP530P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP530P
97254400	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97226100	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	SP530P
97237700	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP531P
97233900	SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP530P
97265000	SP532P 77S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97250600	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97227800	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP530P

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97267400	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 ALU	SP533P
97258200	SP532P 49S/930 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97264300	SP532P 77S/930 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97251300	SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 WH	SP532P
97268100	SP533P 33S/930 PSD SM2 L1410 WH	SP533P
97273500	SP534P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP534P
97266700	SP533P 24S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP533P
97239100	SP532P 21S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97269800	SP533P 33S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP533P
97245200	SP532P 29S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P
97271100	SP533P 54S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP533P
97259900	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
97262900	SP532P 66S/940 PSD SM2 L1410 WH	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 WH	SP532P
97235300	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	SP530P
97230800	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	SP530P


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97229200	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	SP530P
97234600	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	SP530P
97231500	SP530P 40S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP530P
97276600	SP534P 50S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP534P
97317600	SP532P 66S/TW9 SIA U4 L1450 BK	SP532P
97281000	SP531P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 WH	SP531P
97285800	SP533P 12S/930 PSD LE2 SM2 L570 WH	SP533P
97292600	SP530P 30S/930 PSD LF1 L2250 BK	SP530P
97318300	SP530P 50S/TW9 SIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
97319000	SP530P 86S/TW9 SIA SM2 U4 L2850 ALU	SP532P
97293300	SP531P 30S/930 SIA U4LF1 L2290 ALU	SP531P
97296400	SP532P 72S/940 PSD SM2 L2250 ALU	SP532P
97297100	SP533P 48S/940 PSD SM2 L2250 ALU	SP533P
97299500	SP533P 82S/940 PSD SM2 L2250 ALU	SP533P
97305300	SP530P 38S/930 PSD LF1 L2810 ALU	SP530P
97309100	SP532P 58S/930 PSD LF1 L2810 ALU	SP532P
97310700	SP533P 66S/930 PSD LF1 L2810 ALU	SP533P
97294000	SP530P 50S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	SP530P
97298800	SP532P 98S/940 SIA U4 SM2 L2290 BK	SP532P
97306000	SP530P 62S/940 SIA U4 SM2 L2850 BK	SP530P
97280300	SP530P 7S/940 PSD LE2 SM2 L570 ALU	SP530P

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97283400	SP532P 10S/930 PSD LE2 L570 ALU	SP532P
97295700	SP530P 50S/930 PSD SM2 L2250 WH	SP530P
97307700	SP531P 62S/930 PSD SM2 L2810 WH	SP531P
97308400	SP532P 94S/940 PSD SM2 L2810 WH	SP532P
97255100	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 BK	SP532P
97238400	SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 BK	SP531P
97228500	SP530P 34S/940 PSD SM2 L1130 BK	SP530P
97243800	SP532P 29S/930 PSD LF2 SM2 L1410 BK	SP532P
97244500	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 BK	SP532P
97249000	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 BK	SP532P
97241400	SP532P 29S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	SP532P
97248300	SP532P 36S/940 PSD LF2 SMTT L1130 ALU	SP532P
97242100	SP532P 29S/940 PSD LF2 SM2 L1410 ALU	SP532P
97275900	SP534P 43S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	SP534P
97253700	SP532P 47S/940 PSD LF1 SW2 L1410 ALU	SP532P
97247600	SP532P 36S/940 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	SP532P
97315200	SP532P 36S/TW9 DIA LF1 L1130 ALU	SP532P
97316900	SP533P 33S/TW9 DIA LF1 L1410 ALU	SP533P
97257500	SP532P 47S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97232200	SP530P 40S/940 SIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97263600	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103202




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103257




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103262




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103205




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103194




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103248




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103207




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103206




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103193




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103180




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103192




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103201




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103212




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103172




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103246




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103174



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103279




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103199


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103280




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103256




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103258



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103196


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103209




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103186




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103163



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103185




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103176


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103165




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103175




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103191




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103198



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103213



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103270



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103272

