



Philips TrueLine lắp treo: Dòng ánh sáng trung thực

TrueLine, suspended

Các kiến trúc sư cần một giải pháp chiếu sáng phù hợp với kiến trúc nội thất của không gian mà họ đang cải thiện. Họ muốn có một dãy đèn vừa trang nhã, vừa có công suất chiếu sáng cao, mang đến sự linh hoạt tối đa trong thiết kế. Philips TrueLine là bộ đèn tuyến tính linh hoạt dành cho các ứng dụng văn phòng trong nhà, mang đến chất lượng tuyệt vời và có thể dễ dàng nâng cấp hướng tới tương lai. Các chuyên gia cần những bộ đèn cho phép họ tiết kiệm năng lượng, đồng thời cung cấp mức ánh sáng phù hợp. Đèn TrueLine lắp âm đáp ứng cả hai nhóm yêu cầu này. Không chỉ tuân thủ Tiêu chuẩn Ánh sáng cho Tòa nhà WELL, đèn TrueLine lắp nổi được xếp hạng UGR<19, tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn văn phòng (OC). TrueLine cũng có các phiên bản lắp nổi và âm tường. Tất cả các bộ đèn trong dòng sản phẩm đều có các phiên bản với độ dài, hình dạng, màu sắc và công suất ánh sáng khác nhau, mang đến sự linh hoạt tối ưu trong thiết kế và khả năng không giới hạn. Bộ đèn TrueLine cũng là một lựa chọn bền vững, đón đầu tương lai với hiệu suất cao lên đến 140 lm/W và tùy chọn nâng cấp thành kết nối và điều khiển không dây.

Lợi ích

- Hiệu suất cực cao đối với đèn máng
- Chiếu sáng tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng
- Các chức năng dành cho văn phòng thông minh, có thể thay đổi quy mô, sẵn sàng cho tương lai
- Tương thích với hệ thống chiếu sáng được kết nối với phần mềm Interact
- Hỗ trợ thiết kế công trình bền vững và tiêu chí trợ cấp tiết kiệm năng lượng

Tính năng

- Chiều sáng đồng đều cùng khả năng kiểm soát độ chói ưu việt ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/m²)
- Độ hiệu quả cao nhất trong phân khúc, lên đến 140 lm/W
- Các phiên bản 3000K, 4000K và Màu trắng có thể điều chỉnh, tất cả đều có CRI > 90
- Tuổi thọ cao: 50.000 giờ ở L90
- Cảm biến tích hợp/trình điều khiển không dây để thu thập dữ liệu, sự hiện diện của con người, điều chỉnh ánh sáng ban ngày và tìm đường
- Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường (EPD)
- Các tùy chọn âm tường, treo và lắp nổi, bao gồm tất cả phụ kiện

Ứng dụng

- Văn phòng
- Giáo dục
- Cửa hàng bán lẻ

Cảnh báo và An toàn


- Sản phẩm ở mức IPX0 nên không đảm bảo khả năng bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng kiểm tra môi trường lắp đặt bộ đèn một cách thích hợp.
- Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố và quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

Phiên bản



TrueLine suspended-SP530P
SP532P L1130 ALU

Bản vẽ kích thước



TrueLine, suspended

Chi tiết sản phẩm



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U0




TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Biểu đồ phân bố ánh sáng



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169

