



Flexible et élégant

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P est une gamme de luminaires linéaire pour l'éclairage linéaire qui s'adapte à différents espaces comme les bureaux et les salles de classe. Elle propose différentes largeurs de 35/60/90/120 mm et une longueur de 600/1 200/1 500 mm pour s'adapter à plusieurs applications. Les formes géométriques contribuent à créer un espace davantage différencié. Grâce à sa structure spécialement conçue, il offre une installation et une maintenance rapides et faciles. Les versions 'UGR19 offrent un environnement de bureau avec un meilleur confort visuel.

Avantages

- Le rapport lm/w élevé permet une consommation plus faible
- La largeur flexible offre la possibilité de s'adapter à plusieurs types de plafond
- Interfaces Dali et Interact disponibles pour un contrôle facile du système
- UGR faible pour un meilleur confort visuel
- Plusieurs possibilités de montage et formes géométriques pour répondre à diverses applications
- L'installation facile et la conception modulaire permettent de gagner du temps lors de l'installation et de la maintenance

Fonctions

- Efficacité du système : max. 130 lm/W
- Largeur du produit avec options 35/60/90/120 mm
- IRC 80 et 90 disponibles
- Durée de vie : 50 000 heures (L70@ta=25deg)
- UGR19 disponible pour certains types grâce à une solution personnalisée
- Mécanisme simple « Glisser et cliquer » pour une installation rapide et continue

Application

- Bureau paysagés
- Espace public intérieur
- Salle de réunion/formation
- Bibliothèque

Versions




SlimBalance G3

SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



Schéma dimensionnel



SP570 W6L120 SD shop drawing



SP570 W9L120 SD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing











Schéma dimensionnel



Product Type 型号	Length (mm) 长度	Width (mm) 宽度	Height (mm) 高度
LADW12.LC	68.9	60	7.52
LADW12.LC	68.9	60	8.25
LADW12.LC	68.9	60	8.52





SP570 W6LI20 CD shop drawing




SlimBalance G3

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



Informations générales	
Appareillage	-
Service Tag	Oui
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Code de protection contre les chocs méca.	IK03
Code d'indice de protection	IP20
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Chromaticité initiale	SDCM<=4

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Ballast/pilote inclus	Nombre d'appareillages
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Oui	1 unité
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Oui	1 unité
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	Oui	1 unité
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Oui	1 unité
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Oui	1 unité
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Oui	1 unité
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Oui	1 unité
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Oui	1 unité
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Oui	1 unité
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		degré(s)			
911401534642	SP570P	120	4000 K	80	131,25 lm/W
	LED40/840				
	L120W6 SD				
	PSU				
911401538542	SP570P	120	4000 K	90	119,70149253731343 lm/W
	LED40/940				
	L120W6 CD				
	PSD				
911401539442	SP571P	120	4000 K	80	136,27118644067798 lm/W
	LED40/840				
	L120W6 SD				
	PSU				
911401540142	SP571P	120	4000 K	80	136,27118644067798 lm/W
	LED40/840				
	L120W6 CD				
	PSU				
911401534442	SP570P	120	4000 K	80	118,85714285714286 lm/W
	LED20/840				
	L60W6 SD				
	PSU				
911401538442	SP570P	120	4000 K	90	111,42857142857143 lm/W
	LED20/940				
	L60W6 CD				
	PSD				
911401539342	SP571P	120	4000 K	80	147,85714285714286 lm/W
	LED20/840				
	L60W6 SD				
	PSU				
911401539942	SP571P	120	4000 K	80	147,85714285714286 lm/W
	LED20/840				
	L60W6 CD				
	PSU				
911401568942	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>80	147 lm/W
	LED40/840				
	L120W12 SD				
	PSU				
911401569842	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>90	131 lm/W
	LED40/940				
	L120W12 SD				
	PSD				
911401570242	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>80	147 lm/W
	LED40/840				
	L120W12 CD				
	PSU				
911401570342	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>80	143 lm/W
	LED25/840				

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		degré(s)			
911401571342	L120W12 CD				135 lm/W
	PSU				
911401571342	RC570X	116 degré(s)	4000 K	>90	135 lm/W
	LED40/940				
	L120W12 SD				
	WIA				
911401571442	RC570X	116 degré(s)	4000 K	>90	135 lm/W
	LED40/940				
	L120W12 CD				
	WIA				
911401571642	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>90	131 lm/W
	LED40/940				
	L120W12 CD				
	PSD				
911401542342	SP570P	120	4000 K	90	119,70149253731343 lm/W
	LED40/940				
	L120W9 SD				
	PSD				
911401572042	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>90	119 lm/W
	LED40/940				
	L60W6 PSD				
	LC				
911401574042	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>80	133 lm/W
	LED40/840				
	L60W6 PSU				
	LC				
911401566042	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>80	132 lm/W
	LED50/840				
	L150W6 SD				
	PSU				
911401566942	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
	LED50/940				
	L150W6 SD				
	PSD				
911401567442	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>80	132 lm/W
	LED50/840				
	L150W6 CD				
	PSU				
911401567542	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>80	138 lm/W
	LED31/840				
	L150W6 CD				
	PSU				
911401568742	RC570B	116 degré(s)	4000 K	>90	110 lm/W
	LED50/940				
	L150W6 CD				
	PSD				

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		(degré(s))	(nom.)		
911401569342	RC570B	116	Tunable	>90	122 lm/W
	LED50/9TW		White		
	L150W6 SD				
	PSD				
911401569642	RC570B	116	Tunable	>90	122 lm/W
	LED50/9TW		White		
	L150W6 CD				
	PSD				
911401570942	RC570X	116	4000 K	>90	125 lm/W
	LED50/940				
	L150W6 SD				
	WIA				
911401571242	RC570X	116	4000 K	>90	125 lm/W
	LED50/940				
	L150W6 CD				
	WIA				
911401569042	RC570B	116	4000 K	>80	146 lm/W
	LED50/840				
	L150W12 SD				
	PSU				
911401569942	RC570B	116	4000 K	>90	138 lm/W
	LED50/940				
	L150W12 SD				
	PSD				
911401570442	RC570B	116	4000 K	>80	146 lm/W
	LED50/840				
	L150W12 CD				
	PSU				
911401570542	RC570B	116	4000 K	>80	149 lm/W
	LED31/840				
	L150W12 CD				
	PSU				
911401571742	RC570B	116	4000 K	>90	138 lm/W
	LED50/940				
	L150W12 CD				
	PSD				
911401565942	RC570B	116	4000 K	>80	135 lm/W
	LED40/840				
	L120W6 SD				
	PSU				
911401566842	RC570B	116	4000 K	>90	122 lm/W
	LED40/940				
	L120W6 SD				
	PSD				
911401567242	RC570B	116	4000 K	>80	135 lm/W
	LED40/840				

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source	Température de couleur	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		(degré(s))	(nom.)		
911401567342	L120W6 CD				
	PSU				
911401567342	RC570B	116	4000 K	>80	141 lm/W
	LED25/840				
	L120W6 CD				
	PSU				
911401568642	RC570B	116	4000 K	>90	122 lm/W
	LED40/940				
	L120W6 CD				
	PSD				
911401569242	RC570B	116	Tunable	>90	119 lm/W
	LED40/9TW		White		
	L120W6 SD				
	PSD				
911401569542	RC570B	116	Tunable	>90	119 lm/W
	LED40/9TW		White		
	L120W6 CD				
	PSD				
911401570842	RC570X	116	4000 K	>90	125 lm/W
	LED40/940				
	L120W6 SD				
	WIA				
911401571142	RC570X	116	4000 K	>90	125 lm/W
	LED40/940				
	L120W6 CD				
	WIA				
911401565842	RC570B	116	4000 K	>80	119 lm/W
	LED20/840				
	L60W6 SD				
	PSU				
911401566742	RC570B	116	4000 K	>90	111 lm/W
	LED20/940				
	L60W6 SD				
	PSD				
911401567042	RC570B	116	4000 K	>80	119 lm/W
	LED20/840				
	L60W6 CD				
	PSU				
911401567142	RC570B	116	4000 K	>80	125 lm/W
	LED12/840				
	L60W6 CD				
	PSU				
911401568542	RC570B	116	4000 K	>90	111 lm/W
	LED20/940				
	L60W6 CD				
	PSD				

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		116 degré(s)	Tunable White	>90	108 lm/W
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD				
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD				
911401570742	RC570X LED20/940				

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
		116 degré(s)	4000 K	>90	111 lm/W
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
		4 200 lm	1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU			
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD			
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU			
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU			
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU			
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD			
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU			
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU			
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU		-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD		-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU		-	-

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
		2 500 lm	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU			
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA			
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA			
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD			
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD		1	Angle d'ouverture de faisceau 100°
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC		-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC		-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU		-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD		-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU		-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU		-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD		-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD		-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD		-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA		-	-

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de		Type d'optique
		lumineux	sources lumineuses		
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	5 020 lm	-	-	
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	4 970 lm	-	-	
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	4 680 lm	-	-	
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	4 970 lm	-	-	
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	3 125 lm	-	-	
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	4 680 lm	-	-	
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	4 400 lm	-	-	
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	4 136 lm	-	-	
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	4 400 lm	-	-	
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	2 600 lm	-	-	
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	4 136 lm	-	-	
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	4 010 lm	-	-	

Order Code	Full Product Name	Flux	Nombre de		Type d'optique
		lumineux	sources lumineuses		
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	4 010 lm	-	-	
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	4 010 lm	-	-	
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	4 010 lm	-	-	
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	2 080 lm	-	-	
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	1 950 lm	-	-	
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	2 080 lm	-	-	
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	1 250 lm	-	-	
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	1 950 lm	-	-	
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	1 950 lm	-	-	
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	1 950 lm	-	-	
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	1 950 lm	-	-	
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	1 950 lm	-	-	

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation	Convient pour
		d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 à 240 V	32 W	Non
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 à 240 V	33,5 W	Non
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 à 240 V	29,5 W	Non
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 à 240 V	29,5 W	Non
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 à 240 V	17,5 W	Non
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 à 240 V	17,5 W	Non
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 à 240 V	14 W	Non
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 à 240 V	14 W	Non
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	220-240 V	27 W	-

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation	Convient pour
		d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	27 W	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	220-240 V	27 W	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	220-240 V	27 W	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	220 à 240 V	33,5 W	Non
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	220-240 V	32,5 W	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	220-240 V	31 W	-

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation	Convient pour
		d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	23,5 W	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	220-240 V	41 W	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	220-240 V	41 W	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	220-240 V	40 W	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	220-240 V	40 W	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	220-240 V	34 W	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	34 W	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	21 W	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-

Order Code	Full Product Name	Tension	Consommation	Convient pour
		d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	18,5 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	220-240 V	32 W	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	220-240 V	32 W	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	10 W	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	220-240 V	18 W	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	220-240 V	18 W	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	220-240 V	17,5 W	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	220-240 V	17,5 W	-

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	Niveau de
		l'intensité lumineuse	gradation maximal
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Non	Non applicable
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Non	Non applicable
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de	Niveau de
		l'intensité lumineuse	gradation maximal
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	DALI	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Variateur sans fil	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Variateur sans fil	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	DALI	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	DALI	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	DALI	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	DALI	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	DALI	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Variateur sans fil	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Variateur sans fil	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	DALI	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du boîtier
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Opale	Blanc
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opale	Blanc
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Opale	Blanc

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	DALI	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	DALI	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	DALI	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Variateur sans fil	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Variateur sans fil	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	DALI	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	DALI	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Variateur sans fil	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Variateur sans fil	-

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du boîtier
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opale	Blanc
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opale	Blanc
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du boîtier
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Opale	Blanc
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille	Couleur du boîtier
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Vasque/cache en polycarbonate dépoli	Blanc RAL 9003

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C à 40 °C
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C à 40 °C
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C à 40 °C
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C à 40 °C
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-20 à +40 °C
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 à +40 °C
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-20 à +40 °C
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-20 à +40 °C
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-20 à +40 °C
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-20 à +40 °C
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-20 °C à 40 °C
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-20 à +40 °C
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-20 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 à +40 °C
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 à +40 °C
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 à +40 °C
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 à +40 °C
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 à +40 °C
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-20 à +40 °C
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-20 à +40 °C
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-20 à +40 °C
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-20 à +40 °C
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 à +40 °C
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-20 à +40 °C
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 à +40 °C
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-20 à +40 °C
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-20 à +40 °C
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 à +40 °C
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 à +40 °C

Order Code	Full Product Name	Plage de température ambiante
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 à +40 °C
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 à +40 °C
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 à +40 °C
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-20 à +40 °C
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-20 à +40 °C
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-20 à +40 °C
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-20 à +40 °C
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 à +40 °C
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 à +40 °C
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 à +40 °C
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 à +40 °C
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 à +40 °C
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-20 à +40 °C
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-20 à +40 °C
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-20 à +40 °C
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-20 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Order Code	Full Product Name	Tolérance de flux lumineux
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-10% / +10%
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	+/-10%
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	+/-10%
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	+/-10%
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	+/-10%
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	+/-10%
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	+/-10%
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	+/-10%
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-10% / +10%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	+/-10%
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	+/-10%
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	+/-10%
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	+/-10%
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	+/-10%
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	+/-10%
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	+/-10%
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	+/-10%
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Tolérance de flux lumineux
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	+/-10%
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	+/-10%
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	+/-10%
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	+/-10%
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	+/-10%
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	+/-10%
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	+/-10%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	+/-10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	+/-10%
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	+/-10%
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	+/-10%
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	+/-10%
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	+/-10%
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	+/-10%
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	+/-10%
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	+/-10%
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	+/-10%
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	+/-10%
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	+/-10%
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	+/-10%
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	+/-10%

