



Fleksibel dan Elegan

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P merupakan penawaran kantor linier yang cocok untuk berbagai ruang seperti kantor dan kelas. Menawarkan lebar fleksibel 35/60/90/120mm dan panjang 600/1200/1500mm agar sesuai dengan berbagai aplikasi. Bentuk geometris membantu menciptakan ruang yang berbeda. Melalui struktur yang dirancang khusus, lampu ini menawarkan pemasangan dan perawatan yang cepat dan mudah. UGR19 tersedia untuk tipe tertentu melalui solusi yang disesuaikan untuk memberikan kenyamanan visual yang lebih baik di lingkungan kantor.

Benefits

- Lm/w tinggi memberikan penghematan energi yang lebih baik
- Lebar yang fleksibel menawarkan kelayakan untuk memenuhi beberapa ruang langit-langit
- Antarmuka Dali dan Interact tersedia untuk kontrol sistem yang mudah
- UGR yang rendah menawarkan kenyamanan visual
- Berbagai instalasi pemasangan dan bentuk geometris untuk memenuhi berbagai aplikasi
- Mekanisme pemasangan yang mudah dan desain modular membantu menghemat waktu pemasangan dan perawatan

Features

- Efisiensi sistem: maks 130lm/W
- Lebar produk dengan opsi 35/60/90/120mm
- Tersedia CRI 80 dan 90
- Masa pakai: 50 ribu jam (L70@ta=25deg)
- UGR19 tersedia untuk tipe tertentu melalui solusi khusus
- Mekanisme 'Geser dan Klik' mudah untuk pemasangan berkelanjutan yang cepat

SlimBalance G3

Application

- Kantor terbuka
- Area publik dalam ruangan
- Ruang Rapat/Pelatihan
- Perpustakaan

Versions




SlimBalance G3

SlimBalance G3


SlimBalance G3

SlimBalance G3



Dimensional drawing



SP570 W6L120 SD shop drawing




SP570 W6L150 CD shop drawing




SP570 L60W6 Y shop drawing


Dimensional drawing





SP570 W9L120 SD shop drawing




SP570 L60W6 X shop drawing




SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 W6L150 SD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 L60W6 T shop drawing



SP570 W6L120 CD shop drawing

SlimBalance G3

Dimensional drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing

Product details

SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



SlimBalance G3



Informasi Umum	
Alat	-
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	SDCM<=4

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Ya	1 unit
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Ya	1 unit
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Ya	1 unit
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Ya	1 unit
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Ya	1 unit
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Ya	1 unit
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Ya	1 unit
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Ya	1 unit
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Ya	1 unit
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Ya	1 unit
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Ya	1 unit
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Ya	1 unit
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Ya	1 unit
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Ya	1 unit
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Ya	1 unit
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Ya	1 unit
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Ya	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	Ya	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	Ya	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	Ya	-

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Indeks renderasi		Flux Cahaya
		Sudut sumber cahaya	Daya Penerangan (CRI) (terukur) (Nom)	
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	80	131,9506172839506 lm/W
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	80	131,85185185185185 lm/W
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	80	131,25 lm/W
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	120 °	80	140,54054054054055 lm/W

Order Code	Full Product Name	Indeks renderasi		Flux Cahaya
		Sudut sumber cahaya	Daya Penerangan (CRI) (terukur) (Nom)	
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	133,4375 lm/W
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	138,9189189189189 lm/W
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	90	119,70149253731343 lm/W
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	136,27118644067798 lm/W

Order Code	Full Product Name	Indeks		Flux Cahaya
		Sudut sumber cahaya	renderasi warna (CRI)	
911401534442	SP570P	120 °	80	118,85714285714286 lm/W
	LED20/840			
	L60W6 SD			
	PSU			
911401534542	SP570P	120 °	80	125 lm/W
	LED12/840			
	L60W6 SD			
	PSU			
911401536942	SP570P	120 °	80	118,85714285714286 lm/W
	LED20/840			
	L60W6 CD			
	PSU			
911401537042	SP570P	120 °	80	125 lm/W
	LED12/840			
	L60W6 CD			
	PSU			
911401538442	SP570P	120 °	90	111,42857142857143 lm/W
	LED20/940			
	L60W6 CD			
	PSD			
911401539342	SP571P	120 °	80	147,85714285714286 lm/W
	LED20/840			
	L60W6 SD			
	PSU			
911401539942	SP571P	120 °	80	147,85714285714286 lm/W
	LED20/840			

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Jumlah		Tipe optik
		sumber cahaya		
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	2		Sudut cahaya 100°
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	2		Sudut cahaya 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	1		Sudut cahaya 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	1		Sudut cahaya 100°

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Indeks		Flux Cahaya
		Sudut sumber cahaya	renderasi warna (CRI)	
911401542342	L60W6 CD			119,70149253731343 lm/W
	PSU			
911401542342	SP570P	120 °	90	119,70149253731343 lm/W
	LED40/940			
	L120W9 SD			
	PSD			
911401553943	SP570P	116 °	>80	133 lm/W
	LED40/840			
	L60W6 PSU X			
911401566842	RC570B	116 °	>90	122 lm/W
	LED40/940			
	L120W6 SD			
	PSD			
911401568642	RC570B	116 °	>90	122 lm/W
	LED40/940			
	L120W6 CD			
	PSD			
911401554743	SP570P	116 °	>80	145 lm/W
	LED60/840			
	L60W6 PSU Y			
911401553143	SP570P	116 °	>80	133 lm/W
	LED40/840			
	L60W6 PSU T			
911401553243	SP570P	116 °	>80	128 lm/W
	LED40/840			
	L60W6 PSD T			

Order Code	Full Product Name	Jumlah		Tipe optik
		sumber cahaya		
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1		Sudut cahaya 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	1		Sudut cahaya 100°
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	1		Sudut cahaya 100°
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-		-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-		-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-		-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	-		-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-		-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	-		-

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi		Sesuai untuk sakelar acak
			Daya		
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 hingga 240 V	40,5 W		Tidak
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 hingga 240 V	40,5 W		Tidak
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 hingga 240 V	32 W		Tidak
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	220 hingga 240 V	18,5 W		Tidak
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 hingga 240 V	32 W		Tidak
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	220 hingga 240 V	18,5 W		Tidak
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 hingga 240 V	33,5 W		Tidak
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 hingga 240 V	29,5 W		Tidak
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 hingga 240 V	17,5 W		Tidak
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	220 hingga 240 V	10 W		Tidak
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 hingga 240 V	17,5 W		Tidak

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi		Sesuai untuk sakelar acak
			Daya		
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 hingga 240 V	10 W		Tidak
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 hingga 240 V	17,5 W		Tidak
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 hingga 240 V	14 W		Tidak
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 hingga 240 V	14 W		Tidak
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	220 hingga 240 V	33,5 W		Tidak
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	220–240 V	31 W		-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220–240 V	34 W		-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220–240 V	34 W		-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	220–240 V	42 W		-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	220–240 V	31 W		-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	220–240 V	32,4 W		-

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Tidak	Tidak berlaku
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	-	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	DALI	-

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna	
			Housing	
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	Opal	Putih	
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	Opal	Putih	
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opal	Putih	
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	Opal	Putih	
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opal	Putih	
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	Opal	Putih	
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Opal	Putih	
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opal	Putih	
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opal	Putih	
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	Opal	Putih	
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opal	Putih	

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna	
			Housing	
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	Opal	Putih	
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Opal	Putih	
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opal	Putih	
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opal	Putih	
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Opal	Putih	
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003	Putih
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003	Putih
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003	Putih
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003	Putih
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003	Putih
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	Mangkuk/penutup polikarbonat buram	RAL 9003	Putih

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C hingga 40 °C
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C hingga 40 °C
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C hingga 40 °C
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-20 °C hingga 40 °C
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-20 hingga +40 °C
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 hingga +40 °C
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 hingga +40 °C
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	-20 hingga +40 °C
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-20 hingga +40 °C
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Toleransi fluks cahaya
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Toleransi fluks cahaya
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-10% / +10%

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Toleransi fluks cahaya
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	+/-10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Toleransi fluks cahaya
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	+/-10%
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	+/-10%
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	+/-10%

