



Linh hoạt và trang nhã

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P là một giải pháp đèn dạng thanh linh hoạt cho văn phòng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau như văn phòng hay cho mục đích giáo dục. Sản phẩm có chiều rộng 35/60/90/120 mm và chiều dài 600/1200/1500 mm linh hoạt, giúp phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Hình dạng hình học còn giúp sản phẩm tạo ra sự khác biệt lớn hơn cho không gian. Bảng cấu trúc được thiết kế đặc biệt, sản phẩm cung cấp khả năng lắp đặt và bảo trì nhanh chóng và dễ dàng. Một số loại nhất định được cung cấp phiên bản UGR19 thông qua giải pháp tùy chỉnh, giúp tạo dựng một môi trường văn phòng dễ chịu hơn cho thị giác người dùng.

Lợi ích

- Giá trị lm/w cao để tiết kiệm năng lượng tốt hơn
- Chiều rộng linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian trần khác nhau
- Có giao diện Dali và Interact giúp điều khiển hệ thống một cách dễ dàng
- UGR thấp giúp tạo sự dễ chịu về thị giác
- Nhiều kiểu lắp đặt và hình dạng hình học để phục vụ cho những ứng dụng khác nhau
- Cơ chế lắp đặt dễ dàng cùng thiết kế dạng mô-đun giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt và bảo trì

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống: tối đa 130 lm/W
- Chiều rộng sản phẩm có các tùy chọn 35/60/90/120 mm
- Cung cấp các phiên bản CRI 80 và 90
- Tuổi thọ: 50.000 giờ (L70@ta25 độ)
- Có phiên bản UGR19 cho một số loại nhất định thông qua giải pháp tùy chỉnh
- Cơ chế "Trượt và khớp" đơn giản để cài đặt một cách nhanh chóng và liền mạch

Ứng dụng

- Văn phòng không gian mở
- Khu vực công cộng trong nhà
- Phòng họp/đào tạo
- Thư viện

Phiên bản




SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3


Bản vẽ kích thước




SP570 W6L120 SD shop drawing




SP570 L60W6 Y shop drawing




SP570 W9L120 SD shop drawing






SP570 L60W6 X shop drawing






Bản vẽ kích thước




SP570 W6L60 SD shop drawing





Product Type	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SP570	1235	60	7.52
L60W6 L.C.	635	60	8.22
L60W6 T.C.	635	60	8.52




SP570 L60W6 T shop drawing




Bản vẽ kích thước




SP570 W6L120 CD shop drawing



SP570 W6L60 SD shop drawing



SP570 L60W6 HEX shop drawing



Chi tiết sản phẩm

SlimBalance G3



SlimBalance G3



Chi tiết sản phẩm

SlimBalance G3



Thông tin chung	
Bộ điều khiển	-
Thế dịch vụ	Có
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	SDCM<=4

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Bao gồm bộ điều khiển	Số lượng bộ điều khiển
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Có	1 thiết bị
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Có	1 thiết bị
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Có	1 thiết bị
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Có	1 thiết bị
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Có	1 thiết bị
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Có	1 thiết bị
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Có	1 thiết bị
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Có	1 thiết bị
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Có	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	Có	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	Có	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-	-

Order Code	Full Product Name	Bao gồm bộ điều khiển	Số lượng bộ điều khiển
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-	-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	Có	-
911401554843	SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y	Có	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	Có	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-	-
911401555643	SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX	Có	-
911401556043	SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX	Có	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	Có	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	Có	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	Có	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	Có	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	Có	-

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ			
		Góc chiếu của nguồn sáng	màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	131,25 lm/W
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	119,70149253731343 lm/W
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	136,27118644067798 lm/W
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	118,85714285714286 lm/W
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	111,42857142857143 lm/W
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	147,85714285714286 lm/W
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	147,85714285714286 lm/W

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ			
		Góc chiếu của nguồn sáng	màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	116 °	4000 K	>80	147 lm/W
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	116 °	4000 K	>90	131 lm/W
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	147 lm/W
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	143 lm/W
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	116 °	4000 K	>90	135 lm/W
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	116 °	4000 K	>90	135 lm/W
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	116 °	4000 K	>90	131 lm/W

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan			Quang hiệu (định mức)
			màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)		
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	120 °	4000 K	90	119,70149253731343	lm/W
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	116 °	4000 K	>90	119	lm/W
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	116 °	4000 K	>80	133	lm/W
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	132	lm/W
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	110	lm/W
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	132	lm/W
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	138	lm/W
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	110	lm/W
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	122	lm/W
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	122	lm/W
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	125	lm/W
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	125	lm/W
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	116 °	4000 K	>80	133	lm/W
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	116 °	4000 K	>80	128	lm/W
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	116 °	4000 K	>90	128	lm/W

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan			Quang hiệu (định mức)
			màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)		
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	116 °	4000 K	>80	146	lm/W
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	116 °	4000 K	>90	138	lm/W
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	146	lm/W
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	149	lm/W
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	116 °	4000 K	>90	138	lm/W
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	135	lm/W
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	122	lm/W
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	135	lm/W
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	141	lm/W
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	122	lm/W
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	119	lm/W
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	119	lm/W
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	125	lm/W
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	125	lm/W
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	116 °	4000 K	>80	145	lm/W

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan			Quang hiệu (định mức)
			màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)		
911401554843	SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y	116 °	4000 K	>80		144 lm/W
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	116 °	4000 K	>90		144 lm/W
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80		119 lm/W
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90		111 lm/W
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80		119 lm/W
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80		125 lm/W
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90		111 lm/W
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90		108 lm/W
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90		108 lm/W

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan			Quang hiệu (định mức)
			màu tương quan (Danh định)	Chỉ số hoàn màu (CRI)		
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90		111 lm/W
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90		111 lm/W
911401555643	SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX	116 °	4000 K	>80		141 lm/W
911401556043	SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX	116 °	4000 K	>80		136 lm/W
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	116 °	4000 K	>90		141 lm/W
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	116 °	4000 K	>90		136 lm/W
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	116 °	4000 K	>80		133 lm/W
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	116 °	4000 K	>80		128 lm/W
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	116 °	4000 K	>90		128 lm/W

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Số lượng		Loại chóa quang học
			nguồn sáng		
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	4.200 lm	1		Góc chiếu 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	4.010 lm	1		Góc chiếu 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	4.020 lm	1		Góc chiếu 100°
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	1		Góc chiếu 100°
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	1		Góc chiếu 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	2.070 lm	1		Góc chiếu 100°
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	2.070 lm	1		Góc chiếu 100°

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Số lượng		Loại chóa quang học
			nguồn sáng		
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	3.980 lm	-		-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	3.740 lm	-		-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	3.980 lm	-		-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	2.500 lm	-		-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	3.650 lm	-		-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	3.650 lm	-		-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	3.740 lm	-		-

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Số lượng		Loại chóa quang học
			nguồn sáng	sáng	
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	4.010 lm	1		Góc chiếu 100°
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	3.880 lm	-		-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	4.130 lm	-		-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	5.344 lm	-		-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	4.580 lm	-		-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	5.344 lm	-		-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	3.250 lm	-		-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	4.580 lm	-		-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	5.020 lm	-		-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	5.020 lm	-		-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	5.020 lm	-		-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	5.020 lm	-		-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	4.133 lm	-		-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	4.133 lm	-		-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	4.133 lm	-		-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	4.970 lm	-		-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	4.680 lm	-		-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	4.970 lm	-		-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	3.125 lm	-		-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	4.680 lm	-		-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	4.400 lm	-		-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	4.136 lm	-		-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	4.400 lm	-		-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	2.600 lm	-		-

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Số lượng		Loại chóa quang học
			nguồn sáng	sáng	
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	4.136 lm	-		-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	4.010 lm	-		-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	4.010 lm	-		-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	4.010 lm	-		-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	4.010 lm	-		-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	6.000 lm	-		-
911401554843	SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y	6.000 lm	-		-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	6.000 lm	-		-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	-		-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	1.950 lm	-		-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	2.080 lm	-		-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	1.250 lm	-		-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	-		-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	1.950 lm	-		-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	1.950 lm	-		-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	1.950 lm	-		-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	1.950 lm	-		-
911401555643	SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX	4.500 lm	-		-
911401556043	SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX	4.500 lm	-		-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	4.500 lm	-		-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	4.500 lm	-		-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	4.133 lm	-		-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	4.133 lm	-		-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	4.133 lm	-		-

Vận hành và điện

			Mức tiêu	Phù hợp
Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	thụ điện	với bật/tắt ngẫu nhiên
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 đến 240 V	32 W	Không
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 đến 240 V	33,5 W	Không
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 đến 240 V	29,5 W	Không
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 đến 240 V	17,5 W	Không
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 đến 240 V	17,5 W	Không
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 đến 240 V	14 W	Không
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 đến 240 V	14 W	Không
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	220-240 V	27 W	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	27 W	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	220-240 V	27 W	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	220-240 V	27 W	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	220-240 V	28,5 W	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	220 đến 240 V	33,5 W	Không
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	220-240 V	32,5 W	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	220-240 V	31 W	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	40,5 W	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	23,5 W	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	220-240 V	41 W	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	220-240 V	41 W	-

			Mức tiêu	Phù hợp
Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	thụ điện	với bật/tắt ngẫu nhiên
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	220-240 V	40 W	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	220-240 V	40 W	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	220-240 V	31 W	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	220-240 V	32,4 W	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	220-240 V	32,4 W	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	220-240 V	34 W	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	34 W	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	21 W	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	18,5 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	220-240 V	32 W	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	220-240 V	32 W	-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	220-240 V	42 W	-
911401554843	SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y	220-240 V	44,5 W	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	220-240 V	44,5 W	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	Mức tiêu thụ điện	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	10 W	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	220-240 V	18 W	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	220-240 V	18 W	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	220-240 V	17,5 W	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	220-240 V	17,5 W	-

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mở tối đa
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Không	Không áp dụng
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Không	Không áp dụng
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Không	Không áp dụng
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Không	Không áp dụng
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Không	Không áp dụng
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	DALI	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Điều chỉnh độ sáng không dây	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Điều chỉnh độ sáng không dây	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	DALI	-
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	DALI	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	DALI	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	Mức tiêu thụ điện	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401555643	SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX	220-240 V	32 W	-
911401556043	SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX	220-240 V	32 W	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	220-240 V	32 W	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	220-240 V	32 W	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	220-240 V	31 W	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	220-240 V	32,4 W	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	220-240 V	32,4 W	-

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mở tối đa
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	DALI	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	DALI	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Điều chỉnh độ sáng không dây	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Điều chỉnh độ sáng không dây	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-	-
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	DALI	-
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	DALI	-
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	DALI	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	DALI	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	DALI	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	DALI	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Điều chỉnh độ sáng không dây	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Điều chỉnh độ sáng không dây	-
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	-	-
911401554843	SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y	DALI	-
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	DALI	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mờ tối đa
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	DALI	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	DALI	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Điều chỉnh độ sáng không dây	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Điều chỉnh độ sáng không dây	-

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Màu vỏ đèn
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Trắng đục	Trắng
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Trắng đục	Trắng
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Trắng đục	Trắng
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Trắng đục	Trắng
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Trắng đục	Trắng
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Trắng đục	Trắng
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Trắng đục	Trắng
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	Trắng đục	Trắng
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh	
		độ sáng	Độ mờ tối đa
911401555643	SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX	-	-
911401556043	SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX	DALI	-
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	-	-
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	DALI	-
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	DALI	-
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Màu vỏ đèn
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	Chao đèn/nắp Polycarbonate mờ	RAL 9003 trắng

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Màu vỏ đèn
911401567242	RC570B LED40/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L120W6 CD PSU	Polycarbonate mờ	trắng
911401567342	RC570B LED25/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L120W6 CD PSU	Polycarbonate mờ	trắng
911401568642	RC570B LED40/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L120W6 CD PSD	Polycarbonate mờ	trắng
911401569242	RC570B LED40/9TW	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L120W6 SD PSD	Polycarbonate mờ	trắng
911401569542	RC570B LED40/9TW	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L120W6 CD PSD	Polycarbonate mờ	trắng
911401570842	RC570X LED40/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L120W6 SD WIA	Polycarbonate mờ	trắng
911401571142	RC570X LED40/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L120W6 CD WIA	Polycarbonate mờ	trắng
911401554743	SP570P LED60/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSU Y	Polycarbonate mờ	trắng
911401554843	SP570P LED60/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSD Y	Polycarbonate mờ	trắng
911401555243	SP570P LED60/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSD Y	Polycarbonate mờ	trắng
911401565842	RC570B LED20/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 SD PSU	Polycarbonate mờ	trắng
911401566742	RC570B LED20/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 SD PSD	Polycarbonate mờ	trắng
911401567042	RC570B LED20/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 CD PSU	Polycarbonate mờ	trắng

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học	Màu vỏ đèn
911401567142	RC570B LED12/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 CD PSU	Polycarbonate mờ	trắng
911401568542	RC570B LED20/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 CD PSD	Polycarbonate mờ	trắng
911401569142	RC570B LED20/9TW	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 SD PSD	Polycarbonate mờ	trắng
911401569442	RC570B LED20/9TW	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 CD PSD	Polycarbonate mờ	trắng
911401570742	RC570X LED20/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 SD WIA	Polycarbonate mờ	trắng
911401571042	RC570X LED20/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 CD WIA	Polycarbonate mờ	trắng
911401555643	SP570P LED45/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSU HEX	Polycarbonate mờ	trắng
911401556043	SP570P LED45/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSD HEX	Polycarbonate mờ	trắng
911401556443	SP570P LED45/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSU HEX	Polycarbonate mờ	trắng
911401556843	SP570P LED45/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSD HEX	Polycarbonate mờ	trắng
911401553143	SP570P LED40/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSU T	Polycarbonate mờ	trắng
911401553243	SP570P LED40/840	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSD T	Polycarbonate mờ	trắng
911401553643	SP570P LED40/940	Chao đèn/nắp	RAL 9003
	L60W6 PSD T	Polycarbonate mờ	trắng

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C đến 40 °C
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C đến 40 °C
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C đến 40 °C
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C đến 40 °C
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C đến 40 °C
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C đến 40 °C
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C đến 40 °C
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 đến +40°C
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-20 đến +40°C
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 đến +40°C
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-20 đến +40°C
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-20 đến +40°C
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-20 đến +40°C
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-20 đến +40°C
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-20 °C đến 40 °C
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-20 đến +40°C
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-20 đến +40°C
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 đến +40°C
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 đến +40°C
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 đến +40°C
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 đến +40°C
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 đến +40°C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-20 đến +40°C
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-20 đến +40°C
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-20 đến +40°C
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-20 đến +40°C
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-20 đến +40°C
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	-20 đến +40°C
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	-20 đến +40°C
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 đến +40°C
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-20 đến +40°C
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 đến +40°C
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-20 đến +40°C
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-20 đến +40°C
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 đến +40°C
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 đến +40°C
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 đến +40°C
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 đến +40°C
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 đến +40°C
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-20 đến +40°C
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-20 đến +40°C
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-20 đến +40°C
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-20 đến +40°C
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	-20 đến +40°C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép
911401554843	SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y	-20 đến +40°C
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	-20 đến +40°C
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 đến +40°C
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 đến +40°C
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 đến +40°C
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 đến +40°C
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 đến +40°C
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-20 đến +40°C
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-20 đến +40°C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-20 đến +40°C
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-20 đến +40°C
911401555643	SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX	-20 đến +40°C
911401556043	SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX	-20 đến +40°C
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	-20 đến +40°C
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	-20 đến +40°C
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	-20 đến +40°C
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	-20 đến +40°C
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	-20 đến +40°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Dung sai quang thông
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	+/-10%
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	+/-10%
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	+/-10%
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	+/-10%
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	+/-10%
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	+/-10%
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	+/-10%
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-10% / +10%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	+/-10%
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	+/-10%
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	+/-10%
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	+/-10%
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	+/-10%
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	+/-10%
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	+/-10%
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	+/-10%
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	+/-10%
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	+/-10%
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	+/-10%
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	+/-10%
911401554043	SP570P LED40/840 L60W6 PSD X	+/-10%
911401554443	SP570P LED40/940 L60W6 PSD X	+/-10%
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	+/-10%
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Dung sai quang thông
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	+/-10%
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	+/-10%
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	+/-10%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	+/-10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	+/-10%
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	+/-10%
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	+/-10%
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	+/-10%
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	+/-10%
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	+/-10%
911401554743	SP570P LED60/840 L60W6 PSU Y	+/-10%
911401554843	SP570P LED60/840 L60W6 PSD Y	+/-10%
911401555243	SP570P LED60/940 L60W6 PSD Y	+/-10%
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	+/-10%
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	+/-10%
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	+/-10%
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	+/-10%
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	+/-10%
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	+/-10%
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	+/-10%
911401555643	SP570P LED45/840 L60W6 PSU HEX	+/-10%
911401556043	SP570P LED45/840 L60W6 PSD HEX	+/-10%
911401556443	SP570P LED45/940 L60W6 PSU HEX	+/-10%
911401556843	SP570P LED45/940 L60W6 PSD HEX	+/-10%
911401553143	SP570P LED40/840 L60W6 PSU T	+/-10%
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	+/-10%
911401553643	SP570P LED40/940 L60W6 PSD T	+/-10%

