



灵活便捷、时尚典雅

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P 是一款灵活的线性办公室照明产品，适合办公室、教育场所等各种空间。它具有灵活的宽度和长度（35/60/90/120 毫米 x 600/1200/1500 毫米），能够适应多种应用。几何形状有助于进一步创造差异化的空间，而凭借其特殊的结构设计，安装和维护快捷方便。UGR19 可通过定制解决方案用于某些类型，提供视觉效果更舒适的办公环境。

优点

- 光效高，能够更好地节约能源
- 宽度灵活，可适应多种天花板空间
- Dali 和 Interact 接口可轻松实现系统控制
- 低 UGR 可提供舒适的视觉效果
- 多种安装方式和几何形状可满足各类应用的需求
- 简单的安装机制和模块化设计有助于节省安装和维护时间

特点

- 系统效率：最大 130 流明/瓦
- 产品宽度选项包括 35/60/90/120 毫米
- CRI 80 和 90 可供选择
- 使用寿命：5 万小时（L70，25°C 环境温度）
- UGR19 可通过定制解决方案用于某些类型
- 简单的“滑动、卡入”机制可实现快速连续安装

应用

- 开放式办公室
- 公共室内区域
- 会议室/培训室
- 图书馆

SlimBalance G3

Versions



SlimBalance G3


SlimBalance G3

SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3




二维绘图






二维绘图



SP570 W6L60 SD shop drawing








Product Type	Length(mm)	Width(mm)	Height(mm)
SP570 W6L60 SD	1535	60	153
SP570 W6L60 SD	1235	60	123
SP570 W6L60 SD	1200	60	120
SP570 W6L60 SD	635	60	63



SP570 L60W6 T shop drawing

二维绘图



产品详细

SlimBalance G3



SlimBalance G3



产品详细



SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



SlimBalance G3



一般信息	
装置	-
服务标签	是
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
线频率	50 or 60 Hz
机械和外壳	
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
CE 标志	是
ENEC 标志	-
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
初始色度	SDCM<=4

一般信息

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	是	1 个单位
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	是	1 个单位
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	是	1 个单位
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	是	1 个单位
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	是	1 个单位
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	是	1 个单位
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	是	1 个单位
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	是	1 个单位
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	是	1 个单位
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	是	1 个单位
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	是	1 个单位
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	是	1 个单位
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	是	1 个单位
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	是	1 个单位
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	是	1 个单位
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	是	1 个单位
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	是	1 个单位
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	是	1 个单位
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	是	1 个单位
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	是	1 个单位
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	是	1 个单位
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	是	1 个单位
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	是	1 个单位
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	是	1 个单位
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	是	1 个单位
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	是	1 个单位
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	是	1 个单位
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	是	1 个单位
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	是	1 个单位
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	是	1 个单位
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	是	1 个单位
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-	-
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	是	1 个单位
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	是	1 个单位
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	是	1 个单位
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	是	1 个单位
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	是	1 个单位
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	是	1 个单位
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	是	1 个单位
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	是	1 个单位
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	是	1 个单位
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	是	1 个单位
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	是	1 个单位
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	是	1 个单位
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	是	1 个单位

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	是	1 个单位
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	是	1 个单位
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	是	1 个单位
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	是	1 个单位
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	是	1 个单位
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	是	1 个单位
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	是	-
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	是	1 个单位
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	是	1 个单位
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	是	1 个单位
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	是	1 个单位
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	是	1 个单位
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	是	1 个单位
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	是	1 个单位
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	是	1 个单位
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	是	1 个单位
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-	-
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	是	1 个单位
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	是	1 个单位
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	是	1 个单位
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	是	1 个单位
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	是	1 个单位
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	是	1 个单位
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	是	1 个单位
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	是	1 个单位
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	是	1 个单位
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	是	1 个单位
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-	-
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	是	1 个单位

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	是	1 个单位
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	是	1 个单位
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	是	1 个单位
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	是	1 个单位
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	是	1 个单位
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	是	1 个单位
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	是	1 个单位
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	是	1 个单位
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	是	1 个单位
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	是	1 个单位
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	是	1 个单位
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	是	-
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	是	1 个单位
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	是	1 个单位
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	是	1 个单位
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	是	1 个单位
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	是	1 个单位
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	是	1 个单位
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	是	1 个单位
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	是	1 个单位
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	是	1 个单位

灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		显色指数	
		度	相关色温 (标称)	(CRI)	光效 (额定) (标称)
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	131.9506172839506 lm/W
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	138.29787234042553 lm/W
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	120 °	4000 K	90	111.70731707317073 lm/W
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	131.9506172839506 lm/W
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	131.85185185185185 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		显色指数	
		度	相关色温 (标称)	(CRI)	光效 (额定) (标称)
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	136.59574468085106 lm/W
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	122.4390243902439 lm/W
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	131.85185185185185 lm/W
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	133.86666666666667 lm/W
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	133.86666666666667 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		显色指数	
		度	相关色温 (标称)	(CRI)	光效 (额定) (标称)
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	131.25 lm/W
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	140.54054054054055 lm/W
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	120 °	4000 K	90	119.70149253731343 lm/W
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	131.25 lm/W
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	133.4375 lm/W
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	138.9189189189189 lm/W
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	119.70149253731343 lm/W
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	133.4375 lm/W
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	136.27118644067798 lm/W
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	136.27118644067798 lm/W
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	118.85714285714286 lm/W
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	125 lm/W
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	120 °	4000 K	90	111.42857142857143 lm/W
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	118.85714285714286 lm/W
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	118.85714285714286 lm/W
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	125 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		显色指数	
		度	相关色温 (标称)	(CRI)	光效 (额定) (标称)
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	111.42857142857143 lm/W
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	118.85714285714286 lm/W
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	147.85714285714286 lm/W
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	147.85714285714286 lm/W
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	155.55555555555554 lm/W
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	116 °	4000 K	>80	147 lm/W
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	116 °	4000 K	>90	131 lm/W
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	147 lm/W
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	143 lm/W
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	116 °	4000 K	>90	135 lm/W
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	116 °	4000 K	>90	135 lm/W
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	116 °	4000 K	>90	131 lm/W
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	131.25 lm/W
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	143.24324324324326 lm/W
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	120 °	4000 K	90	119.70149253731343 lm/W
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	131.25 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		显色指数	
		度	相关色温 (标称)	(CRI)	光效 (额定) (标称)
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	131.25 lm/W
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	136.216216216222 lm/W
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	120 °	4000 K	90	117.61194029850746 lm/W
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	131.25 lm/W
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	136.61016949152543 lm/W
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	136.61016949152543 lm/W
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	146.1764705882353 lm/W
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	120 °	4000 K	90	137.64705882352942 lm/W
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	146.1764705882353 lm/W
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	146.1764705882353 lm/W
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	148.8095238095238 lm/W
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	120 °	4000 K	90	137.64705882352942 lm/W
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	146.1764705882353 lm/W
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	143.33333333333334 lm/W
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	143.33333333333334 lm/W
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	116 °	4000 K	>90	119 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		显色指数	
		度	相关色温 (标称)	(CRI)	光效 (额定) (标称)
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	110 lm/W
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	132 lm/W
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	138 lm/W
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	110 lm/W
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	122 lm/W
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	122 lm/W
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	116 °	4000 K	>80	133 lm/W
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	147.40740740740742 lm/W
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	120 °	4000 K	90	131.2280701754386 lm/W
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	147.40740740740742 lm/W
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	147.40740740740742 lm/W
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	142.85714285714286 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源 的光		显色指 数	
		束角 度	相关色温 (标称)	(CRI)	光效 (额定)(标称)
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	120 °	4000 K	90	131.2280701754386 lm/W
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	147.40740740740742 lm/W
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	140.37735849056602 lm/W
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	140.37735849056602 lm/W
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	116 °	4000 K	>80	146 lm/W
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	146 lm/W
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	116 °	4000 K	>80	149 lm/W
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	116 °	4000 K	>90	138 lm/W
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	122.46913580246914 lm/W
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	140.85106382978722 lm/W
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	120 °	4000 K	90	113.65853658536585 lm/W
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	124 lm/W
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	129.3827160493827 lm/W
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	134.04255319148936 lm/W
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	120 °	4000 K	90	120.29268292682927 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源 的光		显色指 数	
		束角 度	相关色温 (标称)	(CRI)	光效 (额定)(标称)
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	129.3827160493827 lm/W
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	136.8 lm/W
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	136.8 lm/W
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	141 lm/W
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	119 lm/W
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	119 lm/W
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	121.14285714285714 lm/W
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	128 lm/W
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	120 °	4000 K	90	114.28571428571429 lm/W
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	121.14285714285714 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		显色指数	
		度	(标称)	(CRI)	光效 (额定) (标称)
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	121.14285714285714 lm/W
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	128 lm/W
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	120 °	4000 K	90	114.28571428571429 lm/W
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	121.14285714285714 lm/W
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	148.57142857142858 lm/W
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	120 °	4000 K	80	156.55555555555554 lm/W
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	148.57142857142858 lm/W
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	120 °	4000 K	80	156.55555555555554 lm/W
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	116 °	4000 K	>80	125 lm/W
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	116 °	Tunable White	>90	108 lm/W

灯技术 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光源数		
		光通量	量	光学类型
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	5,344 lm	2	光束角度 100°
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	3,250 lm	2	光束角度 100°

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		显色指数	
		度	(标称)	(CRI)	光效 (额定) (标称)
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	116 °	Tunable White	>90	108 lm/W
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	116 °	4000 K	>80	128 lm/W
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	125.88235294117646 lm/W
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	120 °	4000 K	90	114.85714285714286 lm/W
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	125.88235294117646 lm/W
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	125.88235294117646 lm/W
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	122.25490196078432 lm/W
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	120 °	4000 K	90	114.85714285714286 lm/W
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	125.88235294117646 lm/W
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	120 °	4000 K	80	151.42857142857142 lm/W
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	120 °	4000 K	80	151.42857142857142 lm/W

Order Code	Full Product Name	光源数		
		光通量	量	光学类型
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	5,340 lm	2	光束角度 100°
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	3,210 lm	2	光束角度 100°
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	5,020 lm	2	光束角度 100°
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	5,340 lm	2	光束角度 100°
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	5,020 lm	2	光束角度 100°
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	5,020 lm	2	光束角度 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	4,200 lm	1	光束角度 100°
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	2,600 lm	1	光束角度 100°
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	4,010 lm	1	光束角度 100°
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	4,200 lm	1	光束角度 100°
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	4,270 lm	1	光束角度 100°
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	2,570 lm	1	光束角度 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	4,010 lm	1	光束角度 100°
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	4,270 lm	1	光束角度 100°
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	4,020 lm	1	光束角度 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	4,020 lm	1	光束角度 100°
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	2,080 lm	1	光束角度 100°
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	1,250 lm	1	光束角度 100°
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	1,950 lm	1	光束角度 100°
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	2,080 lm	1	光束角度 100°
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	2,080 lm	1	光束角度 100°
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	1,250 lm	1	光束角度 100°
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1,950 lm	1	光束角度 100°
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	2,080 lm	1	光束角度 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	2,070 lm	1	光束角度 100°
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	2,070 lm	1	光束角度 100°
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	1,400 lm	1	光束角度 100°
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	3,980 lm	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	3,740 lm	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	3,980 lm	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	2,500 lm	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	3,650 lm	-	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	3,650 lm	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	3,740 lm	-	-
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	4,200 lm	1	光束角度 100°
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	2,650 lm	1	光束角度 100°
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	4,010 lm	1	光束角度 100°
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	4,200 lm	1	光束角度 100°
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	4,200 lm	1	光束角度 100°
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	2,520 lm	1	光束角度 100°
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	3,940 lm	1	光束角度 100°
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	4,200 lm	1	光束角度 100°
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	4,030 lm	1	光束角度 100°
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	4,030 lm	1	光束角度 100°
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	4,970 lm	4	光束角度 100°
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	4,680 lm	4	光束角度 100°
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	4,970 lm	4	光束角度 100°
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	4,970 lm	4	光束角度 100°
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	3,125 lm	4	光束角度 100°
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	4,680 lm	4	光束角度 100°
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	4,970 lm	4	光束角度 100°

Order Code	Full Product Name	光源数		
		光通量	量	光学类型
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	4,730 lm	4	光束角度 100°
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	4,730 lm	4	光束角度 100°
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	3,880 lm	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	4,130 lm	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	5,344 lm	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	4,580 lm	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	5,344 lm	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	3,250 lm	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	4,580 lm	-	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	5,020 lm	-	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	5,020 lm	-	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	5,020 lm	-	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	5,020 lm	-	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	4,133 lm	-	-
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	3,980 lm	2	光束角度 100°
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	3,740 lm	2	光束角度 100°
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	3,980 lm	2	光束角度 100°
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	3,980 lm	2	光束角度 100°
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	2,500 lm	2	光束角度 100°
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	3,740 lm	2	光束角度 100°
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	3,980 lm	2	光束角度 100°
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	3,720 lm	2	光束角度 100°
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	3,720 lm	2	光束角度 100°
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	4,970 lm	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	4,680 lm	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	4,970 lm	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	3,125 lm	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	4,680 lm	-	-
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	4,960 lm	2	光束角度 100°
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	3,310 lm	2	光束角度 100°
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	4,660 lm	2	光束角度 100°
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	4,960 lm	2	光束角度 100°
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	5,240 lm	2	光束角度 100°
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	3,150 lm	2	光束角度 100°
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	4,932 lm	2	光束角度 100°
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	5,240 lm	2	光束角度 100°
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	5,130 lm	2	光束角度 100°
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	5,130 lm	2	光束角度 100°
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	4,400 lm	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	4,136 lm	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	4,400 lm	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	2,600 lm	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	4,136 lm	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	4,010 lm	-	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	4,010 lm	-	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	4,010 lm	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	4,010 lm	-	-
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	2,120 lm	1	光束角度 100°
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	1,280 lm	1	光束角度 100°
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	2,000 lm	1	光束角度 100°

Order Code	Full Product Name	光源数		
		光通量	量	光学类型
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	2,120 lm	1	光束角度 100°
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	2,120 lm	1	光束角度 100°
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	1,280 lm	1	光束角度 100°
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	2,000 lm	1	光束角度 100°
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	2,120 lm	1	光束角度 100°
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	2,080 lm	1	光束角度 100°
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	1,409 lm	1	光束角度 100°
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	2,080 lm	1	光束角度 100°
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	1,409 lm	1	光束角度 100°
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	2,080 lm	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	1,950 lm	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	2,080 lm	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	1,250 lm	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	1,950 lm	-	-

操作和电气

Order Code	Full Product Name	输入电压	功耗	适用于随
				机开关
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 至 240 V	40.5 W	否
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	220 至 240 V	23.5 W	否
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	220 至 240 V	41 W	否
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	220 至 240 V	40.5 W	否
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 至 240 V	40.5 W	否
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	220 至 240 V	23.5 W	否
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	220 至 240 V	41 W	否
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	220 至 240 V	40.5 W	否
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 至 240 V	37.5 W	否
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 至 240 V	37.5 W	否
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 至 240 V	32 W	否
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	220 至 240 V	18.5 W	否
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	220 至 240 V	33.5 W	否
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	220 至 240 V	32 W	否
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 至 240 V	32 W	否
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	220 至 240 V	18.5 W	否
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 至 240 V	33.5 W	否
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	220 至 240 V	32 W	否
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 至 240 V	29.5 W	否
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 至 240 V	29.5 W	否
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	220 至 240 V	10 W	否
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	220 至 240 V	17.5 W	否
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	10 W	否
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 至 240 V	17.5 W	否
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 至 240 V	14 W	否
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	14 W	否
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	9 W	否

Order Code	Full Product Name	光源数		
		光通量	量	光学类型
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	1,950 lm	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	1,950 lm	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	1,950 lm	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	1,950 lm	-	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	4,133 lm	-	-
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	2,140 lm	2	光束角度 100°
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	2,010 lm	2	光束角度 100°
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	2,140 lm	2	光束角度 100°
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	2,140 lm	2	光束角度 100°
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	1,247 lm	2	光束角度 100°
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	2,010 lm	2	光束角度 100°
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	2,140 lm	2	光束角度 100°
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	2,120 lm	2	光束角度 100°
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	2,120 lm	2	光束角度 100°

Order Code	Full Product Name	输入电压	功耗	适用于随	
				机开关	
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	23.5 W	-	
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41.5 W	-	
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	220-240 V	41 W	-	
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	220-240 V	41 W	-	
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	220-240 V	40 W	-	
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	220-240 V	40 W	-	
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	220-240 V	31 W	-	
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	220 至 240 V	27 W	否	
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	220 至 240 V	28.5 W	否	
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	220 至 240 V	27 W	否	
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	220 至 240 V	27 W	否	
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	220 至 240 V	28.5 W	否	
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	220 至 240 V	27 W	否	
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	220 至 240 V	26.5 W	否	
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	220 至 240 V	26.5 W	否	
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	220-240 V	34 W	-	
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	220-240 V	34 W	-	
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	34 W	-	
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	21 W	-	
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	220-240 V	34 W	-	
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	220 至 240 V	40.5 W	否	
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	220 至 240 V	23.5 W	否	
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	220 至 240 V	41 W	否	
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	220 至 240 V	40 W	否	
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	220 至 240 V	40.5 W	否	
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	220 至 240 V	23.5 W	否	
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	220 至 240 V	41 W	否	
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	220 至 240 V	40.5 W	否	
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	220 至 240 V	37.5 W	否	
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	220 至 240 V	37.5 W	否	
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32.5 W	-	
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-	
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32.5 W	-	
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	18.5 W	-	
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-	

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	否	不适用
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	否	不适用
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	DALI	1%
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	否	不适用
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	否	不适用
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	否	不适用
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	1%
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	否	不适用
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	否	不适用
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	否	不适用
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	否	不适用

Order Code	Full Product Name	输入电压	功耗	适用于随	
				机开关	
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	220-240 V	33.5 W	-	
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	220-240 V	33.5 W	-	
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	220-240 V	32 W	-	
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	220-240 V	32 W	-	
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	10 W	否	
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	10 W	否	
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	14 W	否	
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	9 W	否	
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	14 W	否	
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	9 W	否	
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17.5 W	-	
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17.5 W	-	
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17.5 W	-	
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	10 W	-	
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17.5 W	-	
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	220-240 V	18 W	-	
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	220-240 V	18 W	-	
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	220-240 V	17.5 W	-	
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	220-240 V	17.5 W	-	
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	220-240 V	32.4 W	-	
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	220 至 240 V	17 W	否	
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	220 至 240 V	17 W	否	
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	220 至 240 V	17 W	否	
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	220 至 240 V	10.2 W	否	
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	220 至 240 V	17.5 W	否	
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	220 至 240 V	17 W	否	
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	220 至 240 V	14 W	否	
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	220 至 240 V	14 W	否	

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	3%
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	否	不适用
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	否	不适用
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	否	不适用
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	否	不适用
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	否	不适用
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	否	不适用
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	否	不适用
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	DALI	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	无线调光	-
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	无线调光	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	DALI	-
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	否	不适用
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	否	不适用
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	否	不适用
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	否	不适用
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	否	不适用
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	DALI	1%
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	否	不适用
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	否	不适用
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	否	不适用
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	否	不适用
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	DALI	1%
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	否	不适用
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	否	不适用
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	否	不适用
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	DALI	1%
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	否	不适用
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	否	不适用
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	否	不适用
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	DALI	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	DALI	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	-
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	DALI	-
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	DALI	-
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	无线调光	-
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	无线调光	-
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-	-
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	否	不适用
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	DALI	1%
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	否	不适用
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	否	不适用
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	否	不适用

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	DALI	1%
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	否	不适用
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	否	不适用
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	否	不适用
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	DALI	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	DALI	-
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	否	不适用
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	否	不适用
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	DMX	1%
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	否	不适用
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	否	不适用
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	否	不适用
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	DALI	1%
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	否	不适用
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	否	不适用
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	否	不适用
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	DALI	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	DALI	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	无线调光	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	无线调光	-
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	否	不适用
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	否	不适用
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	DMX	3%
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	否	不适用
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	否	不适用
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	否	不适用
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	DALI	3%
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	否	不适用
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	否	不适用
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	否	不适用
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	否	不适用
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	否	不适用
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	DALI	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	DALI	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	无线调光	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	无线调光	-
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	DALI	-
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	否	不适用
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	DALI	3%

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	否	不适用
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	否	不适用
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	否	不适用
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	DALI	3%

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	乳白玻璃	白色

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	否	不适用
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	否	不适用
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	否	不适用

Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	乳白玻璃	白色

Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	乳白玻璃	白色

Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003

Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003

审批和申请

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C

Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖	白色 RAL 9003
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	乳白玻璃	白色
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	乳白玻璃	白色
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	乳白玻璃	白色
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	乳白玻璃	白色
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	乳白玻璃	白色

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 至 +40°C
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-20 至 +40°C
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 至 +40°C
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-20 至 +40°C
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	-20 至 +40°C
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	-20 至 +40°C
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-20 至 +40°C
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-20 至 +40°C
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-20 至 +40°C
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 至 +40°C
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 至 +40°C
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 至 +40°C
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 至 +40°C
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 至 +40°C
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	-20 至 +40°C
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	-20 至 +40°C
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	-20 至 +40°C
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	-20 至 +40°C
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	-20 至 +40°C
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 至 +40°C
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-20 至 +40°C
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 至 +40°C
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-20 至 +40°C
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-20 至 +40°C
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 至 +40°C
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 至 +40°C
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 至 +40°C
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 至 +40°C
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 至 +40°C
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-20 至 +40°C
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-20 至 +40°C
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-20 至 +40°C
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-20 至 +40°C
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 至 +40°C
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 至 +40°C
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 至 +40°C
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 至 +40°C
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 至 +40°C
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-20 至 +40°C
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-20 至 +40°C
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-20 至 +40°C
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-20 至 +40°C
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	-20 至 +40°C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C

初始性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	-10% / +10%
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	-10% / +10%
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	-10% / +10%
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-10% / +10%
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	-10% / +10%
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-10% / +10%
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	+/-10%
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	+/-10%
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	+/-10%
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	+/-10%
911401571342	RC570X LED40/940 L120W12 SD WIA	+/-10%
911401571442	RC570X LED40/940 L120W12 CD WIA	+/-10%
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	+/-10%
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	-10% / +10%
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	-10% / +10%
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-10% / +10%
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	-10% / +10%
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	-10% / +10%
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	-10% / +10%
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	-10% / +10%
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	-10% / +10%
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	-10% / +10%
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	-10% / +10%
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	-10% / +10%
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	-10% / +10%
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	-10% / +10%
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	-10% / +10%
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	-10% / +10%
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	-10% / +10%
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	-10% / +10%
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	-10% / +10%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	+/-10%
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	+/-10%
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	+/-10%
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	+/-10%
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	+/-10%
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	+/-10%
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	+/-10%
911401569342	RC570B LED50/9TW L150W6 SD PSD	+/-10%
911401569642	RC570B LED50/9TW L150W6 CD PSD	+/-10%
911401570942	RC570X LED50/940 L150W6 SD WIA	+/-10%
911401571242	RC570X LED50/940 L150W6 CD WIA	+/-10%
911401553943	SP570P LED40/840 L60W6 PSU X	+/-10%
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	-10% / +10%
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	-10% / +10%
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	-10% / +10%
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	-10% / +10%
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	-10% / +10%
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	-10% / +10%
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	-10% / +10%
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	-10% / +10%
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	-10% / +10%
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	+/-10%
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	+/-10%
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	+/-10%
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	+/-10%
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	+/-10%
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	-10% / +10%
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	-10% / +10%
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	-10% / +10%
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	-10% / +10%
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	-10% / +10%
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	-10% / +10%
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	-10% / +10%
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	-10% / +10%
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	-10% / +10%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	+/-10%
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	+/-10%
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	+/-10%
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	+/-10%
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	+/-10%
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	+/-10%
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	-10% / +10%
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	-10% / +10%
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量误差
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	+/-10%
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	+/-10%
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	+/-10%
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	+/-10%
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	+/-10%
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	+/-10%
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	+/-10%
911401553243	SP570P LED40/840 L60W6 PSD T	+/-10%
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	-10% / +10%
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	-10% / +10%
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	-10% / +10%
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	-10% / +10%
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	-10% / +10%
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	-10% / +10%
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	-10% / +10%
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	-10% / +10%
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	-10% / +10%

