



靈活實用，外觀優雅

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P 是一款靈活的線性辦公室照明方案，適合辦公室、教育等各種空間。提供靈活寬度 35/60/90/120mm 和長度 600/1200/1500mm，符合多種應用。幾何形狀有助於進一步創造差異化的空間。獨特結構設計，利於快速簡便的安裝和維護。UGR19 可搭配自訂解決方案用於特定類型，提供更好的視覺舒適度辦公室照明環境。

优点

- 高 lm/w 提高節能效率
- 靈活寬度，提供適用於多種天花板空間的可行性
- 配備 Dali 和 Interact 介面，易於系統控制
- 低 UGR 提供視覺舒適度
- 多種安裝方式和幾何形狀，滿足各種應用需求
- 簡易安裝機制和模組化設計，有助於節省安裝和維護時間

特点

- 系統效率：最大 130lm/W
- 產品寬度有 35/60/90/120mm 可選
- CRI 80 和 90 可選
- 使用壽命：50k 小時 (L70@ta=25deg)
- UGR19 可搭配自訂解決方案用於特定類型
- 簡單「滑動和點擊」機制，快速連續安裝

应用

- 開放式辦公室
- 公共室內區域
- 會議室/培訓室
- 圖書館


SlimBalance G3

Versions




SlimBalance G3


二维绘图





SP570 W6L120 SD shop drawing





SP570 W9L120 SD shop drawing







SP570 W6L60 SD shop drawing



二维绘图



Product Type 型号	Length (mm) 长度	Width (mm) 宽度	Height (mm) 高度
LADW6.LC	68.9	60	7.52
LADW12.LC	68.9	60	8.52
LADW12.LC	68.9	60	8.52




SP570 W6LI20 CD shop drawing




SlimBalance G3

二维绘图



SP570 W6L60 SD shop drawing



产品详细

SlimBalance G3



SlimBalance G3



SlimBalance G3



SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



SlimBalance G3



产品详细

SlimBalance G3



一般資訊	
部件	-
客戶服務標籤	是
照明技術	
相關色溫 (標稱)	4000 K
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
線路頻率	50 or 60 Hz
機械與外罩	
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
初始效能 (符合 IEC 標準)	
點火色度	SDCM<=4

SlimBalance G3



一般資訊			
Order Code	Full Product Name	內附驅動器	裝置部件數量
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	是	單位
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	是	單位
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	是	單位
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	是	單位
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	是	單位
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	是	單位
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	是	單位
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	是	單位
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	是	單位
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	是	單位
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	是	單位
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	是	單位
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	是	單位
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	是	單位
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	是	單位
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	是	單位
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	是	單位
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	是	單位
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	是	單位
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	是	單位
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	是	單位
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	是	單位
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	是	單位
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	是	單位
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	是	單位
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	是	單位
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	是	單位
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	是	單位
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	是	單位
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	是	單位
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	是	單位
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-	-
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	是	單位
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	是	單位
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	是	單位
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	是	單位

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	裝置部件數量
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	是	單位
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	是	單位
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	是	單位
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	是	單位
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	是	單位
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	是	單位
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	是	單位
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	是	單位
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	是	單位
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	是	單位
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	是	單位
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	是	單位
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	是	單位
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	是	單位
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	是	單位
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	是	單位
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	是	單位
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	是	單位
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	是	單位
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	是	單位
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	是	單位
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	是	單位
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	是	單位
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	是	單位
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-	-
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	是	單位
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	是	單位
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	是	單位
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	是	單位
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	是	單位
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	是	單位
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	是	單位
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	是	單位
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	是	單位
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	是	單位
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	是	單位

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	裝置部件數量
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	是	單位
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	是	單位
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	是	單位
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	是	單位
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	是	單位
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	是	單位
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	是	單位
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	是	單位
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	是	單位
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	是	單位
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	是	單位
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	是	單位
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	是	單位
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	是	單位
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	是	單位
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	是	單位
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	是	單位
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	是	單位
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	是	單位
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	是	單位

照明技術 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源	演色性		
		光束 角度	指數 (CRI)		
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	80	131.9506172839506 lm/W	5,344 lm
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	120 °	80	138.29787234042553 lm/W	3,250 lm
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	120 °	90	111.70731707317073 lm/W	4,580 lm
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	80	131.9506172839506 lm/W	5,344 lm
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	80	131.85185185185185 lm/W	5,340 lm
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	120 °	80	136.59574468085106 lm/W	3,210 lm
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	120 °	90	122.4390243902439 lm/W	5,020 lm

Order Code	Full Product Name	光源	演色性		
		光束 角度	指數 (CRI)		
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	80	131.85185185185185 lm/W	5,340 lm
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	120 °	80	133.86666666666667 lm/W	5,020 lm
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	120 °	80	133.86666666666667 lm/W	5,020 lm
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	80	131.25 lm/W	4,200 lm
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	120 °	80	140.54054054054055 lm/W	2,600 lm
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	120 °	90	119.70149253731343 lm/W	4,010 lm
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	80	131.25 lm/W	4,200 lm

Order Code	Full Product Name	光源	演色性	光效 (額定) (標準)	光通量
		光束 角度	指數 (CRI)		
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	133.4375 lm/W	4,270 lm
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	138.9189189189189 lm/W	2,570 lm
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	90	119.70149253731343 lm/W	4,010 lm
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	133.4375 lm/W	4,270 lm
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	80	136.27118644067798 lm/W	4,020 lm
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	80	136.27118644067798 lm/W	4,020 lm
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	80	118.85714285714286 lm/W	2,080 lm
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	120 °	80	125 lm/W	1,250 lm
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	120 °	90	111.42857142857143 lm/W	1,950 lm
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	80	118.85714285714286 lm/W	2,080 lm
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	80	118.85714285714286 lm/W	2,080 lm
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	120 °	80	125 lm/W	1,250 lm
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 °	90	111.42857142857143 lm/W	1,950 lm
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	80	118.85714285714286 lm/W	2,080 lm
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	80	147.85714285714286 lm/W	2,070 lm
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	80	147.85714285714286 lm/W	2,070 lm

Order Code	Full Product Name	光源	演色性	光效 (額定) (標準)	光通量
		光束 角度	指數 (CRI)		
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	120 °	80	155.55555555555554 lm/W	1,400 lm
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	116 °	>80	147 lm/W	3,980 lm
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	116 °	>90	131 lm/W	3,740 lm
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	116 °	>80	147 lm/W	3,980 lm
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	116 °	>80	143 lm/W	2,500 lm
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	116 °	>90	131 lm/W	3,740 lm
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	120 °	80	131.25 lm/W	4,200 lm
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	120 °	80	143.24324324324326 lm/W	2,650 lm
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	120 °	90	119.70149253731343 lm/W	4,010 lm
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	120 °	80	131.25 lm/W	4,200 lm
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	120 °	80	131.25 lm/W	4,200 lm
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	120 °	80	136.21621621621622 lm/W	2,520 lm
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	120 °	90	117.61194029850746 lm/W	3,940 lm
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	120 °	80	131.25 lm/W	4,200 lm
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	120 °	80	136.61016949152543 lm/W	4,030 lm
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	120 °	80	136.61016949152543 lm/W	4,030 lm

Order Code	Full Product Name	光源	演色性		
		光束 角度	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	120 °	80	146.1764705882353 lm/W	4,970 lm
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	120 °	90	137.64705882352942 lm/W	4,680 lm
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	120 °	80	146.1764705882353 lm/W	4,970 lm
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	120 °	80	146.1764705882353 lm/W	4,970 lm
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	120 °	80	148.8095238095238 lm/W	3,125 lm
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	120 °	90	137.64705882352942 lm/W	4,680 lm
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	120 °	80	146.1764705882353 lm/W	4,970 lm
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	120 °	80	143.33333333333334 lm/W	4,730 lm
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	120 °	80	143.33333333333334 lm/W	4,730 lm
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	116 °	>90	119 lm/W	3,880 lm
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	116 °	>80	133 lm/W	4,130 lm
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	116 °	>80	132 lm/W	5,344 lm
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	116 °	>90	110 lm/W	4,580 lm
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	116 °	>80	132 lm/W	5,344 lm
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	116 °	>80	138 lm/W	3,250 lm
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	116 °	>90	110 lm/W	4,580 lm

Order Code	Full Product Name	光源	演色性		
		光束 角度	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	120 °	80	147.40740740740742 lm/W	3,980 lm
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	120 °	90	131.2280701754386 lm/W	3,740 lm
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	120 °	80	147.40740740740742 lm/W	3,980 lm
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	120 °	80	147.40740740740742 lm/W	3,980 lm
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	120 °	80	142.85714285714286 lm/W	2,500 lm
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	120 °	90	131.2280701754386 lm/W	3,740 lm
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	120 °	80	147.40740740740742 lm/W	3,980 lm
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	120 °	80	140.37735849056602 lm/W	3,720 lm
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	120 °	80	140.37735849056602 lm/W	3,720 lm
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	116 °	>80	146 lm/W	4,970 lm
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	116 °	>90	138 lm/W	4,680 lm
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	116 °	>80	146 lm/W	4,970 lm
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSD	116 °	>80	149 lm/W	3,125 lm
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	116 °	>90	138 lm/W	4,680 lm
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	120 °	80	122.46913580246914 lm/W	4,960 lm
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	120 °	80	140.85106382978722 lm/W	3,310 lm

Order Code	Full Product Name	光源	演色性		
		光束 角度	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	120 °	90	113.65853658536585 lm/W	4,660 lm
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	120 °	80	124 lm/W	4,960 lm
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	120 °	80	129.3827160493827 lm/W	5,240 lm
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	120 °	80	134.04255319148936 lm/W	3,150 lm
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	120 °	90	120.29268292682927 lm/W	4,932 lm
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	120 °	80	129.3827160493827 lm/W	5,240 lm
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	120 °	80	136.8 lm/W	5,130 lm
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	120 °	80	136.8 lm/W	5,130 lm
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	116 °	>80	135 lm/W	4,400 lm
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	116 °	>90	122 lm/W	4,136 lm
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	116 °	>80	135 lm/W	4,400 lm
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	116 °	>80	141 lm/W	2,600 lm
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	116 °	>90	122 lm/W	4,136 lm
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	120 °	80	121.14285714285714 lm/W	2,120 lm
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	120 °	80	128 lm/W	1,280 lm
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	120 °	90	114.28571428571429 lm/W	2,000 lm

Order Code	Full Product Name	光源	演色性		
		光束 角度	指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	120 °	80	121.14285714285714 lm/W	2,120 lm
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	120 °	80	121.14285714285714 lm/W	2,120 lm
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	120 °	80	128 lm/W	1,280 lm
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	120 °	90	114.28571428571429 lm/W	2,000 lm
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	120 °	80	121.14285714285714 lm/W	2,120 lm
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	120 °	80	148.57142857142858 lm/W	2,080 lm
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	120 °	80	156.55555555555554 lm/W	1,409 lm
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	120 °	80	148.57142857142858 lm/W	2,080 lm
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	120 °	80	156.55555555555554 lm/W	1,409 lm
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	116 °	>80	119 lm/W	2,080 lm
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	116 °	>90	111 lm/W	1,950 lm
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	116 °	>80	119 lm/W	2,080 lm
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	116 °	>80	125 lm/W	1,250 lm
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	116 °	>90	111 lm/W	1,950 lm
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	120 °	80	125.88235294117646 lm/W	2,140 lm
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	120 °	90	114.85714285714286 lm/W	2,010 lm

Order Code	Full Product Name	光源	演色性	光效 (額定) (標準)		光通量
		光束角度	指數 (CRI)			
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	120 °	80	125.88235294117646 lm/W		2,140 lm
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	120 °	80	125.88235294117646 lm/W		2,140 lm
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	120 °	80	122.25490196078432 lm/W		1,247 lm
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	120 °	90	114.85714285714286 lm/W		2,010 lm

照明技術 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光源數	光學裝置類型
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	2	光束角度 100°
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	2	光束角度 100°
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	2	光束角度 100°
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	2	光束角度 100°
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	2	光束角度 100°
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	2	光束角度 100°
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	2	光束角度 100°
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	2	光束角度 100°
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	2	光束角度 100°
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	2	光束角度 100°
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	1	光束角度 100°
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	1	光束角度 100°
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	1	光束角度 100°
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	1	光束角度 100°
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	1	光束角度 100°
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	1	光束角度 100°
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	1	光束角度 100°
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	1	光束角度 100°
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	1	光束角度 100°
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	1	光束角度 100°
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	1	光束角度 100°
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	1	光束角度 100°
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	1	光束角度 100°
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-

Order Code	Full Product Name	光源	演色性	光效 (額定) (標準)		光通量
		光束角度	指數 (CRI)			
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	120 °	80	125.88235294117646 lm/W		2,140 lm
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	120 °	80	151.42857142857142 lm/W		2,120 lm
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	120 °	80	151.42857142857142 lm/W		2,120 lm

Order Code	Full Product Name	光源數	光學裝置類型
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-	-
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	1	光束角度 100°
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	1	光束角度 100°
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	1	光束角度 100°
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	1	光束角度 100°
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	1	光束角度 100°
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	1	光束角度 100°
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	4	光束角度 100°
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	4	光束角度 100°
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	4	光束角度 100°
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	4	光束角度 100°
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	4	光束角度 100°
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	4	光束角度 100°
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	4	光束角度 100°
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	4	光束角度 100°
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	4	光束角度 100°
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	2	光束角度 100°
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	2	光束角度 100°
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	2	光束角度 100°
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	2	光束角度 100°
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	2	光束角度 100°
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	2	光束角度 100°

Order Code	Full Product Name	光源數	光學裝置類型
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	2	光束角度 100°
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	2	光束角度 100°
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	2	光束角度 100°
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-	-
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	2	光束角度 100°
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	2	光束角度 100°
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	2	光束角度 100°
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	2	光束角度 100°
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	2	光束角度 100°
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	2	光束角度 100°
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	2	光束角度 100°
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	2	光束角度 100°
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	2	光束角度 100°
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	2	光束角度 100°
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	1	光束角度 100°
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	1	光束角度 100°

Order Code	Full Product Name	光源數	光學裝置類型
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	1	光束角度 100°
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	1	光束角度 100°
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	1	光束角度 100°
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	1	光束角度 100°
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	1	光束角度 100°
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	1	光束角度 100°
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	2	光束角度 100°
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	2	光束角度 100°
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	2	光束角度 100°
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	2	光束角度 100°
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	2	光束角度 100°
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	2	光束角度 100°
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	2	光束角度 100°
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	2	光束角度 100°
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	2	光束角度 100°

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	適合隨機		
		輸入電壓	耗電量	切換
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 至 240 V	40.5 W	無
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	220 至 240 V	23.5 W	無
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	220 至 240 V	41 W	無
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	220 至 240 V	40.5 W	無
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 至 240 V	40.5 W	無
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	220 至 240 V	23.5 W	無
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	220 至 240 V	41 W	無
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	220 至 240 V	40.5 W	無
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	220 至 240 V	37.5 W	無
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	220 至 240 V	37.5 W	無
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 至 240 V	32 W	無
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	220 至 240 V	18.5 W	無
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	220 至 240 V	33.5 W	無
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	220 至 240 V	32 W	無
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 至 240 V	32 W	無
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	220 至 240 V	18.5 W	無
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 至 240 V	33.5 W	無
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	220 至 240 V	32 W	無
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 至 240 V	29.5 W	無
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 至 240 V	29.5 W	無
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	220 至 240 V	10 W	無

Order Code	Full Product Name	適合隨機		
		輸入電壓	耗電量	切換
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	220 至 240 V	17.5 W	無
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	10 W	無
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 至 240 V	17.5 W	無
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 至 240 V	14 W	無
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	14 W	無
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	220 至 240 V	9 W	無
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	220-240 V	27 W	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	220-240 V	28.5 W	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	27 W	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	220-240 V	17.5 W	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	220-240 V	28.5 W	-
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	220 至 240 V	32 W	無
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	220 至 240 V	18.5 W	無
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	220 至 240 V	33.5 W	無
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	220 至 240 V	32 W	無
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	220 至 240 V	32 W	無
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	220 至 240 V	18.5 W	無
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	220 至 240 V	33.5 W	無
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	220 至 240 V	32 W	無

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	適合機種	
			耗電量	切換
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	220 至 240 V	29.5 W	無
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	220 至 240 V	29.5 W	無
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	220 至 240 V	34 W	無
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	220 至 240 V	34 W	無
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	220 至 240 V	34 W	無
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	220 至 240 V	34 W	無
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	220 至 240 V	21 W	無
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	220 至 240 V	34 W	無
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	220 至 240 V	34 W	無
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	220 至 240 V	33 W	無
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	220 至 240 V	33 W	無
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	220-240 V	32.5 W	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	220-240 V	31 W	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	220-240 V	40.5 W	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	220-240 V	41.5 W	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	40.5 W	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	220-240 V	23.5 W	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41.5 W	-
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	220 至 240 V	27 W	無
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	220 至 240 V	28.5 W	無
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	220 至 240 V	27 W	無
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	220 至 240 V	27 W	無
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	220 至 240 V	28.5 W	無
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	220 至 240 V	27 W	無
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	220 至 240 V	26.5 W	無
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	220 至 240 V	26.5 W	無
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	220-240 V	34 W	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	34 W	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	220-240 V	21 W	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	220 至 240 V	40.5 W	無
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	220 至 240 V	23.5 W	無
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	220 至 240 V	41 W	無
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	220 至 240 V	40 W	無
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	220 至 240 V	40.5 W	無

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	否	不適用
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	否	不適用
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	否	不適用
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	否	不適用

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	適合機種	
			耗電量	切換
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	220 至 240 V	23.5 W	無
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	220 至 240 V	41 W	無
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	220 至 240 V	40.5 W	無
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	220 至 240 V	37.5 W	無
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	220 至 240 V	37.5 W	無
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32.5 W	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32.5 W	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	18.5 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	10 W	無
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	220 至 240 V	17.5 W	無
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	10 W	無
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	220 至 240 V	17.5 W	無
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	17.5 W	無
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	14 W	無
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	220 至 240 V	9 W	無
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	14 W	無
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	220 至 240 V	9 W	無
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17.5 W	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17.5 W	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17.5 W	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	10 W	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17.5 W	-
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	220 至 240 V	17 W	無
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	220 至 240 V	17.5 W	無
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	220 至 240 V	17 W	無
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	220 至 240 V	17 W	無
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	220 至 240 V	10.2 W	無
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	220 至 240 V	17.5 W	無
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	220 至 240 V	17 W	無
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	220 至 240 V	14 W	無
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	220 至 240 V	14 W	無

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	否	不適用
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	否	不適用
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	否	不適用
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	否	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	否	不適用
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	否	不適用
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	否	不適用
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	否	不適用
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	否	不適用
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	否	不適用
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	否	不適用
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	否	不適用
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	否	不適用
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	否	不適用
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	3%
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	否	不適用
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	否	不適用
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	否	不適用
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	3%
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	否	不適用
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	否	不適用
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	否	不適用
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	否	不適用
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-	-
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-	-
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	否	不適用
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	否	不適用
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	DMX	1%

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	否	不適用
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	否	不適用
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	否	不適用
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	否	不適用
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	否	不適用
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	否	不適用
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	否	不適用
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	否	不適用
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	否	不適用
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	否	不適用
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	否	不適用
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	否	不適用
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	否	不適用
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-	-
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-	-
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	否	不適用
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	否	不適用
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	否	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	否	不適用
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	否	不適用
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	否	不適用
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	否	不適用
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-	-
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-	-
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	否	不適用
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	否	不適用
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	DMX	1%
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	否	不適用
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	否	不適用
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	否	不適用
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	否	不適用
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	否	不適用
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	否	不適用
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-	-

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	乳白色	白色

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	否	不適用
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	否	不適用
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	DMX	3%
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	否	不適用
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	否	不適用
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	否	不適用
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	3%
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	否	不適用
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	否	不適用
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	否	不適用
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	否	不適用
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	否	不適用
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	否	不適用
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	3%
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	否	不適用
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	否	不適用
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	否	不適用
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	3%
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	否	不適用
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	否	不適用
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	否	不適用

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	乳白色	白色

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	乳白色	白色
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	乳白色	白色
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	乳白色	白色
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	乳白色	白色
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	乳白色	白色
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	乳白色	白色
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	乳白色	白色
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	乳白色	白色
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	乳白色	白色
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	乳白色	白色
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	乳白色	白色
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	乳白色	白色
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	乳白色	白色
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	乳白色	白色
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	乳白色	白色
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	乳白色	白色
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	乳白色	白色
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	乳白色	白色
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	乳白色	白色
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	乳白色	白色
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	乳白色	白色
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	乳白色	白色
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	乳白色	白色
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	乳白色	白色
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	乳白色	白色
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	乳白色	白色

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	乳白色	白色
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	乳白色	白色
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	乳白色	白色
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外 蓋	白色 RAL 9003
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外 蓋	白色 RAL 9003
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外 蓋	白色 RAL 9003
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外 蓋	白色 RAL 9003
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外 蓋	白色 RAL 9003
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	乳白色	白色
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	乳白色	白色
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	乳白色	白色
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	乳白色	白色
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	乳白色	白色
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	乳白色	白色
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	乳白色	白色
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	乳白色	白色
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	乳白色	白色
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	乳白色	白色
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	乳白色	白色
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	乳白色	白色
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	乳白色	白色
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	乳白色	白色
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	乳白色	白色
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	乳白色	白色
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	乳白色	白色
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	乳白色	白色

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	乳白色	白色
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	乳白色	白色
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	乳白色	白色
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	乳白色	白色
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	乳白色	白色
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	乳白色	白色
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	乳白色	白色
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	乳白色	白色
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	乳白色	白色
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	乳白色	白色
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	乳白色	白色
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	乳白色	白色
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	乳白色	白色
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	乳白色	白色

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	乳白色	白色
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	乳白色	白色
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	乳白色	白色
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	乳白色	白色
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	乳白色	白色
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	乳白色	白色
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	乳白色	白色
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	乳白色	白色
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	乳白色	白色
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	乳白色	白色
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	乳白色	白色
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	乳白色	白色
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	乳白色	白色
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	乳白色	白色
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	乳白色	白色
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	乳白色	白色
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	乳白色	白色
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	乳白色	白色
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	聚碳酸酯樹脂鉢/磨砂外蓋	白色 RAL 9003
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	乳白色	白色
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	乳白色	白色
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	乳白色	白色
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	乳白色	白色

認證與應用

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 至 +40 °C
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	-20 至 +40 °C
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	-20 至 +40 °C

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	乳白色	白色
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	乳白色	白色
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	乳白色	白色
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	乳白色	白色
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	乳白色	白色

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-20 至 +40 °C
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	-20 至 +40 °C
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	-20 至 +40 °C
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	-20 至 +40 °C
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 至 +40 °C
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	-20 至 +40 °C

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	-20 至 +40 °C
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	-20 至 +40 °C
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 至 +40 °C
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 至 +40 °C
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 至 +40 °C
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 至 +40 °C
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 至 +40 °C
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	-20 至 +40 °C
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 至 +40 °C
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	-20 °C 至 40 °C
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	-20 °C 至 40 °C
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	-20 °C 至 40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401534842	SP570P LED50/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401534942	SP570P LED31/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536242	SP570P LED50/940 L150W6 SD PSD	-10% / +10%
911401536742	SM570C LED50/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401537342	SP570P LED50/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401537442	SP570P LED31/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401538642	SP570P LED50/940 L150W6 CD PSD	-10% / +10%
911401539142	SM570C LED50/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401539542	SP571P LED50/840 L150W6 SD PSU	-10% / +10%
911401540342	SP571P LED50/840 L150W6 CD PSU	-10% / +10%
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401534742	SP570P LED25/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536142	SP570P LED40/940 L120W6 SD PSD	-10% / +10%
911401536542	SM570C LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401537142	SP570P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401537242	SP570P LED25/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-10% / +10%
911401538942	SM570C LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401539442	SP571P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401534542	SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536042	SP570P LED20/940 L60W6 SD PSD	-10% / +10%
911401536342	SM570C LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401536942	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401537042	SP570P LED12/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-10% / +10%
911401538742	SM570C LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401540042	SP571P LED12/840 L60W6 CD PSU	-10% / +10%
911401568942	RC570B LED40/840 L120W12 SD PSU	+/-10%
911401569842	RC570B LED40/940 L120W12 SD PSD	+/-10%
911401570242	RC570B LED40/840 L120W12 CD PSU	+/-10%
911401570342	RC570B LED25/840 L120W12 CD PSU	+/-10%
911401571642	RC570B LED40/940 L120W12 CD PSD	+/-10%
911401540942	SP570P LED40/840 L120W9 SD PSU	-10% / +10%
911401541042	SP570P LED25/840 L120W9 SD PSU	-10% / +10%
911401542342	SP570P LED40/940 L120W9 SD PSD	-10% / +10%
911401542742	SM570C LED40/840 L120W9 SD PSU	-10% / +10%
911401543342	SP570P LED40/840 L120W9 CD PSU	-10% / +10%
911401543442	SP570P LED25/840 L120W9 CD PSU	-10% / +10%
911401544742	SP570P LED40/940 L120W9 CD PSD	-10% / +10%
911401545142	SM570C LED40/840 L120W9 CD PSU	-10% / +10%
911401545742	SP571P LED40/840 L120W9 SD PSU	-10% / +10%
911401546642	SP571P LED40/840 L120W9 CD PSU	-10% / +10%
911401547542	SP570P LED50/840 L150W12 SD PSU	-10% / +10%
911401548442	SP570P LED50/940 L150W12 SD PSD	-10% / +10%
911401548942	SM570C LED50/840 L150W12 SD PSU	-10% / +10%
911401549542	SP570P LED50/840 L150W12 CD PSU	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401549642	SP570P LED31/840 L150W12 CD PSU	-10% / +10%
911401550842	SP570P LED50/940 L150W12 CD PSD	-10% / +10%
911401551342	SM570C LED50/840 L150W12 CD PSU	-10% / +10%
911401551742	SP571P LED50/840 L150W12 SD PSU	-10% / +10%
911401552342	SP571P LED50/840 L150W12 CD PSU	-10% / +10%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	+/-10%
911401574042	RC570B LED40/840 L60W6 PSU LC	+/-10%
911401566042	RC570B LED50/840 L150W6 SD PSU	+/-10%
911401566942	RC570B LED50/940 L150W6 SD PSD	+/-10%
911401567442	RC570B LED50/840 L150W6 CD PSU	+/-10%
911401567542	RC570B LED31/840 L150W6 CD PSU	+/-10%
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	+/-10%
911401547442	SP570P LED40/840 L120W12 SD PSU	-10% / +10%
911401548342	SP570P LED40/940 L120W12 SD PSD	-10% / +10%
911401548742	SM570C LED40/840 L120W12 SD PSU	-10% / +10%
911401549342	SP570P LED40/840 L120W12 CD PSU	-10% / +10%
911401549442	SP570P LED25/840 L120W12 CD PSU	-10% / +10%
911401550742	SP570P LED40/940 L120W12 CD PSD	-10% / +10%
911401551142	SM570C LED40/840 L120W12 CD PSU	-10% / +10%
911401551642	SP571P LED40/840 L120W12 SD PSU	-10% / +10%
911401552242	SP571P LED40/840 L120W12 CD PSU	-10% / +10%
911401569042	RC570B LED50/840 L150W12 SD PSU	+/-10%
911401569942	RC570B LED50/940 L150W12 SD PSD	+/-10%
911401570442	RC570B LED50/840 L150W12 CD PSU	+/-10%
911401570542	RC570B LED31/840 L150W12 CD PSU	+/-10%
911401571742	RC570B LED50/940 L150W12 CD PSD	+/-10%
911401541142	SP570P LED50/840 L150W9 SD PSU	-10% / +10%
911401541242	SP570P LED31/840 L150W9 SD PSU	-10% / +10%
911401542442	SP570P LED50/940 L150W9 SD PSD	-10% / +10%
911401542942	SM570C LED50/840 L150W9 SD PSU	-10% / +10%
911401543542	SP570P LED50/840 L150W9 CD PSU	-10% / +10%
911401543642	SP570P LED31/840 L150W9 CD PSU	-10% / +10%
911401544842	SP570P LED50/940 L150W9 CD PSD	-10% / +10%
911401545342	SM570C LED50/840 L150W9 CD PSU	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401545942	SP571P LED50/840 L150W9 SD PSU	-10% / +10%
911401546842	SP571P LED50/840 L150W9 CD PSU	-10% / +10%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	+/-10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	+/-10%
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401567342	RC570B LED25/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	+/-10%
911401540742	SP570P LED20/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401540842	SP570P LED12/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401542242	SP570P LED20/940 L60W9 SD PSD	-10% / +10%
911401542542	SM570C LED20/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401543142	SP570P LED20/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401543242	SP570P LED12/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401544642	SP570P LED20/940 L60W9 CD PSD	-10% / +10%
911401544942	SM570C LED20/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401545542	SP571P LED20/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401545642	SP571P LED12/840 L60W9 SD PSU	-10% / +10%
911401546442	SP571P LED20/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401546542	SP571P LED12/840 L60W9 CD PSU	-10% / +10%
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	+/-10%
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	+/-10%
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401567142	RC570B LED12/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	+/-10%
911401547342	SP570P LED20/840 L60W12 SD PSU	-10% / +10%
911401548242	SP570P LED20/940 L60W12 SD PSD	-10% / +10%
911401548542	SM570C LED20/840 L60W12 SD PSU	-10% / +10%
911401549142	SP570P LED20/840 L60W12 CD PSU	-10% / +10%
911401549242	SP570P LED12/840 L60W12 CD PSU	-10% / +10%
911401550642	SP570P LED20/940 L60W12 CD PSD	-10% / +10%
911401550942	SM570C LED20/840 L60W12 CD PSU	-10% / +10%
911401551542	SP571P LED20/840 L60W12 SD PSU	-10% / +10%
911401552142	SP571P LED20/840 L60W12 CD PSU	-10% / +10%

