



CoreLine Projector – kohteisiin, joissa valolla on todella merkitystä

CoreLine Projector gen2

Tunnettu CoreLine Projector on jo pitkään ollut asiakkaiden suosikki. Uusimpaan sukupolveen on tehty tärkeitä rakennetta ja suorituskykyä parantavia päivityksiä, jotka tekevät tuotteesta vieläkin tehokkaamman. Uudistettu CoreLine-tuotesarja kohottaa rimaa ja toimii vertailukohtana kaikille kiskoasenteisille myymälöiden sekä hotelli- ja ravintolatilojen kohdevalaisimille.

Hyödyt

- Alhaisemmat käyttökustannukset energiansäästön ja pidemmän käyttöiän ansiosta.
- Erinomainen valinta korostusvalaistukseen suuren valovirran ja laadukkaan optiikan ansiosta.
- Selkeän ja yksinkertaisen viimeistelyn sekä erittäin pienen kokonsa ansiosta CoreLine Projector sulautuu mihin tahansa sisustukseen huomaamattomasti.
- Kestävä malli takaa valaisimen pitkän käyttöiän ja luotettavan, pitkäikäisen asennuksen.
- Kiskoon asennettava kohdevalaisin on yhteensopiva monien kolmivaihekosketinkiskojen kanssa, jotka voidaan asentaa vaivattomasti ilman työkaluja.
- Kiskoon asennettavat kohdevalaisimet ovat joustava valaistusratkaisu, sillä ne mukautuvat helposti tilanjaon ja sisustuksen muutoksiin.

Ominaisuudet

- Huomaamaton, pienikokoinen rakenne, valkoinen (RAL9003) tai musta (RAL9004) viimeistely
- 25 asteen (korostusvalonheitin) tai 38 asteen (leveä korostusheitin) vaihtoehdot valokeilalle
- Valovirta asennettuna 3 000 luumenia
- Värilämpötila 3 000 tai 4 000 K
- Energiatehokkuus jopa 110 lm/W
- Värintoistoindeksi >90
- Spottipäähän integroidun liitäntälaitteen ansiosta kiskoliitäntälaitetta ei tarvita. Spottivalaisimet voidaan sijoittaa lähelle toisiaan ilman pitkiä välejä.
- Pieni kiskoadapteri ja vaihevalitsin (kolme vaihetta), jotka sopivat useisiin erilaisiin kolmen piirin kiskojärjestelmiin.
- Asennus ilman työkaluja sekä 0–90 asteen kallistus ja 0–355 asteen käännettävyyden helpottavat käyttöönottoa.
- Kestävä ja laadukas metallirunko ja nivel varmistavat luotettavan ja pitkäikäisen valaisinasennuksen.
- 50 000 tunnin käyttöikä asennettuna (L70B50)
- CE- ja ENEC-merkinnät
- UKCA-merkintä Iso-Britanniaa varten


Käyttökohteet

- Pienet elintarvikeliikkeet ja vaatemyymälät
- Pienet hotellit ja ravintolat
- Sisäkohteisiin, joissa tarvitaan korostusvalaistusta
- Myymälät
- Ravintolat
- Korkeat eteistilat
- Vastaanottotilat ja käytävät
- Eteiset
- Käytävät
- Hotellit

Rajoitukset ja turvallisuus

- Valaisin tulee asentaa niin, ettei siihen ylety kurottamalla
- Valaisimen asennus on jätettävä valtuutetulle sähköasentajalle ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia.

Mittapiirros



CoreLine Projector gen2

Tuotetiedot



PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 White



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 White

CoreLine Projector gen2

Yleistä tietoa

Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valovirta	3 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP20

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	–
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Optiikan tyyppi
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	25 °	3000 K	100 lm/W	Keskileveä valokeila
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	25 °	4000 K	110 lm/W	Leveä valokeila
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	38 °	3000 K	100 lm/W	Leveä valokeila
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	38 °	4000 K	110 lm/W	Leveä valokeila
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	25 °	3000 K	100 lm/W	Keskileveä valokeila
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	25 °	4000 K	110 lm/W	Keskileveä valokeila
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	38 °	3000 K	100 lm/W	Leveä valokeila
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	38 °	4000 K	110 lm/W	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	30 W
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	27 W
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	30 W
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	27 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	30 W
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	27 W
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	30 W
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	27 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	Valkoinen
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	Valkoinen
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	Valkoinen
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	Musta
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	Musta
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	Musta
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	Musta




Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

CoreLine Projector gen2

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401846682

Polar Normal (separate) - null - 911401846582



Polar Normal (separate) - null - 911401846782



Polar Normal (separate) - null - 911401846882

Polar Normal (separate) - null - 911401846982

Polar Normal (separate) - null - 911401847182



Polar Normal (separate) - null - 911401847082

Polar Normal (separate) - null - 911401847282

