



Kompakter LED-Spot, der sich ideal für Energieeinsparungen eignet

StoreFit

Einzelhändler suchen immer nach Möglichkeiten, ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Energiekosten zu reduzieren. Mit der ST210 können sie konventionelle CDM-Leuchten mühelos durch LED ersetzen und dadurch einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch erzielen. Das unauffällige und kompakte Design verringert die Sichtbarkeit des Produkts im Geschäft und lenkt die Aufmerksamkeit des Käufers auf die Waren. Mit diesem kostengünstigen LED-Stromschienenstrahler können Sie sofort Stromkosten einsparen.

Vorteile

- Sehr unauffälliges Design durch kleinen konischen Leuchtenkopf
- Perfekter LED-Austauschartikel für konventionelle CDM-Leuchten
- Geringe Anschaffungskosten

Merkmale

- Bis zu 3.900 lm
- In weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich
- Verfügbar mit 3.000 K, 4.000 K und PremiumWhite 3.000 K
- Erhältlich mit einem tief-/breitstrahlenden oder breitstrahlenden Reflektor



Anwendung

- Lebensmittelgeschäfte
- Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
- Modefachgeschäfte

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren von LED oder Reflektor ist untersagt.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Abmessungsskizzen



Produktdetails

StoreFit ST210T, black



Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F- Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 Einheiten
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 Einheiten
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 Einheiten
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 Einheiten
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 Einheiten
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 Einheiten
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 Einheiten
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 Einheiten
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 Einheiten
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 Einheiten
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 Einheiten
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 Einheiten
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 Einheiten
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 Einheiten
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Einheit
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Einheit
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Einheit
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Einheit
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Einheit
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Einheit
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Einheit
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Einheit
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Einheit
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Einheit
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Einheit
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Einheit
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Einheit
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Einheit
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Einheit
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Einheit
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Einheit
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Einheit
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Einheit
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Einheit
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Einheit
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Einheit
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Einheit
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Einheit
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Einheit
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Einheit
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Einheit
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Einheit
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Einheit
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Einheit
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Einheit

Lichttechnische Daten (1/2)

Full						Full					
Order	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute		Order	Product	Ähnlichste	Farbwiedergabeindex	Nennlichtausbeute	
Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Lichtstrom	Code	Name	Farbtemperatur	(CRI)	(Nom)	Lichtstrom
98276800	ST210Y 19S/FM T PSU MB WH	3000 K	>90	78 lm/W	3.900 lm	98289800	ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	124 lm/W	7.700 lm
98277500	ST210Y 19S/FM T DIA MB WH	3000 K	>90	78 lm/W	3.900 lm	98290400	ST210Y 39S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	124 lm/W	7.700 lm
98278200	ST210Y 27S/83 O PSU MB WH	3000 K	>80	120 lm/W	5.800 lm	98262100	ST210T 27S/83 O PSU MB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm
98279900	ST210Y 27S/83 O DIA MB WH	3000 K	>80	116 lm/W	5.800 lm	98263800	ST210T 27S/83 O PSU WB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm
98280500	ST210Y 27S/84 O PSU MB WH	4000 K	>80	120 lm/W	5.900 lm	98266900	ST210T 39S/83 O PSU MB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm
98281200	ST210Y 27S/84 O DIA MB WH	4000 K	>80	123 lm/W	5.900 lm	98267600	ST210T 39S/83 O PSU WB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm
98282900	ST210Y 27S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	121 lm/W	5.700 lm	98270600	ST210T 27S/84 O PSU MB BK	4000 K	>80	127 lm/W	2.800 lm
98283600	ST210Y 27S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	121 lm/W	5.700 lm	98271300	ST210T 27S/84 O PSU WB BK	4000 K	>80	127 lm/W	2.800 lm
98284300	ST210Y 39S/83 O PSU MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	7.800 lm	98274400	ST210T 39S/84 O PSU MB BK	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm
98286700	ST210Y 39S/83 O DIA MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	7.800 lm	98275100	ST210T 39S/84 O PSU WB BK	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm
98287400	ST210Y 39S/84 O PSU MB WH	4000 K	>80	108 lm/W	8.100 lm	01188500	ST210T 27S/83 O WIA MB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm
98288100	ST210Y 39S/84 O DIA MB WH	4000 K	>80	113 lm/W	8.100 lm	01189200	ST210T 27S/83 O WIA WB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
01192200	ST210T 39S/83 0 WIA MB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm	98272000	0 PSU WB WH				
01193900	ST210T 39S/83 0 WIA WB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm	98273700	ST210T 39S/84 0 PSU MB WH	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm
01196000	ST210T 27S/84 0 WIA MB BK	4000 K	>80	122 lm/W	2.800 lm	01186100	ST210T 27S/83 0 WIA MB WH	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm
01197700	ST210T 27S/84 0 WIA WB BK	4000 K	>80	122 lm/W	2.800 lm	01187800	ST210T 27S/83 0 WIA WB WH	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm
01112000	ST210T 39S/84 0 WIA MB BK	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm	01190800	ST210T 39S/83 0 WIA WB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm
01113700	ST210T 39S/84 0 WIA WB BK	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm	01191500	ST210T 39S/83 0 WIA WB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm
98261400	ST210T 27S/83 0 PSU WB WH	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm	01194600	ST210T 27S/84 0 WIA MB WH	4000 K	>80	122 lm/W	2.800 lm
98264500	ST210T 39S/83 0 PSU MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm	01195300	ST210T 27S/84 0 WIA WB WH	4000 K	>80	122 lm/W	2.800 lm
98265200	ST210T 39S/83 0 PSU WB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm	01198400	ST210T 39S/84 0 WIA MB WH	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm
98268300	ST210T 27S/84 0 PSU MB WH	4000 K	>80	127 lm/W	2.800 lm	01199100	ST210T 39S/84 0 WIA WB WH	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm
98269000	ST210T 27S/84	4000 K	>80	127 lm/W	2.800 lm						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Optik
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Breitstrahlend (WB)
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Breitstrahlend (WB)
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Breitstrahlend (WB)
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Breitstrahlend (WB)
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Breitstrahlend (WB)
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Breitstrahlend (WB)
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Optik
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Breitstrahlend (WB)
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Tiefbreitstrahlend (MB)
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Breitstrahlend (WB)
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Breitstrahlend (WB)
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Breitstrahlend (WB)
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Breitstrahlend (WB)
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Breitstrahlend (WB)
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Breitstrahlend (WB)
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Breitstrahlend (WB)
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Breitstrahlend (WB)
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	50 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	48,5 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	50 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	49 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	48 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	47 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	47 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	69 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	69 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	75 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	75 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	60 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	60 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	22 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	22 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	34,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	34,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	22 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	22 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	37,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	37,5 W
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	22 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	22 W
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	34,5 W
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	34,5 W
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	22 W
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	22 W
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	37,5 W
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	37,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	22 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	34,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	34,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	22 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	22 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	37,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	37,5 W
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	22 W
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	22 W
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	34,5 W
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	34,5 W
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	22 W
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	22 W
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	37,5 W
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	37,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Ja	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Ja	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Ja	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Ja	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Ja	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Ja	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Nein	Nicht anwendbar
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Nein	Nicht anwendbar
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Nein	Nicht anwendbar
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Nein	Nicht anwendbar
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Ja	Nicht anwendbar
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Ja	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Ja	Nicht anwendbar
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Ja	Nicht anwendbar
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Ja	Nicht anwendbar
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Ja	Nicht anwendbar
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Ja	Nicht anwendbar
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Ja	Nicht anwendbar
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Nein	Nicht anwendbar
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Ja	Nicht anwendbar
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Ja	Nicht anwendbar
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Ja	Nicht anwendbar
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Ja	Nicht anwendbar
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Ja	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Weiß
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Weiß
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Weiß
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Weiß
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Weiß
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Weiß
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Weiß
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Weiß
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Weiß
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Weiß
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Weiß
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Weiß
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Weiß
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Weiß
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Schwarz
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Schwarz
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Schwarz
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Schwarz
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Schwarz
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Schwarz
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Schwarz
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Schwarz
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Schwarz

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Schwarz
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Schwarz
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Schwarz
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	Schwarz
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	Schwarz
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	Schwarz
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	Schwarz
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Weiß
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Weiß
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Weiß
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Weiß
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Weiß
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Weiß
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Weiß
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Weiß
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Weiß
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Weiß
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Weiß
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Weiß
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Weiß
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	Weiß
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	(0.382,0.380)<3
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	(0.382,0.380)<3
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	(0.382,0.380)<3
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	(0.382,0.380)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	ST210T
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	ST210T
01196000	ST210T 27S/840 WIA MB BK	ST210T
01197700	ST210T 27S/840 WIA WB BK	ST210T
01112000	ST210T 39S/840 WIA MB BK	ST210T
01113700	ST210T 39S/840 WIA WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	ST210T
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	ST210T
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	ST210T
01198400	ST210T 39S/840 WIA MB WH	ST210T
01199100	ST210T 39S/840 WIA WB WH	ST210T

