



Μικρό σποτ **LED** που αποτελεί την κατάλληλη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας

StoreFit

Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων λιανικής αναζητούν διαρκώς τρόπους μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του ενεργειακού κόστους τους. Με αυτόν τον προβολέα StoreFit, τα συμβατικά φωτιστικά CDM μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με LED, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Ο κομψός και συμπαγής σχεδιασμός μειώνει την ορατότητα του προβολέα StoreFit στο κατάστημα και επικεντρώνει την προσοχή του αγοραστή στα προϊόντα. Όπως και ένας οικονομικός προβολέας LED, αυτό το σποτ σας δίνει τη δυνατότητα να αρχίσετε άμεσα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Οφέλη

- Η μικρή κεφαλή του σποτ έχει ως αποτέλεσμα έναν πολύ διακριτικό σχεδιασμό
- Τέλεια αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών CDM με φωτιστικά LED
- Χαμηλή αρχική επένδυση

Χαρακτηριστικά

- Έως 3900 lm
- Επιλογή λευκού ή μαύρου φινιρίσματος (ST201T και ST210Y)
- Διατίθεται σε 3000K, 4000 K και PremiumWhite 3000K
- Επιλογές ανακλαστήρα μεσαίας ή ευρείας δέσμης

Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Καταστήματα μόδας

Προειδοποίηση & ασφάλεια



- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα.
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

Versions



StoreFit ST210Y side view

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

StoreFit ST210T, black



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλῆμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 μονάδες
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 μονάδες
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 μονάδες
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 μονάδες
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 μονάδες
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 μονάδες
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 μονάδες
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 μονάδες
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 μονάδες
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 μονάδες
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 μονάδες
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 μονάδες
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 μονάδες
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 μονάδες
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 μονάδα
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 μονάδα
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 μονάδα
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 μονάδα
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 μονάδα
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 μονάδα
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 μονάδα
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 μονάδα
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 μονάδα
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 μονάδα
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 μονάδα
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 μονάδα
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 μονάδα
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 μονάδα
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3000 K	>90	78 lm/W	3.900 lm
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3000 K	>90	78 lm/W	3.900 lm
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	120 lm/W	5.800 lm
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	116 lm/W	5.800 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	120 lm/W	5.900 lm
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	123 lm/W	5.900 lm
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	121 lm/W	5.700 lm
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	121 lm/W	5.700 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική	Δείκτης	Απόδοση	Φωτεινή ροή
		θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	χρωματικής απόδοσης (CRI)	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	7.800 lm
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	7.800 lm
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	108 lm/W	8.100 lm
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	113 lm/W	8.100 lm
98289800	ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	124 lm/W	7.700 lm
98290400	ST210Y 39S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	124 lm/W	7.700 lm
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	127 lm/W	2.800 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Μεσαίας δέσμης
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Μεσαίας δέσμης
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Μεσαίας δέσμης
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Μεσαίας δέσμης
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Μεσαίας δέσμης
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Μεσαίας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Σχετική	Δείκτης	Απόδοση	Φωτεινή ροή
		θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	χρωματικής απόδοσης (CRI)	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	127 lm/W	2.800 lm
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	122 lm/W	2.700 lm
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3.900 lm
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	127 lm/W	2.800 lm
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	127 lm/W	2.800 lm
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	109 lm/W	4.100 lm

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Μεσαίας δέσμης
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Μεσαίας δέσμης
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Ευρείας δέσμης
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Μεσαίας δέσμης
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Ευρείας δέσμης
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Μεσαίας δέσμης
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Ευρείας δέσμης
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Μεσαίας δέσμης
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Ευρείας δέσμης
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Ευρείας δέσμης
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Ευρείας δέσμης
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	50 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	48,5 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	50 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	49 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	48 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	47 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	47 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	69 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	69 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	75 W
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	75 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	60 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	60 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	22 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Ναι	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Ναι	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Ναι	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Ναι	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Ναι	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Ναι	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Ναι	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Λευκό
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Λευκό
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Λευκό
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Λευκό
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Μεσαίας δέσμης
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	22 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	34,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	34,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	22 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	22 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	37,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	37,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	22 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	34,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	34,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	22 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	22 W
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	37,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Λευκό
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Λευκό
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Λευκό
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Λευκό
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Λευκό
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Λευκό
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Λευκό
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Λευκό
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Μαύρο
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Μαύρο
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Μαύρο
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Μαύρο
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Μαύρο
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Μαύρο

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Μαύρο
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Μαύρο
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Λευκό
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Λευκό
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Λευκό
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Λευκό
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Λευκό
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Λευκό
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T

