



Philips StoreFit – energiaa säästävä kompakti LED- kohdevalaisin

StoreFit

Jälleenmyyjät etsivät jatkuvasti uusia tapoja vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja energiakustannuksia. Tämän StoreFit-virtakiskokohdevalaisimen ansiosta perinteiset CDM-valaisimet voidaan vaivattomasti korvata LED-valaisimilla, mikä vähentää merkittävästi virrankulutusta. Huomaamaton ja kompakti rakenne vähentää StoreFit-kohdevalaisimien näkyvyyttä myymälässä ja saa ostajan huomion kiinnittymään tuotteisiin. Tämän edullisen LED-kohdevalaisimen ansiosta saadaan välittömästi energiasäästöjä.

Hyödyt

- Pienikokoisen spottipään ansiosta valaisin on hyvin huomaamaton
- Täydellinen ledivaihtoehto perinteisille CDM-valaisimille
- Pieni alkuinvestointi

Ominaisuudet

- Jopa 3 900 lm
- Valitse valkoinen tai musta viimeistely (ST201T ja ST210Y)
- Väriämpötilavaihtoehdot: 3 000 K, 4 000 K ja PremiumWhite 3 000 K
- Keskipöytävalaisin tai pöytävalaisin heijastinvaihtoehto


Käyttökohteet

- Päivittäistavarakaupat
- Supermarketit ja hypermarketit
- Muotimyymälät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistamiseen pitäisi käyttää vain paineilmaa. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	22 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,5
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	ST210T

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	122 lm/W	2 700 lm
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	127 lm/W	2 800 lm
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	122 lm/W	2 700 lm
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	127 lm/W	2 800 lm

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Musta
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Musta

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Valkoinen
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

