



Kompakt LED-es szpotlámpa, amely kiváló energiamegtakarékos választás

StoreFit

A kiskereskedők mindig azt keresik, hogyan tudják csökkenteni környezeti lábnyomukat és energiaköltségeiket. Ezzel a StoreFit fényvetővel a hagyományos CDM-lámpatestek könnyedén LED-esekre cserélhetők, ami lényegesen kisebb teljesítményfelvételt eredményez. A finom, kompakt kialakításnak köszönhetően az üzletben alig lesz látható maga a StoreFit fényvető, a vásárlók figyelme pedig továbbra is a polcokon elérhető árukra irányulhat. Kedvező árú LED-es fényvetőként ez a szpotlámpa lehetővé teszi, hogy azonnal csökkentse energiaköltségeit.

Előnyök

- A kis méretű szpotfej nagyon visszafogott kialakítást eredményez
- A hagyományos CDM-lámpatestek tökéletes LED-es helyettesítője
- Alacsony bekerülési költség

Szolgáltatások

- Akár 3900 lm
- Fehér és fekete felület (ST201T és ST210Y) közül választhat
- 3000, 4000 és PremiumWhite 3000 K-es változatban kapható
- Közepes vagy széles sugárzási szögű tükör választható



Alkalmazás

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Divatüzletek

Figyelmeztetések és biztonság

- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Méretezett rajza



Termék részletei

StoreFit ST210T, black



Általános információ

| | |
|-----------------------|------|
| Előtét mellékelve | Igen |
| Cserélhető fényforrás | Nem |
| Szervizcímke | Igen |

Technikai adatok

| | |
|------------------------------|---------|
| A fényforrás sugárzási szöge | 120 fok |
|------------------------------|---------|

Működtetés és elektronika

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| IEC védelmi osztály | II. biztonsági osztály |
| Bemeneti feszültség | 220–240 V |
| Hálózati frekvencia | 50 to 60 Hz |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas | Nem |

Mechanika és tokozás

| | |
|--------------------------------------|------|
| Mech. behatások elleni védelem kódja | IK02 |
| Por és víz elleni védelem kódja | IP20 |

Tanúsítvány és alkalmazási területek

| | |
|----------------------------------|--|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | +10 – +35 °C |
| CE jelölés | Igen |
| ENEC jel | ENEC-jel |
| Gyúlékonysági jelzés | Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez |
| Izzóhuzalozás teszt | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| Villogás (PstLM) | 1 |
| Stroboszkóp hatás (SVM) | 0,5 |

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

| | |
|---------------------|--------|
| Fényáram-tolerancia | +/-10% |
|---------------------|--------|

Általános információ

| Order Code | Full Product Name | Előtetőegységek száma |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | 2 egység |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | 2 egység |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | 2 egység |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | 2 egység |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | 2 egység |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | 2 egység |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | 2 egység |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | 2 egység |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | 2 egység |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | 2 egység |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | 2 egység |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | 2 egység |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | 2 egység |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | 2 egység |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | 1 egység |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | 1 egység |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | 1 egység |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | 1 egység |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | 1 egység |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | 1 egység |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | 1 egység |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | 1 egység |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | 1 egység |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | 1 egység |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | 1 egység |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | 1 egység |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | 1 egység |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | 1 egység |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | 1 egység |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | 1 egység |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | 1 egység |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | 1 egység |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | 1 egység |
| 01186100 | ST210T 27S/830 WIA MB WH | 1 egység |
| 01187800 | ST210T 27S/830 WIA WB WH | 1 egység |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | 1 egység |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | 1 egység |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | 1 egység |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | 1 egység |

Technikai adatok (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Színvisszaadási index (CRI) (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | 3000 K | >90 | 78 lm/W | 3 900 lm |

| Order Code | Full Product Name | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Színvisszaadási index (CRI) (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------|
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | 3000 K | >90 | 78 lm/W | 3 900 lm |

| Order Code | Full Product Name | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Színvisszaadási index (CRI) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | 3000 K | >80 | 120 lm/W | 5 800 lm |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | 3000 K | >80 | 116 lm/W | 5 800 lm |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | 4000 K | >80 | 120 lm/W | 5 900 lm |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | 4000 K | >80 | 123 lm/W | 5 900 lm |
| 98282900 | ST210Y 27S/ PW930 PSU MB WH | 3000 K | >90 | 121 lm/W | 5 700 lm |
| 98283600 | ST210Y 27S/ PW930 DIA MB WH | 3000 K | >90 | 121 lm/W | 5 700 lm |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 7 800 lm |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 7 800 lm |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | 4000 K | >80 | 108 lm/W | 8 100 lm |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | 4000 K | >80 | 113 lm/W | 8 100 lm |
| 98289800 | ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH | 3000 K | >90 | 124 lm/W | 7 700 lm |
| 98290400 | ST210Y 39S/ PW930 | 3000 K | >90 | 124 lm/W | 7 700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Színvisszaadási index (CRI) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| | DIA MB WH | | | | |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | 3000 K | >80 | 122 lm/W | 2 700 lm |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | 3000 K | >80 | 122 lm/W | 2 700 lm |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 3 900 lm |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 3 900 lm |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | 4000 K | >80 | 127 lm/W | 2 800 lm |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | 4000 K | >80 | 127 lm/W | 2 800 lm |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | 4000 K | >80 | 109 lm/W | 4 100 lm |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | 4000 K | >80 | 109 lm/W | 4 100 lm |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | 3000 K | >80 | 122 lm/W | 2 700 lm |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | 3000 K | >80 | 122 lm/W | 2 700 lm |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 3 900 lm |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 3 900 lm |

| Order Code | Full Product Name | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Színvisszaadási index (CRI) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | 3000 K | >80 | 122 lm/W | 2 700 lm |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 3 900 lm |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 3 900 lm |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | 4000 K | >80 | 127 lm/W | 2 800 lm |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | 4000 K | >80 | 127 lm/W | 2 800 lm |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | 4000 K | >80 | 109 lm/W | 4 100 lm |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | 4000 K | >80 | 109 lm/W | 4 100 lm |

| Order Code | Full Product Name | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Színvisszaadási index (CRI) | Fényhasznosítás (névleges) | Fényáram |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 01186100 | ST210T 27S/830 WIA MB WH | 3000 K | >80 | 122 lm/W | 2 700 lm |
| 01187800 | ST210T 27S/830 WIA WB WH | 3000 K | >80 | 122 lm/W | 2 700 lm |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 3 900 lm |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | 3000 K | >80 | 113 lm/W | 3 900 lm |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | 4000 K | >80 | 122 lm/W | 2 800 lm |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | 4000 K | >80 | 122 lm/W | 2 800 lm |

Technikai adatok (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Az optika típusa |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Közepes sugárzási szög |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Széles sugárzási szög |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Közepes sugárzási szög |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Széles sugárzási szög |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Közepes sugárzási szög |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Széles sugárzási szög |

| Order Code | Full Product Name | Az optika típusa |
|------------|--------------------------|------------------------|
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Közepes sugárzási szög |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Széles sugárzási szög |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Közepes sugárzási szög |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Széles sugárzási szög |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Közepes sugárzási szög |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Széles sugárzási szög |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Széles sugárzási szög |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Széles sugárzási szög |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Széles sugárzási szög |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Széles sugárzási szög |
| 01186100 | ST210T 27S/830 WIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 01187800 | ST210T 27S/830 WIA WB WH | Széles sugárzási szög |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Széles sugárzási szög |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Közepes sugárzási szög |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Széles sugárzási szög |

Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name | Teljesítményfelvétel |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | 50 W |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | 50 W |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | 48,5 W |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | 50 W |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | 49 W |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | 48 W |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | 47 W |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | 47 W |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | 69 W |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | 69 W |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | 75 W |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | 75 W |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | 60 W |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | 60 W |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | 22 W |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | 22 W |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | 34,5 W |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | 34,5 W |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | 22 W |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | 22 W |

| Order Code | Full Product Name | Teljesítményfelvétel |
|------------|--------------------------|----------------------|
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | 37,5 W |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | 37,5 W |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | 22 W |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | 22 W |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | 34,5 W |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | 34,5 W |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | 22 W |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | 34,5 W |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | 34,5 W |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | 22 W |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | 22 W |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | 37,5 W |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | 37,5 W |
| 01186100 | ST210T 27S/830 WIA MB WH | 22 W |
| 01187800 | ST210T 27S/830 WIA WB WH | 22 W |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | 34,5 W |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | 34,5 W |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | 22 W |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | 22 W |

Vezérlők és fényerő-szabályozás

| Order Code | Full Product Name | Szabályozható | Maximális szabályozási szint |
|------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Igen | 1% |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | Igen | 1% |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | Igen | 1% |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Igen | 1% |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | Igen | 1% |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | Igen | 1% |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Igen | 1% |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Nem | Nem alkalmazható |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Nem | Nem alkalmazható |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Nem | Nem alkalmazható |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Nem | Nem alkalmazható |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Nem | Nem alkalmazható |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Nem | Nem alkalmazható |

| Order Code | Full Product Name | Szabályozható | Maximális szabályozási szint |
|------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Nem | Nem alkalmazható |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Nem | Nem alkalmazható |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Igen | Nem alkalmazható |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Igen | Nem alkalmazható |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Igen | Nem alkalmazható |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Igen | Nem alkalmazható |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Nem | Nem alkalmazható |
| 01186100 | ST210T 27S/830 WIA MB WH | Igen | Nem alkalmazható |
| 01187800 | ST210T 27S/830 WIA WB WH | Igen | Nem alkalmazható |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Igen | Nem alkalmazható |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Igen | Nem alkalmazható |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Igen | Nem alkalmazható |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Igen | Nem alkalmazható |

Mechanika és tokozás

| Order Code | Full Product Name | Ház színe |
|------------|--------------------------|-----------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Fehér |

| Order Code | Full Product Name | Ház színe |
|------------|--------------------------|-----------|
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Fehér |

| Order Code | Full Product Name | Ház színe |
|------------|----------------------------|-----------|
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Fehér |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | Fehér |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | Fehér |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | Fehér |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Fehér |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Fehér |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | Fehér |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | Fehér |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | Fehér |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | Fehér |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Fehér |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Fehér |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Fekete |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Fekete |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Fekete |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Fekete |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Fekete |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Fekete |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Fekete |

| Order Code | Full Product Name | Ház színe |
|------------|--------------------------|-----------|
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Fekete |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Fekete |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Fekete |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Fekete |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Fekete |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Fehér |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Fehér |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Fehér |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Fehér |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Fehér |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Fehér |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Fehér |
| 01186100 | ST210T 27S/830 WIA MB WH | Fehér |
| 01187800 | ST210T 27S/830 WIA WB WH | Fehér |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Fehér |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Fehér |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Fehér |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Fehér |

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

| Order Code | Full Product Name | Kezdeti színérték |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | (0.457,0.385)<3 |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | (0.457,0.385)<3 |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | (0.434,0.403)<3 |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | (0.434,0.403)<3 |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | (0.434,0.403)<3 |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | (0.434,0.403)<3 |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | (0.382,0.380)<3 |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | (0.382,0.380)<3 |

| Order Code | Full Product Name | Kezdeti színérték |
|------------|--------------------------|-------------------|
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | (0.382,0.380)<3 |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | (0.382,0.380)<3 |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | (0.434,0.403)<3 |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | (0.434,0.403)<3 |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | (0.434,0.403)<3 |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | (0.434,0.403)<3 |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 01186100 | ST210T 27S/830 WIA MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 01187800 | ST210T 27S/830 WIA WB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | (0.382,0.380)<3 |

Termékadatok

| Order Code | Full Product Name | Terméksalád kódja |
|------------|--------------------------|-------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | ST210Y |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | ST210Y |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | ST210Y |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | ST210Y |

| Order Code | Full Product Name | Terméksalád kódja |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | ST210Y |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | ST210Y |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | ST210Y |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | ST210Y |

| Order Code | Full Product Name | Terméksalád kódja |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | ST210Y |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | ST210Y |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | ST210Y |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | ST210Y |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | ST210Y |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | ST210Y |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | ST210T |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | ST210T |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | ST210T |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | ST210T |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | ST210T |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | ST210T |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | ST210T |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | ST210T |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | ST210T |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | ST210T |

| Order Code | Full Product Name | Terméksalád kódja |
|------------|--------------------------|-------------------|
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | ST210T |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | ST210T |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | ST210T |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | ST210T |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | ST210T |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | ST210T |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | ST210T |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | ST210T |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | ST210T |
| 01186100 | ST210T 27S/830 WIA MB WH | ST210T |
| 01187800 | ST210T 27S/830 WIA WB WH | ST210T |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | ST210T |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | ST210T |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | ST210T |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | ST210T |

