



Kompakt LED-spot

StoreFit

Forhandlere leter alltid etter måter å redusere miljøavtrykket og energikostnadene på. Med denne StoreFit-lyskasteren kan konvensjonelle CDM-armaturer enkelt skiftes ut med LED, noe som fører til betydelig mindre strømforbruk. Det subtile og kompakte designet gjør StoreFit-lyskasteren mindre synlig i butikken, og holder kundenes oppmerksomhet på varene som står i hyllene. Med denne rimelige LED-lyskasteren kan du begynne å spare energikostnader umiddelbart.

Fordeler

- Det lille spothodet gir et veldig diskret design
- Den perfekte LED-erstatningen for konvensjonelle CDM-armaturer
- Lav anskaffelseskostnad

Funksjoner

- Opptil 3900 lm
- Velg mellom hvit eller svart finish (ST201T og ST210Y)
- Leveres i 3000 K, 4000 K og PremiumWhite 3000 K
- Velg mellom mellomstrålet og bredstrålet reflektor

Søknad

- Nærbutikker
- Super- og hypermarkeder
- Motebutikker

Warnings and safety


- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

Versions



StoreFit ST210Y

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Bredstrålet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	22 W
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Produktdata	
Produktseriekode	ST210T

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur	Lysutbytte (vurdert)	
		(nom.)	(Nom)	Lysytelse
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	122 lm/W	2 700 lm
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	127 lm/W	2 800 lm
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	122 lm/W	2 700 lm
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	127 lm/W	2 800 lm

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Svart
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Hvit
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

