



Kompaktné LED bodové svetidlo, ktoré je tou správnou voľbou na úsporu energie

StoreFit

Maloobchodní predajcovia neustále hľadajú spôsoby, ako zmenšiť vlastnú ekologickú stopu a znížiť náklady na energie. Tento projektor StoreFit ponúka spôsob, akým bez väčšieho úsilia nahradí bežné CDM svetidlá LED svetidlami, a tým výrazne znížiť spotrebu energie. Decentné a kompaktné prevedenie zaisťuje, že projektory StoreFit pôsobia v predajniach nenápadne, vďaka čomu sa nakupujúci môžu sústrediť na tovar v regáloch. Tento cenovo dostupný LED bodový projektor vám umožní okamžite začať znižovať náklady na energie.

Výhody

- Veľmi nenápadný dizajn vďaka malej hlavičce na bodové osvetlenie
- Dokonalá LED náhrada za konvenčné svetidlá CDM
- Nízke investičné náklady

Vlastnosti

- Až 3 900 lm
- Možnosť výberu medzi bielou a čiernou povrchovou úpravou (ST201T a ST210Y)
- Dostupné vo verziách 3 000 K, 4 000 K a PremiumWhite 3 000 K
- Reflektor so stredným alebo širokým vyžarovaním



Aplikácie

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Obchody s módnym oblečením

Varovanie a ochrana

- Optiku možno čistiť iba pomocou stlačeného vzduchu. Je zakázané dotýkať sa LED svetelných zdrojov alebo reflektora.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Produkt sa musí nainštalovať tak, aby sa ho nebolo možné dotknúť. Manipulácia s horúcim produktom je možná len pri použití rukavíc zaistujúcich tepelnú ochranu.

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

StoreFit ST210T, black



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,5
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	2 jednotky
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	2 jednotky
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	2 jednotky
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	2 jednotky
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	2 jednotky
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	2 jednotky
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	2 jednotky
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	2 jednotky
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	2 jednotky
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	2 jednotky
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	2 jednotky
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	2 jednotky
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	2 jednotky
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	2 jednotky
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	1 jednotka
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	1 jednotka
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	1 jednotka
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	1 jednotka
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	1 jednotka
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	1 jednotka
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	1 jednotka
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	1 jednotka
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	1 jednotka
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	1 jednotka
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	1 jednotka
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	1 jednotka
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	1 jednotka
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	1 jednotka
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	1 jednotka
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	1 jednotka
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	1 jednotka
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	1 jednotka
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	1 jednotka
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	1 jednotka
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	1 jednotka
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	1 jednotka
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	1 jednotka
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	1 jednotka
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	1 jednotka

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
		chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	3000 K	>90	78 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
		chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	3000 K	>90	78 lm/W	3 900 lm

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	120 lm/W	5 800 lm
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	116 lm/W	5 800 lm
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	120 lm/W	5 900 lm
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	123 lm/W	5 900 lm
98282900	ST210Y 27S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	121 lm/W	5 700 lm
98283600	ST210Y 27S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	121 lm/W	5 700 lm
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	7 800 lm
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	7 800 lm
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	108 lm/W	8 100 lm
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	4000 K	>80	113 lm/W	8 100 lm
98289800	ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH	3000 K	>90	124 lm/W	7 700 lm
98290400	ST210Y 39S/ PW930 DIA MB WH	3000 K	>90	124 lm/W	7 700 lm
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 700 lm
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 700 lm
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3 900 lm
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3 900 lm

		Náhradná teplota	Index podania	Merný výkon	
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	farieb (CRI)	(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	127 lm/W	2 800 lm
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	127 lm/W	2 800 lm
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	>80	109 lm/W	4 100 lm
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	109 lm/W	4 100 lm
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 700 lm
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 700 lm
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3 900 lm
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	3000 K	>80	113 lm/W	3 900 lm
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	122 lm/W	2 700 lm
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3 900 lm
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3 900 lm
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	127 lm/W	2 800 lm
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	127 lm/W	2 800 lm
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	>80	109 lm/W	4 100 lm
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	109 lm/W	4 100 lm
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	3000 K	>80	122 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Merný výkon (menovitý)	Svetelný tok
		(nom.)	(CRI)	(nom.)	
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	3000 K	>80	122 lm/W	2 700 lm
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3 900 lm
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	3000 K	>80	113 lm/W	3 900 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Stredné vyžarovanie
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Stredné vyžarovanie
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Stredné vyžarovanie
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Stredné vyžarovanie
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Stredné vyžarovanie
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Stredné vyžarovanie
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Stredné vyžarovanie
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Stredné vyžarovanie
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Široké vyžarovanie
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Stredné vyžarovanie
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Široké vyžarovanie
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Stredné vyžarovanie
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	50 W
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	50 W
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	48,5 W
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	50 W
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	49 W
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	48 W
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	47 W
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	47 W
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	69 W
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	69 W
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	75 W

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Merný výkon (menovitý)	Svetelný tok
		(nom.)	(CRI)	(nom.)	
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	4000 K	>80	122 lm/W	2 800 lm
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	4000 K	>80	122 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Stredné vyžarovanie
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Široké vyžarovanie
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Stredné vyžarovanie
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Široké vyžarovanie
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Stredné vyžarovanie
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Široké vyžarovanie
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Široké vyžarovanie
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Široké vyžarovanie
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Široké vyžarovanie
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Stredné vyžarovanie
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Široké vyžarovanie
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Stredné vyžarovanie
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Široké vyžarovanie
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Stredné vyžarovanie
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Široké vyžarovanie
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Stredné vyžarovanie
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Spotreba
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	75 W
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	60 W
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	60 W
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	22 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	22 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	34,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	34,5 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	22 W
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	22 W
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	37,5 W
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	22 W
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	22 W
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	34,5 W
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	34,5 W
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	22 W
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	34,5 W
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	34,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	22 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	22 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	37,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	37,5 W
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	22 W
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	22 W
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	34,5 W
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	34,5 W
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	22 W
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	22 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Áno	1%
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Áno	1%
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Áno	1%
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Áno	1%
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Áno	1%
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Áno	1%
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Áno	1%
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Áno	Nevzfahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	Biela
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	Biela
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	Biela
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	Biela
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	Biela
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	Biela
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	Biela
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	Biela
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	Biela
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	Biela
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	Biela
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	Biela
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	Biela
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	Biela
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Čierna
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Čierna
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Čierna
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Čierna
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Čierna
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Čierna

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Čierna
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Čierna
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	Čierna
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	Čierna
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	Čierna
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	Čierna
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Biela
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Biela
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Biela
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Biela
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Biela
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Biela
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Biela
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	Biela
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	Biela
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	Biela
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	Biela
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	Biela
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	Biela

Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	(0.457,0.385)<3
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	(0.457,0.385)<3
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	(0.434,0.403)<3
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	(0.382,0.380)<3
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	(0.422,0.386)<2
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	(0.422,0.386)<2
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	(0.434,0.403)<3
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	(0.434,0.403)<3
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	(0.434,0.403)<3
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	(0.434,0.403)<3
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	(0.382,0.380)<3
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	(0.382,0.380)<3

Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
98276800	ST210Y 19S/FMT PSU MB WH	ST210Y
98277500	ST210Y 19S/FMT DIA MB WH	ST210Y

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
98278200	ST210Y 27S/830 PSU MB WH	ST210Y
98279900	ST210Y 27S/830 DIA MB WH	ST210Y

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
98280500	ST210Y 27S/840 PSU MB WH	ST210Y
98281200	ST210Y 27S/840 DIA MB WH	ST210Y
98282900	ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98283600	ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98284300	ST210Y 39S/830 PSU MB WH	ST210Y
98286700	ST210Y 39S/830 DIA MB WH	ST210Y
98287400	ST210Y 39S/840 PSU MB WH	ST210Y
98288100	ST210Y 39S/840 DIA MB WH	ST210Y
98289800	ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH	ST210Y
98290400	ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH	ST210Y
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	ST210T
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	ST210T
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	ST210T
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	ST210T
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	ST210T
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	ST210T
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	ST210T
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	ST210T

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
01188500	ST210T 27S/830 WIA MB BK	ST210T
01189200	ST210T 27S/830 WIA WB BK	ST210T
01192200	ST210T 39S/830 WIA MB BK	ST210T
01193900	ST210T 39S/830 WIA WB BK	ST210T
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	ST210T
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	ST210T
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	ST210T
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	ST210T
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	ST210T
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	ST210T
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	ST210T
01186100	ST210T 27S/830 WIA MB WH	ST210T
01187800	ST210T 27S/830 WIA WB WH	ST210T
01190800	ST210T 39S/830 WIA MB WH	ST210T
01191500	ST210T 39S/830 WIA WB WH	ST210T
01194600	ST210T 27S/840 WIA MB WH	ST210T
01195300	ST210T 27S/840 WIA WB WH	ST210T

