



Enerji tasarrufu için doğru olan kompakt LED spot

StoreFit

Perakende sektöründekiler her zaman çevresel ayak izlerini ve enerji maliyetlerini azaltmanın yollarını ararlar. StoreFit projektörle, geleneksel CDM armatürleri zahmetsizce LED ile değiştirilebilir ve bu da önemli ölçüde daha az güç tüketimi sağlar. İnce ve kompakt tasarım, StoreFit projektörün mağazadaki görünürlüğünü azaltır ve müşterilerin dikkatini raflarda bulunan ürünlere odaklar. Uygun fiyatlı bir LED projektör olarak bu spot, enerji maliyetlerinden hemen tasarruf etmeye başlamanızı sağlayacaktır.

Faydaları

- Küçük nokta başlığı, göze hiç çarpmayan bir tasarımla sonuçlanır.
- CDM geleneksel aydınlatma armatürlerinin yerine mükemmel LED seçeneği
- Düşük başlangıç yatırımı

Özellikler

- 3900 lm'e kadar
- Beyaz veya siyah kaplama arasından seçim yapın (ST201T ve ST210Y)
- 3000K, 4000K ve PremiumWhite 3000K tipleri mevcut
- Orta açılı ışın veya geniş açılı ışın reflektör seçenekleri


Uygulama

- Küçük marketler
- Süpermarketler ve hipermarketler
- Giyim mağazaları

Güvenlik ve uyarılar

- Optik temizliği sadece basınçlı hava ile yapılmalıdır. LED veya reflektöre dokunmak yasaktır.
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir.

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreşim değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	ST210T
------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)			
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	122 lm/W	2.700 lm	Orta genişlikte ışın
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	122 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	113 lm/W	3.900 lm	Orta genişlikte ışın
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	113 lm/W	3.900 lm	Geniş ışın
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	127 lm/W	2.800 lm	Orta genişlikte ışın
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	127 lm/W	2.800 lm	Geniş ışın
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	109 lm/W	4.100 lm	Orta genişlikte ışın
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	109 lm/W	4.100 lm	Geniş ışın
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	122 lm/W	2.700 lm	Geniş ışın
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	113 lm/W	3.900 lm	Orta genişlikte ışın
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	113 lm/W	3.900 lm	Geniş ışın
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	127 lm/W	2.800 lm	Orta genişlikte ışın
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	127 lm/W	2.800 lm	Geniş ışın
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	109 lm/W	4.100 lm	Orta genişlikte ışın
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	109 lm/W	4.100 lm	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	22 W	98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	22 W
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	22 W	98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	37,5 W
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	34,5 W	98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	37,5 W
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	34,5 W	98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	22 W
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	22 W	98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	34,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	34,5 W
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	22 W
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	22 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	37,5 W
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	37,5 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Siyah
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Siyah
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Siyah
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Siyah
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Siyah
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Siyah
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Siyah
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Siyah

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Beyaz
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Beyaz
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Beyaz
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Beyaz
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Beyaz
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Beyaz
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Beyaz

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
98262100	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98263800	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98266900	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
98267600	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
98270600	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98271300	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
98274400	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
98275100	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
98261400	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98264500	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
98265200	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
98268300	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98269000	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
98272000	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
98273700	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

