



Компактні світлодіодний світильник, який ідеально підходить для економії енергії

StoreFit

Роздрібні продавці завжди шукають способи зменшити свій вплив на довкілля і витрати на електроенергію. За допомогою цього прожектора StoreFit звичайні світильники CDM можна легко замінити світлодіодними, що значно зменшує споживання енергії. Тонкий і компактний дизайн зменшує видимість прожектора StoreFit у магазині та привертає увагу покупців до товарів, наявних на полицях. Через свою доступність точковий світлодіодний прожектор StoreFit дозволить вам одразу почати економити витрати на електроенергію.

Переваги

- Маленька головка точкового світильника забезпечує дуже стриманий дизайн
- Ідеальна заміна звичайних метало-галогенних керамічних світильників (CDM) на світлодіодні
- Низькі початкові інвестиції

Характеристики

- До 3900 лм
- Виберіть білий або чорний колір (ST201T і ST210Y)
- Доступний у варіантах 3000K, 4000K і PremiumWhite 3000K
- Варіанти відбивача з середнім або широким променем


Застосування

- Міні-маркети
- Супермаркети та гіпермаркети
- Магазины модного одягу

Попередження та безпека

- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках

Розміри



Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Кут променя джерела світла	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Н/д
Механічні деталі й корпус	
Код захисту від механічного впливу	IK02
Код захисту від проникнення	IP20
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,5
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Дані про виріб	
Код сімейства продуктів	ST210T

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована	Світловіддача	Світловий	Тип оптичного
		колірна температура (ном.)			
910505102043	ST210T 27S/830 PSU MB BK	3000 K	122 lm/W	2 700 lm	Середній промінь
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	122 lm/W	2 700 lm	Широкий промінь
910505102047	ST210T 39S/830 PSU MB BK	3000 K	113 lm/W	3 900 lm	Середній промінь
910505102048	ST210T 39S/830 PSU WB BK	3000 K	113 lm/W	3 900 lm	Широкий промінь
910505102051	ST210T 27S/840 PSU MB BK	4000 K	127 lm/W	2 800 lm	Середній промінь
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	127 lm/W	2 800 lm	Широкий промінь
910505102055	ST210T 39S/840 PSU MB BK	4000 K	109 lm/W	4 100 lm	Середній промінь
910505102056	ST210T 39S/840 PSU WB BK	4000 K	109 lm/W	4 100 lm	Широкий промінь
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	122 lm/W	2 700 lm	Широкий промінь
910505102045	ST210T 39S/830 PSU MB WH	3000 K	113 lm/W	3 900 lm	Середній промінь
910505102046	ST210T 39S/830 PSU WB WH	3000 K	113 lm/W	3 900 lm	Широкий промінь
910505102049	ST210T 27S/840 PSU MB WH	4000 K	127 lm/W	2 800 lm	Середній промінь
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	127 lm/W	2 800 lm	Широкий промінь
910505102053	ST210T 39S/840 PSU MB WH	4000 K	109 lm/W	4 100 lm	Середній промінь
910505102054	ST210T 39S/840 PSU WB WH	4000 K	109 lm/W	4 100 lm	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102043	ST210T 27S/830 PSU MB BK	22 W	910505102047	ST210T 39S/830 PSU MB BK	34,5 W
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	22 W	910505102048	ST210T 39S/830 PSU WB BK	34,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102051	ST210T 27S/840 PSU MB BK	22 W
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	22 W
910505102055	ST210T 39S/840 PSU MB BK	37,5 W
910505102056	ST210T 39S/840 PSU WB BK	37,5 W
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	22 W
910505102045	ST210T 39S/830 PSU MB WH	34,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102046	ST210T 39S/830 PSU WB WH	34,5 W
910505102049	ST210T 27S/840 PSU MB WH	22 W
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	22 W
910505102053	ST210T 39S/840 PSU MB WH	37,5 W
910505102054	ST210T 39S/840 PSU WB WH	37,5 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102043	ST210T 27S/830 PSU MB BK	Чорний
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Чорний
910505102047	ST210T 39S/830 PSU MB BK	Чорний
910505102048	ST210T 39S/830 PSU WB BK	Чорний
910505102051	ST210T 27S/840 PSU MB BK	Чорний
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Чорний
910505102055	ST210T 39S/840 PSU MB BK	Чорний
910505102056	ST210T 39S/840 PSU WB BK	Чорний

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Білий
910505102045	ST210T 39S/830 PSU MB WH	Білий
910505102046	ST210T 39S/830 PSU WB WH	Білий
910505102049	ST210T 27S/840 PSU MB WH	Білий
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Білий
910505102053	ST210T 39S/840 PSU MB WH	Білий
910505102054	ST210T 39S/840 PSU WB WH	Білий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102043	ST210T 27S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
910505102047	ST210T 39S/830 PSU MB BK	(0.434,0.403)<3
910505102048	ST210T 39S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
910505102051	ST210T 27S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3
910505102055	ST210T 39S/840 PSU MB BK	(0.382,0.380)<3
910505102056	ST210T 39S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
910505102045	ST210T 39S/830 PSU MB WH	(0.434,0.403)<3
910505102046	ST210T 39S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
910505102049	ST210T 27S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3
910505102053	ST210T 39S/840 PSU MB WH	(0.382,0.380)<3
910505102054	ST210T 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

