



外形美观、功能全面、性能可靠

GreenUp Track

商场照明和宾馆照明有一个明显的趋势，选择灯组成为此特定应用最重要的基因之一，且备受期待。GreenUp Track 产品系列提供全面的轨道灯解决方案，产品采用美观紧凑的设计，提供全面的控制方式和规格选项；具有出色的显色性能和眩光控制效果，专为商场照明和宾馆照明应用量身定制。

优点

- 采用紧凑的一体式美观产品设计。
- 产品种类齐全，满足各种应用需求。
- 出色的显色性能和视觉舒适设计

特点

- 多种流明输出、瓦数和光学装置选项。
- 全面的控制方式，包括开/关、1-10v、TRIAC 和 DALI。
- CRI 90，R9≥50
- UGR 19，遮光角 50°

应用




- 商场照明
- 宾馆照明
- 时尚业照明

Versions



GreenUp Track

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>90
操作和电气	
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
机械和外壳	
光罩类型	透镜
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量
911401530522	ST306T P20 940 PSU WB WH BR	4000 K	90 lm/W	1,800 lm
911401542222	ST306T P10 940 PSD WB WH SR	4000 K	90 lm/W	900 lm
911401545522	ST306T P20 930 PSD WB WH SR	3000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401556422	ST306T P10 940 PSD NB BK BR	4000 K	90 lm/W	900 lm
911401559022	ST306T P20 930 PSU WB BK BR	3000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401559322	ST306T P20 940 PSU WB BK BR	4000 K	90 lm/W	1,800 lm
911401566222	ST306T P40 930 PSU WB BK BR	3000 K	93 lm/W	3,720 lm
911401569822	ST306T P10 930 PSU WB BK SR	3000 K	85 lm/W	850 lm
911401580622	ST306T P40 930 PSU WB BK SR	3000 K	93 lm/W	3,720 lm
911401580922	ST306T P40 940 PSU WB BK SR	4000 K	95 lm/W	3,800 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	功耗
911401530522	ST306T P20 940 PSU WB WH BR	安全等级 II	20 W
911401542222	ST306T P10 940 PSD WB WH SR	安全等级 I	10 W
911401545522	ST306T P20 930 PSD WB WH SR	安全等级 I	20 W
911401556422	ST306T P10 940 PSD NB BK BR	安全等级 I	10 W
911401559022	ST306T P20 930 PSU WB BK BR	安全等级 II	20 W

Order Code	Full Product Name	保护等级 IEC	功耗
911401559322	ST306T P20 940 PSU WB BK BR	安全等级 II	20 W
911401566222	ST306T P40 930 PSU WB BK BR	安全等级 II	40 W
911401569822	ST306T P10 930 PSU WB BK SR	安全等级 II	10 W
911401580622	ST306T P40 930 PSU WB BK SR	安全等级 II	40 W
911401580922	ST306T P40 940 PSU WB BK SR	安全等级 II	40 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401530522	ST306T P20 940 PSU WB WH BR	否
911401542222	ST306T P10 940 PSD WB WH SR	是
911401545522	ST306T P20 930 PSD WB WH SR	是
911401556422	ST306T P10 940 PSD NB BK BR	是
911401559022	ST306T P20 930 PSU WB BK BR	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401559322	ST306T P20 940 PSU WB BK BR	否
911401566222	ST306T P40 930 PSU WB BK BR	否
911401569822	ST306T P10 930 PSU WB BK SR	否
911401580622	ST306T P40 930 PSU WB BK SR	否
911401580922	ST306T P40 940 PSU WB BK SR	否

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	外壳颜色
911401530522	ST306T P20 940 PSU WB WH BR	白色
911401542222	ST306T P10 940 PSD WB WH SR	白色
911401545522	ST306T P20 930 PSD WB WH SR	白色
911401556422	ST306T P10 940 PSD NB BK BR	黑色
911401559022	ST306T P20 930 PSU WB BK BR	黑色

Order Code	Full Product Name	外壳颜色
911401559322	ST306T P20 940 PSU WB BK BR	黑色
911401566222	ST306T P40 930 PSU WB BK BR	黑色
911401569822	ST306T P10 930 PSU WB BK SR	黑色
911401580622	ST306T P40 930 PSU WB BK SR	黑色
911401580922	ST306T P40 940 PSU WB BK SR	黑色

