PHILIPS

Lighting

# 美學風格，全方位，品質可靠

## GreenUp Track

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Track 產品系列提供完整的軌道燈解決方案，產品設計服膺美學，外觀輕巧，全面控制可用性和完整規格選項。提供出色的演色性和眩光控制效果，專為商店與飯店照明應用量身定制。

**优点**

- 產品設計深富美學，造型輕巧，符合整體概念。
- 滿足各種應用需求的全方位產品組合。
- 出色的演色性和視覺舒適度設計

**特点**

- 多種流明輸出、瓦數和光學裝置的組合選項。
- 完整的控制可用性，包括開/關、1-10v、triac 和 DALI。
- CRI 90、R9≥50
- UGR 19，遮光角 50°

**应用**

- 商店照明
- 旅館照明
- 時尚照明

# GreenUp Track

## Versions

GreenUp Track

## 二维绘图









| 照明技術 | |
|---|---|
| 演色性指數 (CRI) | >90 |
| **運轉與電力** | |
| 輸入電壓 | 220-240 V |
| 線路頻率 | 50 or 60 Hz |
| **機械與外罩** | |
| 光學罩類型 | 透鏡 |
| 機械衝擊保護規範 | IK03 |
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 |
| **認證與應用** | |
| 環境溫度範圍 | -20 至 +40 °C |
| CE 標誌 | 無 |
| **初始效能 (符合 IEC 標準)** | |
| 光通量容限 | +/-10% |

## 照明技術

| Order Code | Full Product Name | 相關色溫 (標稱) | 光效 (額定) (標準) | 光通量 |
|---|---|---|---|---|
| 911401530522 | ST306T P20 940 PSU WB WH BR | 4000 K | 90 lm/W | 1,800 lm |
| 911401542222 | ST306T P10 940 PSD WB WH SR | 4000 K | 90 lm/W | 900 lm |
| 911401545522 | ST306T P20 930 PSD WB WH SR | 3000 K | 85 lm/W | 1,700 lm |
| 911401556422 | ST306T P10 940 PSD NB BK BR | 4000 K | 90 lm/W | 900 lm |
| 911401559022 | ST306T P20 930 PSU WB BK BR | 3000 K | 85 lm/W | 1,700 lm |
| 911401559322 | ST306T P20 940 PSU WB BK BR | 4000 K | 90 lm/W | 1,800 lm |
| 911401566222 | ST306T P40 930 PSU WB BK BR | 3000 K | 93 lm/W | 3,720 lm |
| 911401569822 | ST306T P10 930 PSU WB BK SR | 3000 K | 85 lm/W | 850 lm |
| 911401580622 | ST306T P40 930 PSU WB BK SR | 3000 K | 93 lm/W | 3,720 lm |
| 911401580922 | ST306T P40 940 PSU WB BK SR | 4000 K | 95 lm/W | 3,800 lm |

## 運轉與電力

| Order Code | Full Product Name | 保護等級 IEC | 耗電量 |
|---|---|---|---|
| 911401530522 | ST306T P20 940 PSU WB WH BR | 安全等級 II | 20 W |
| 911401542222 | ST306T P10 940 PSD WB WH SR | 安全等級 I | 10 W |
| 911401545522 | ST306T P20 930 PSD WB WH SR | 安全等級 I | 20 W |
| 911401556422 | ST306T P10 940 PSD NB BK BR | 安全等級 I | 10 W |
| 911401559022 | ST306T P20 930 PSU WB BK BR | 安全等級 II | 20 W |

| Order Code | Full Product Name | 保護等級 IEC | 耗電量 |
|---|---|---|---|
| 911401559322 | ST306T P20 940 PSU WB BK BR | 安全等級 II | 20 W |
| 911401566222 | ST306T P40 930 PSU WB BK BR | 安全等級 II | 40 W |
| 911401569822 | ST306T P10 930 PSU WB BK SR | 安全等級 II | 10 W |
| 911401580622 | ST306T P40 930 PSU WB BK SR | 安全等級 II | 40 W |
| 911401580922 | ST306T P40 940 PSU WB BK SR | 安全等級 II | 40 W |

## 控制與調光

| Order Code | Full Product Name | 可調光 |
|---|---|---|
| 911401530522 | ST306T P20 940 PSU WB WH BR | 否 |
| 911401542222 | ST306T P10 940 PSD WB WH SR | 是 |
| 911401545522 | ST306T P20 930 PSD WB WH SR | 是 |
| 911401556422 | ST306T P10 940 PSD NB BK BR | 是 |
| 911401559022 | ST306T P20 930 PSU WB BK BR | 否 |

| Order Code | Full Product Name | 可調光 |
|---|---|---|
| 911401559322 | ST306T P20 940 PSU WB BK BR | 否 |
| 911401566222 | ST306T P40 930 PSU WB BK BR | 否 |
| 911401569822 | ST306T P10 930 PSU WB BK SR | 否 |
| 911401580622 | ST306T P40 930 PSU WB BK SR | 否 |
| 911401580922 | ST306T P40 940 PSU WB BK SR | 否 |

## 機械與外罩

| Order Code | Full Product Name | 外罩色彩 |
|---|---|---|
| 911401530522 | ST306T P20 940 PSU WB WH BR | 白色 |
| 911401542222 | ST306T P10 940 PSD WB WH SR | 白色 |
| 911401545522 | ST306T P20 930 PSD WB WH SR | 白色 |
| 911401556422 | ST306T P10 940 PSD NB BK BR | 黑色 |
| 911401559022 | ST306T P20 930 PSU WB BK BR | 黑色 |

| Order Code | Full Product Name | 外罩色彩 |
|---|---|---|
| 911401559322 | ST306T P20 940 PSU WB BK BR | 黑色 |
| 911401566222 | ST306T P40 930 PSU WB BK BR | 黑色 |
| 911401569822 | ST306T P10 930 PSU WB BK SR | 黑色 |
| 911401580622 | ST306T P40 930 PSU WB BK SR | 黑色 |
| 911401580922 | ST306T P40 940 PSU WB BK SR | 黑色 |

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。

www.lighting.philips.com
2023, 四月 13 - 要更改的数据主题