

Fleksibel, Lengkap, dan Andal

GreenUp Magnetic Flex

Dalam dunia Ritel & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenUp Magnetic Flex adalah rangkaian produk lengkap dengan desain magnetik yang mendukung cara pemasangan dan komisioning yang lebih mudah dan fleksibel. Produk ini menawarkan rangkaian lengkap dengan berbagai pilihan produk dan ketersediaan kontrol. GreenUp Magnetic Flex memberi Anda banyak fleksibilitas untuk menciptakan pencahayaan yang optimal.

Benefits

- Pemasangan serta komisioning mudah dan fleksibel.
- Penawaran lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan penggunaan.
- Pencahayaan berkualitas dengan kontrol silau dan kinerja renderasi warna.
- Kualitas dan keandalan terjamin.

Features

- Beragam produk dengan desain magnetis, termasuk spot, lampu tembak, suspensi, gridlight, dan grid yang dapat dimiringkan.
- Beragam ketersediaan kontrol, termasuk on/off dan 1-10v.
- CRI $\geq$ 90, SDCM $\leq$ 5

Application

- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Fashion

GreenUp Magnetic Flex

Versions



GreenUp Magnetic Flex

GreenUp Magnetic Flex





GreenUp Magnetic Flex

GreenUp Magnetic Flex



GreenUp Magnetic Flex

Dimensional drawing



Dimensional drawing



Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III
Frekuensi Garis	- Hz
Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Hitam
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu		Suhu Warna	Daya Penerangan	
Order Code	Full Product Name	Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401555402	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1.275 lm
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	1.340 lm
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	3000 K	70 lm/W	1.050 lm
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	1.340 lm
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	425 lm
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	92 lm/W	460 lm
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	97 lm/W	485 lm
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	4000 K	75 lm/W	675 lm
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	4000 K	54 lm/W	810 lm
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	3000 K	70 lm/W	560 lm
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	4000 K	80 lm/W	640 lm
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	85 lm/W	710 lm
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	710 lm

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	4000 K	80 lm/W	640 lm
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	85 lm/W	710 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi Daya
911401555402	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	48 V	15 W
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	48 V	5 W
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	5 W
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	5 W
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	48 V	9 W
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	9 W

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi Daya
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	9 W
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	24 V	15 W
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	48 V	8 W
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	48 V	8 W
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	48 V	8 W
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401555402	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	Tidak
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	Ya
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	Tidak
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	Ya
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	Tidak
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	Ya
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	Ya
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	Tidak
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	Ya

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	Ya
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	Ya
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	Tidak
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	Tidak
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	Ya
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	Ya
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	Tidak
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	Ya

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401555402	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	Optik Lensa mikro polikarbonat

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	Optik Lensa mikro polikarbonat
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	Mangkuk/penutup polikarbonat
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	Optik Lensa mikro polikarbonat

