

Linh hoạt, toàn diện và đáng tin cậy

GreenUp Magnetic Flex

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Dây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Magnetic Flex là dòng sản phẩm toàn diện với thiết kế từ tính, hỗ trợ phương án lắp đặt và vận hành dễ dàng, linh hoạt hơn. Dòng sản phẩm này đem đến đầy đủ lựa chọn về sản phẩm đa dạng và khả năng điều khiển. GreenUp Magnetic Flex cho khách hàng khả năng linh hoạt tuyệt đối để thỏa sức sáng tạo những mô hình chiếu sáng diệu kỳ.

Lợi ích

- Khả năng lắp đặt và vận hành linh hoạt, dễ dàng.
- Cung cấp đầy đủ khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Chất lượng ánh sáng tốt, cùng hiệu suất hoàn màu cao và khả năng kiểm soát độ chói tốt.
- Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.

Tính năng

- Dòng sản phẩm đa dạng, với thiết kế từ tính, bao gồm chiếu sáng điểm, chiếu sáng đèn pha, hệ thống treo, chiếu sáng dạng lưới (gridlight) và đèn lưới dạng nghiêng.
- Khả năng điều khiển đa dạng, bao gồm bật/tắt và 1-10 v.
- CRI≥90, SDCM≤5

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ
- Nhà hàng – Khách sạn
- Thời trang

GreenUp Magnetic Flex

Phiên bản



GreenUp Magnetic Flex



GreenUp Magnetic Flex



GreenUp Magnetic Flex







GreenUp Magnetic Flex



GreenUp Magnetic Flex

Bản vẽ kích thước



Bản vẽ kích thước



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Tần số dòng	- Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Đen
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Không
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn		Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
Order Code	Full Product Name			
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1.275 lm
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	1.340 lm
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1.275 lm
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	3000 K	70 lm/W	1.050 lm
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	1.340 lm
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	425 lm
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	92 lm/W	460 lm
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	97 lm/W	485 lm
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	4000 K	75 lm/W	675 lm
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	4000 K	75 lm/W	675 lm
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	4000 K	40 lm/W	600 lm
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	4000 K	54 lm/W	810 lm
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	3000 K	70 lm/W	560 lm
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	4000 K	80 lm/W	640 lm
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	85 lm/W	710 lm
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	710 lm
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	4000 K	80 lm/W	640 lm
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	85 lm/W	710 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	Mức tiêu thụ điện
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	48 V	15 W
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	48 V	5 W
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	5 W
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	5 W
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	48 V	9 W
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	48 V	9 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	Không
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	Có
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	Không
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	Không
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	Có
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	Không
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	Có
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	Có
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	Không
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	Chao đèn/nắp Polycarbonate
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	Chao đèn/nắp Polycarbonate
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	Chao đèn/nắp Polycarbonate
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	Thấu kính micro Polycarbonate

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	Mức tiêu thụ điện
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	9 W
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	9 W
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	48 V	15 W
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	24 V	15 W
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	48 V	8 W
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	48 V	8 W
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	48 V	8 W
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	Có
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	Có
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	Không
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	Có
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	Không
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	Không
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	Có
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	Có
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	Không
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	Có

Order Code	Full Product Name	Kiểu chụp quang học
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	Thấu kính micro Polycarbonate
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	Thấu kính micro Polycarbonate
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	Chao đèn/nắp Polycarbonate
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	Chao đèn/nắp Polycarbonate
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	Thấu kính micro Polycarbonate
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	Chao đèn/nắp Polycarbonate
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	Thấu kính micro Polycarbonate

