

使用灵活、功能全面、性能可靠

GreenUp Magnetic Flex

商场照明和宾馆照明有一个明显的趋势，选择灯组成为此特定应用最重要的基因之一，且备受期待。GreenUp Magnetic Flex 是一个全面的产品系列，采用磁性设计，支持更轻松、更灵活的安装和调试。本产品提供全系列选项，产品齐全，控制简单。GreenUp Magnetic Flex 具有出色的灵活性，可营造神奇的照明效果。

优点

- 安装和调试简单灵活。
- 产品种类齐全，满足各种应用需求。
- 优异的照明质量，具有出色的眩光控制和显色性能。
- 质量和可靠性值得信赖。

特点

- 产品采用磁性设计，种类齐全，包括射灯、泛光灯、吊灯、格栅灯和可倾斜格栅灯。
- 多种控制方式，包括开/关和 1-10V。
- CRI≥90，SDCM≤5

应用

- 商场照明
- 宾馆照明
- 时尚业照明

Versions









GreenUp Magnetic Flex


GreenUp Magnetic Flex

GreenUp Magnetic Flex

二维绘图



二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>90
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 III
线频率	- Hz
机械和外壳	
外壳颜色	黑色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1,275 lm
911401555402	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1,275 lm
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	1,340 lm
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1,275 lm
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	3000 K	70 lm/W	1,050 lm
911401555002	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	1,275 lm
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	1,340 lm
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	4000 K	85 lm/W	425 lm
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	92 lm/W	460 lm
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	97 lm/W	485 lm
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	4000 K	75 lm/W	675 lm
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	4000 K	75 lm/W	675 lm
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	4000 K	40 lm/W	600 lm
911401555802	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	4000 K	40 lm/W	600 lm
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	4000 K	54 lm/W	810 lm
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	3000 K	70 lm/W	560 lm
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	4000 K	80 lm/W	640 lm
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	85 lm/W	710 lm
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	4000 K	89 lm/W	710 lm
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	4000 K	80 lm/W	640 lm
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	3000 K	85 lm/W	710 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	输入电压	功耗
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W
911401555402	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	48 V	15 W
911401555002	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	48 V	15 W
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	15 W
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	48 V	5 W
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	5 W

Order Code	Full Product Name	输入电压	功耗
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	5 W
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	48 V	9 W
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	48 V	9 W
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	9 W
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	24 V	9 W
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	48 V	15 W
911401555802	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	48 V	15 W
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	24 V	15 W
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	48 V	8 W

Order Code	Full Product Name	输入电压	功耗
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	48 V	8 W
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W

Order Code	Full Product Name	输入电压	功耗
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	48 V	8 W
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	24 V	8 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	否
911401555402	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	否
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	否
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	否
911401555002	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	否
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	否
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	是
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	否
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	是
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	否
911401555802	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	否
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	是
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	否
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	否
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	是
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	是
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	否
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	是

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401548632	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	聚碳酸酯反光碗/盖
911401555402	ST307M TG P15 940 PSU-E MB	聚碳酸酯反光碗/盖
911401558402	ST307M TG P15 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401548232	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	聚碳酸酯反光碗/盖
911401554802	ST307M GD P15 930 PSU-E MB	聚碳酸酯反光碗/盖
911401555002	ST307M GD P15 940 PSU-E MB	聚碳酸酯反光碗/盖
911401558002	ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401556302	ST307M SS P5 940 PSU-E MB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401559302	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401559402	ST307M SS P5 940 PSR-E 1-10V WB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401548332	ST307M ST P9 940 PSU-E MB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401554602	ST307M ST P9 940 PSU-E WB	聚碳酸酯微透镜光学装置

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401557502	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401557602	ST307M ST P9 940 PSR-E 1-10V WB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401548432	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401555802	ST307M GL P15 940 PSU-E OP	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401558802	ST307M GL P15 940 PSR-E 1-10V OP	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401554702	ST307M GD P8 930 PSU-E MB	聚碳酸酯反光碗/盖
911401554902	ST307M GD P8 940 PSU-E MB	聚碳酸酯反光碗/盖
911401557702	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401557902	ST307M GD P8 940 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯微透镜光学装置
911401555302	ST307M TG P8 940 PSU-E MB	聚碳酸酯反光碗/盖
911401558102	ST307M TG P8 930 PSR-E 1-10V MB	聚碳酸酯微透镜光学装置

