PHILIPS

Lighting

Une solution polyvalente, flexible et abordable pour les applications de vente au détail

Projecteur GreenSpace Accent

Grâce à la gamme GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, pour un coût initial raisonnable. Les nouvelles optiques PerfectAccent apportent de l'éclat aux marchandises et améliorent le comfort visuel des clients. Le projecteur GreenSpace Accent est parfaitement compatible avec les rails 3C et DALI, Coreline Trunking et Maxos fusion. L'installation et le repositionnement sont simples et rapides et ne nécessitent aucun outil. Pour les commerces alimentaires (supermarchés et hypermarchés) et les boutiques de mode, le projecteur GreenSpace Accent est disponible avec des teintes LED spéciales et des scénarios LED pour rayons alimentaires conçus pour mettre en valeur la marchandise exposée. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Un design épuré, robuste et neutre qui se fond dans les magasins
- Éclat accru et confort visuel des clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité énergétique élevée durant toute la durée de vie du produit

Les données sont sujettes à changement

Projecteur GreenSpace Accent

Fonctions

- Installation et repositionnement sans outil sur Track (ST321T), Coreline Trunking (ST321Y, une version à tête de spot double) ou Maxos fusion (ST321S)
- Disponible avec un flux lumineux important, jusqu'à 4 900 lm, un large éventail d'optiques, une vitre de protection en option et des volets coupe-flux
- Teintes LED pour le commerce et recettes LED pour le rayon frais incluses
- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Disponible pour l'éclairage secteur normal (PSU), la gradation DALI simple (PSD), Interact compatible DALI (DIA) et la géolocalisation intérieure (DIA-VLC)

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Boutiques de mode

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions

ST321T - GreenSpace Accent Projector 3C white

ST321Y - GreenSpace Accent Projector Coreline trunking side view

Schéma dimensionnel





Projecteur GreenSpace Accent

Détails sur le produit

ST321T - GreenSpace Accent
Projector side view white

ST321T - GreenSpace Accent
Projector back view white

ST321T - GreenSpace Accent
Projector front view white

ST321Y - GreenSpace Accent
Projector Coreline trunking connect

ST321T - GreenSpace Accent
Projector RPO plastic white

Projecteur GreenSpace Accent

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80

Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.5

Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	1 unité
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	2 unités

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
97203500	ST321T 27S/ ROSE PSU MB FG WH	2200 K	96 lm/W	2'800 lm	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	4000 K	135 lm/W	4'000 lm	Faisceau extensif

Projecteur GreenSpace Accent

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	29.5 W

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	ST321T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	ST321Y

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST321TI - 910505101055



Polar Normal (separate) - ST321TI - 910505101353

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.