



Kompakti ja tyylikäs valaisin, joka tarjoaa vastuullisen valaistusratkaisun

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed on kestävä uppoasennettava valaisin, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu. Tämä tekee valaisimesta erinomaisen valinnan hotelleihin, ravintoloihin ja muotimyymälöihin. 3D-tulostettu kotelo on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokierrotomateriaaleista, kun taas jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: sitä voidaan päivittää, ja se on uudelleenkäytettävä, täysin huollettava sekä kierrätettävä. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evo Mini Semi Recessed -projektorista kestävän valaistusratkaisun. Uudet PerfectAccent-heijastimet lisäävät säihkyvää valoa, joka ei kuitenkaan häikäise. Värejä, tekstuureja ja asennusaukkojen mittoja voidaan räätälöidä lisää Philips MyCreationilla.

Hyödyt

- Tyylikäs ja hienovarainen muotoilu sopii täydellisesti mihin tahansa tilaan
- PerfectAccent-heijastimet takaavat säihkyvän mutta miellyttävän valon
- Helppo huollettavuus ja päivitettävyyden pidentävät käyttöikää
- Kierrätysmateriaalit ja korkea energiatehokkuus pienentävät hiilijalanjälkeä entisestään

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Ominaisuudet

- Optiikkaan, LEDiin ja etulasiin pääsee käsiksi ilman työkaluja
- Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla
- Korkea valotehokkuus pienentää hiilijalanjälkeä
- Varustettu huippuluokan PerfectAccent-heijastimilla
- Liitäntälaittevaihtoehdot: Interact-yhteensopiva DALI (DIA) ja langaton Interact (WIA)
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

Käyttökohteet

- Muotimyymlät
- Hotellit ja ravintolat
- Asuinrakennukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käden ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsiineellä


Versions



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

Mittapiirros

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Tuotetiedot



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%

Valaistuksen tekniset tiedot

		Värlämpötila	Valotehokkuus		
Order Code	Full Product Name	(nim.)	(nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	108 lm/W	1 200 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	131 lm/W	1 700 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	130 lm/W	1 200 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	117 lm/W	2 700 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	124 lm/W	2 700 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	108 lm/W	1 200 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	131 lm/W	1 700 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	130 lm/W	1 200 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	117 lm/W	2 700 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	124 lm/W	2 700 lm	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10,2 W	910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10,2 W
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	14,2 W	910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	14,2 W
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	9,9 W	910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	9,9 W
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W	910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	22,1 W
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W	910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	22,1 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Ei
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Kyllä
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Ei
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Ei
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Ei
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Kyllä
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Ei
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Ei
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Musta
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Musta
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Valkoinen
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Valkoinen
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Musta
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Musta
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Valkoinen
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Valkoinen
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)


Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628





Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633


GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104632


Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104631




Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104629




Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104630



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104635



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104627



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104634

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

