



En lille og bæredygtig projektor i et slankt, subtilt design

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini er en bæredygtig projektor med et slankt og diskret design. Dette gør projektøren til det ideelle valg til anvendelser inden for hotel og restaurant og modebutikker. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, genanvendeligt, fuldt serviceligt og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini til et bæredygtigt projektorvalg. De nye PerfectAccent dybe reflektorer sikrer en lyseffekt med øget gnist og forbedret øjenkomfort for kunder. Yderligere tilpasning af farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

- Det slanke og subtile design passer perfekt til enhver installation
- PerfectAccent reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
- Forlæng produktets levetid med nem servicevenlighed og opgraderingsmuligheder
- Genbrugsmaterialerne og høj energieffektivitet hjælper yderligere med at reducere produktets CO₂-fodaftryk

Funktioner

- Værktøjsfri adgang til optikken, LED og frontglas
- Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer
- Reduceret CO₂-fodaftryk på grund af høj effektivitet
- Udstyret med topmoderne PerfectAccent reflektorer
- Meget bred retningsfleksibilitet, herunder opadrettet belysning
- Tilslutningsmuligheder: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)

GreenSpace Evo Mini

Anvendelsesområder

- Modebutikker
- Hoteller og restauranter
- Boligområder

Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

Versions



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Coreline
trunking, white




ST332T GreenSpace Evo Mini grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

GreenSpace Evo Mini

Målskitse



Oplysninger om produktet



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder	Service-kode
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 enhed	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 enhed	Ja
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 enhed	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 enhed	Ja
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 enhed	Ja
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 enhed	Ja
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 enheder	-
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 enheder	-
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 enheder	-
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 enheder	-
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 enhed	Ja
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	1 enhed	Ja
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 enheder	-
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 enhed	Ja
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 enhed	Ja
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 enhed	Ja
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 enhed	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 enhed	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 enheder	-
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 enheder	-
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 enheder	-

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
					Lysstrøm
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	≥90	95 lm/W	1.200 lm
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	136 lm/W	1.700 lm
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	≥90	98 lm/W	2.000 lm
910505104524	ST332T 22S/PC930	3000 K	≥90	101 lm/W	2.200 lm
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	≥90	116 lm/W	2.700 lm
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	≥90	123 lm/W	2.700 lm
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	3000 K	≥90	116 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)		Lyseffekt (nominel)	
			Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nom.)	Lysstrøm
910505104536	HWB				
	WH481				
	ST332Y2 27S/ PW940 DIA HWB WH481	4000 K	≥90	123 lm/W	2.700 lm
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	3000 K	≥80	116 lm/W	2.700 lm
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	4000 K	≥80	121 lm/W	2.700 lm
910505104522	ST332T 17S/ PW940 DIA HWB FG GR482	4000 K	≥90	117 lm/W	1.700 lm
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	4000 K	≥80	121 lm/W	2.700 lm
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	3000 K	≥80	116 lm/W	2.700 lm
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	3000 K	≥80	121 lm/W	1.200 lm
910505104519	ST332T 12S/	3000 K	≥90	134 lm/W	1.200 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10–20 grader
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20–40 grader

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)		Lyseffekt (nominel)	
			Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nom.)	Lysstrøm
910505104525	PW930 PSU HMB WH481				
	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	3000 K	≥80	116 lm/W	2.700 lm
910505104529	ST332T 27S/ PW930 WIA HMB WH481	3000 K	≥90	108 lm/W	2.700 lm
910505104530	ST332T 27S/ PW940 WIA HMB WH481	4000 K	≥90	114 lm/W	2.700 lm
910505104531	ST332X2 27S/ PW930 DIA HWB WH481	3000 K	≥90	116 lm/W	2.700 lm
910505104532	ST332X2 27S/ PW940 PSU HWB WH481	4000 K	≥90	123 lm/W	2.700 lm
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	4000 K	≥80	121 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20–40 grader
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20–40 grader

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,6 W
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	13,6 W
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	22,2 W
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	22,3 W
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	22,3 W
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	22,3 W
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,7 W
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,4 W
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,5 W
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	15,3 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Ja
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nej
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Ja
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nej
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nej
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nej
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Nej
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Ja
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Nej
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Ja
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Ja

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	22,2 W
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,4 W
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10 W
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,6 W
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	22,2 W
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,7 W
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,5 W

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Nej
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nej
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Nej
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Nej
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Nej
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Ja
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Ja
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Nej
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Ja

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Sort
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Sort
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Sort
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Sort
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Sort
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Sort
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Hvid
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Hvid
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Hvid
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Hvid
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Grå

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Grå
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Sort
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Hvid
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Hvid
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Hvid
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Hvid
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Hvid
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Hvid
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Hvid
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Grå

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104520	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
910505104521	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
910505104523	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
910505104524	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
910505104527	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
910505104528	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
910505104535	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
910505104536	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
910505104537	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
910505104538	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
910505104522	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104526	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
910505104533	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
910505104518	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
910505104519	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
910505104525	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
910505104529	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
910505104530	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
910505104531	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
910505104532	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
910505104534	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104533

