



Výkonné a udržitelné všestranné zařízení pro použití v maloobchodě

GreenSpace Evo

Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilní projektor pro maloobchod s elegantním a neutrálním designem. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností tak projektor GreenSpace Evo představuje udržitelnou volbu. Reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt s vyšším prozářením a lepším pohodlím pro oči nakupujících. GreenSpace Evo se dodává také v nejmodernějších ultraúčinných variantách a lze jej bez problémů integrovat do přípojníc 3C a DALI, systému CoreLine Trunking a Maxos fusion. Další přizpůsobení barev a textur je možné prostřednictvím aplikace Philips MyCreation.

Výhody

- Hodí se do obchodů s čistým a neutrálním designem
- Více lesku a větší pohodlí pro oči nakupujících díky reflektorům PerfectAccent
- Prodloužená životnost produktu díky snadnému servisu a možnostem modernizace
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnost pomáhají dále snižovat uhlíkovou stopu produktu

Vlastnosti

- Přístup k optice, LED a krycímu sklu bez použití nástrojů
- Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů
- Snížená uhlíková stopa díky vysoké účinnosti (k dispozici jsou mimořádně účinné verze)
- Vybaveno nejmodernějšími reflektory PerfectAccent
- Vysoká flexibilita směřování, včetně nasvícení zespodu
- Možnosti připojení: stmívání DALI (DIA) a interiérové polohování (DIA-VLC) a bezdrátová komunikace (WIA) kompatibilní se systémem Interact
- Volitelné krycí sklo (doporučujeme používat v prašném prostředí)

Aplikace


- Potraviny a velkoobchod
- Móda
- Čerpací stanice a samoobsluhy

Varování a bezpečnost


- Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákn.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Výrobek musí být instalován mimo dosah ruky. Manipulace s tímto výrobkem za tepla je možná pouze s ochrannými rukavicemi.

Rozměrové výkresy


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HVVL/H/V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/VVL/V	171
DIA				251
DIA-VLC			All	251
WIA				224



Detaily o výrobku



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	210 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +25 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace		
Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 jednotka
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 jednotka
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 jednotka
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednotka
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednotka
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 jednotka
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 jednotka
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 jednotka
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 jednotka
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 jednotka
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednotka
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednotka
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 jednotka
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednotky
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednotky
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 jednotka
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 jednotka
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 jednotka
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 jednotka
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 jednotka
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Počet předřadňíkových jednotek
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 jednotka
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednotka
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 jednotka
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 jednotka
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednotky
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednotky
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednotky

Světelně technické (1/2)

Full Product		Náhradní teplota	Index	Měrný	Světelný
Order Code	Name	chromatičnosti (jmen.)	podání barev (CRI)	výkon (jmen.) (nom.)	
59082300	ST333T 20S/ PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	105 lm/W	2 100 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2 800 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	144 lm/W	2 700 lm
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2 800 lm
59088500	ST333T 27S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	155 lm/W	2 700 lm
59089200	ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	144 lm/W	2 800 lm
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	127 lm/W	2 800 lm
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	78 lm/W	2 600 lm
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm

Full Product		Náhradní teplota	Index	Měrný	Světelný
Order Code	Name	chromatičnosti (jmen.)	podání barev (CRI)	výkon (jmen.) (nom.)	
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	132 lm/W	4 900 lm
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	75 lm/W	1 900 lm
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	95 lm/W	1 900 lm
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	118 lm/W	2 200 lm
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	138 lm/W	2 900 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	122 lm/W	2 800 lm
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	139 lm/W	3 900 lm
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	115 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index	Měrný	Světelný tok
			podání barev (CRI)	výkon (jmen.) (nom.)	
83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5 000 lm
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Úzký paprsek
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Široký paprsek
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Široký paprsek
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Široký paprsek
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Střední paprsek
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Střední paprsek
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Střední paprsek
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Střední paprsek
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Široký paprsek
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Široký paprsek
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Široký paprsek
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Široký paprsek
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Široký paprsek
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index	Měrný	Světelný tok
			podání barev (CRI)	výkon (jmen.) (nom.)	
83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
83508500	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Široký paprsek
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Široký paprsek
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Široký paprsek
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Široký paprsek
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Široký paprsek
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20,5 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20,5 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31,5 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Ne
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Ne
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Ne
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Ne
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Ne
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ano
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ano
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ano
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ano
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ano
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Ne
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ano
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Ne
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ano
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Ne
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Ne
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Bílá
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Bílá
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Bílá
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Bílá
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Bílá
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Bílá
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Bílá
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Bílá
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Bílá
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Bílá

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20,5 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29,5 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25,5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19,6 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22,5 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29,5 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Ne
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ano
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Ne
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Ne
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ano
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ano
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Ne
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Ne
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Ne
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Ne
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Ne
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Ne
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Ne
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Ne
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ano
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ano

Order Code	Full Product Name	Barva těla
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Bílá
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Bílá
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Bílá
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Bílá
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Bílá
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Bílá
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Bílá
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Bílá
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Bílá
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Šedá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Šedá
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Černá
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Černá
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Černá
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Černá
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Černá
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Černá

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)

Označení a balení



Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Barva těla
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Černá
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Černá
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Bílá
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Bílá
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Černá
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Černá


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104615



Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI -
910505104606


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

