



Ein leistungsstarkes und nachhaltiges Multitalent für die Anwendung im Einzelhandel

GreenSpace Evo Projector ist ein leistungsstarker und flexibler Strahler für den Retail-Bereich mit einem dezenten und neutralen Design. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium gefertigt ist. Durch das zirkuläre Design ist die Leuchte aufrüstbar, wiederverwendbar, vollständig wartungsfähig und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo zu einer nachhaltigen Strahlerlösung. Die PerfectAccent-Reflektoren sorgen für einen Licht-Effekt mit erhöhter Brillanz und verbessertem Sehkomfort für Kundinnen und Kunden. Die OptiAccent-(FPO)-Linsentechnologie maximiert zudem die zentrale Lichtintensität. GreenSpace Evo ist auch in hochmodernen, ultraeffizienten Varianten erhältlich und lässt sich nahtlos auf 3-Phasen- und DALI-Stromschienen, CoreLine Trunking und Maxos fusion integrieren. Eine weitere Individualisierung von Farben und Oberflächen ist über Philips MyCreation möglich.

Vorteile

- Die Leuchte fügt sich mit ihrem klaren und zurückhaltenden Design unauffällig in Verkaufsflächen ein.
- PerfectAccent-Reflektoren sorgen für höhere Brillanz und verbessern gleichzeitig den Sehkomfort für Kundinnen und Kunden.
- Durch die einfache Wartung sowie die Möglichkeit zur Nachrüstung und Erweiterung lässt sich die Nutzungsdauer des Produkts verlängern.
- Der Einsatz recycelter Materialien in Kombination mit hoher Energieeffizienz trägt darüber hinaus dazu bei, den CO₂-Fußabdruck des Produkts weiter zu reduzieren.

Applications

- Lebensmittel- und Großhandel
- Modegeschäfte
- Benzin und Convenience

Merkmale

- Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Reduzierter CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz (ultra-effiziente Versionen erhältlich)

Versions



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black OptiAccent



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey

- Ausgestattet mit hochmodernen PerfectAccent-Reflektoren oder OptiAccent (FPO) Linsentechnologie
- OptiAccent (FPO) Linsentechnologie zur Maximierung der zentralen Intensität und zur Eliminierung von Streulicht/Halo im Vergleich zu einem herkömmlichen LED- und Reflektor-Optiksystem, wodurch eine hohe Kontrastakzentuierung im Gegensatz zu einem flachen und diffusen Lichteffekt ermöglicht wird.
- Äußerst flexible Einstellung, einschließlich indirekter Beleuchtung
- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA), Indoor-Navigation (DIA-VLC) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.



ST333T GreenSpace Evo
Projector white OptiAccent



ST333T GreenSpace Evo
Projector black



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black


Abmessungsskizzen

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	




ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482




ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	ALL	ALL	FPO ALL	162
	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC				251
WIA				253
			All	224



ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC				251
WIA				253
			All	224



ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Produktdetails



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +25 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Einheit
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Einheit
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Einheit
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Einheit
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Einheit
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Einheit
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Einheit
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Einheit
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Einheit
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Einheit
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Einheit
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Einheit
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Einheit
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Einheit
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Einheit

Order Code	Full Product Name	Anzahl Betriebsgeräte
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Einheit
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Einheit
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Einheit
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Einheit
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 Einheiten
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 Einheiten
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Einheit
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Einheit
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Einheit
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Einheit
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Einheit
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Einheit
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Einheit
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Einheit
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Einheit
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Einheit
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Einheit
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Einheit
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Einheit
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Einheit
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Einheit
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Einheit
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Einheit
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Einheit
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 Einheiten
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 Einheiten
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 Einheiten

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	2.100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Tiefstrahlend (NB)
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2.800 lm	2700 K	133 lm/W	80	Breitstrahlend (WB)
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	2.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	2.800 lm	4000 K	149 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	2.700 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	2.700 lm	3000 K	144 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2.600 lm	2700 K	111 lm/W	80	Tiefbreitstrahlend (MB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	2.400 lm	3000 K	90,5 lm/W	90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2.700 lm	2200 K	94,5 lm/W	80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	2.400 lm	5000 K	117 lm/W	90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	4.000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	4.000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	3.800 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3.800 lm	3000 K	143 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	4.900 lm	3000 K	129 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	1.900 lm	3000 K	95 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (12°)
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	2.600 lm	3000 K	102 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (18°)
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	2.700 lm	3000 K	110 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (24°)
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	3.500 lm	3000 K	111 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (36°)
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	5.400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	5.400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	8.000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	7.400 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	2.800 lm	4000 K	149 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	4.000 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	1.950 lm	3000 K	108 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (12°)
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	2.600 lm	3000 K	113 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (18°)
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	2.700 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (24°)
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	2.700 lm	3000 K	108 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (24°)
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	2.700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (30°)
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	3.600 lm	3000 K	109 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (30°)
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	3.600 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (36°)
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	3.600 lm	3000 K	113 lm/W	>90	Abstrahlungswinkel (36°)
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1.900 lm	3000 K	101 lm/W	90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2.200 lm	2200 K	107 lm/W	80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	2.200 lm	3000 K	124 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	2.700 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	2.700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	3.900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	5.000 lm	3000 K	122 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	5.400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	8.000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	5.800 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	7.600 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	220 bis 240 V	20 W
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	220 bis 240 V	21 W
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 bis 240 V	17,4 W
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 bis 240 V	18,8 W
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	220 bis 240 V	23,5 W
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	220 bis 240 V	26,5 W
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	220 bis 240 V	28,5 W
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	220 bis 240 V	20,5 W
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	28 W
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	220 bis 240 V	30 W
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 bis 240 V	24,5 W
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 bis 240 V	26,5 W
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	38 W
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	210 bis 240 V	20 W
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	210 bis 240 V	25,5 W
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	210 bis 240 V	24,5 W
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	210 bis 240 V	31,5 W
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	40 W
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	220 bis 240 V	44 W
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	59 W
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	220 bis 240 V	58 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	220 bis 240 V	18,8 W
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	220 bis 240 V	28 W
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	210 bis 240 V	18 W
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	210 bis 240 V	23 W
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	210 bis 240 V	22 W
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	210 bis 240 V	25 W
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	210 bis 240 V	23 W
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	210 bis 240 V	33 W
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	210 bis 240 V	30,5 W
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	210 bis 240 V	32 W
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	220 bis 240 V	18,8 W
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	220 bis 240 V	20,5 W
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	220 bis 240 V	17,8 W
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	220 bis 240 V	21 W
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	220 bis 240 V	23 W
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	220 bis 240 V	28 W
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	220 bis 240 V	34 W
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	220 bis 240 V	41 W
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	40 W
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	220 bis 240 V	59 W
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	220 bis 240 V	44 W
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	220 bis 240 V	58 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nein
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nein
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nein
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nein
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nein
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nein
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nein
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nein
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Nein
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Nein
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Nein
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nein
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nein
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nein
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nein
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Nein
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Nein
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Nein
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Nein
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Nein
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Nein
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Nein
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Nein
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nein
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nein
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nein
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nein
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nein
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nein
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nein
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nein
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Weiß
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Weiß
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Weiß
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Weiß
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Weiß
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Weiß
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Weiß
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Weiß
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Weiß
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Weiß
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Weiß
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Weiß
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Weiß
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Schwarz
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Schwarz
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Schwarz
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Schwarz
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Weiß
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Weiß
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grau
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grau
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Weiß
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Weiß
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Weiß
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Weiß
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Weiß
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Weiß
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Weiß
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Weiß
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Schwarz
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Schwarz
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Schwarz
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Schwarz
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Schwarz
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Schwarz
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Schwarz
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Schwarz
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Weiß
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Weiß
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Schwarz
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Schwarz

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	(0.422, 0.386)
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	ST333T
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	ST333T
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	ST333T
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	ST333T
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	ST333T
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	ST333T
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	ST333T
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	ST333T
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	ST333T
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	ST333T
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	ST333T
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	ST333T
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Lichtverteilungskurve



910505104987

910505104985


910505104988




910505104984

910505104989


910505104983




910505104990




910505104996




910505104999




910505104997




910505104998




910505104986




ST333TI - 910505104625




ST333TI - 910505104610




ST333TI - 910505104594




ST333TI - 910505104616




ST333TI - 910505104607




ST333TI - 910505104615




ST333TI - 910505104602




ST333TI - 910505104592




ST333TI - 910505104606












ST333TI - 910505104599













ST333TI - 910505104609




ST333TI - 910505104593








ST333TI - 910505104613



ST333TI - 910505104619



ST333TI - 910505104621