



Une solution polyvalente puissante et durable pour les applications de vente au détail

GreenSpace Evo

Le projecteur GreenSpace Evo est un projecteur puissant et flexible pour le commerce de détail avec un design subtil et neutre. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à sa haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo un choix de projecteur durable. Les réflecteurs PerfectAccent sont la garantie d'un effet lumineux avec un éclat accru et un confort visuel amélioré pour les clients. GreenSpace Evo est également disponible dans des variantes ultra-efficaces de pointe et s'intègre parfaitement aux rails 3C et DALI, CoreLine Trunking et Maxos fusion. Une personnalisation plus poussée des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Se fond dans les magasins avec un design épuré et neutre
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une haute efficacité (versions ultra-efficaces disponibles)
- Équipé de réflecteurs PerfectAccent de pointe
- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Options de connectivité : compatible Interact DALI (DIA), géolocalisation intérieure (DIA-VLC) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

Application

- Commerces alimentaires et grandes surfaces
- Mode
- Stations-service


Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions




ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spothead for
Maxos fusion, white

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	210 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 unité
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 unité
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 unité
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 unité
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unité
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unité
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 unité
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 unité
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 unité
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 unité
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 unité
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 unité
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unité
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unité
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 unité
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 unité
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 unité
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 unité
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 unité
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 unité
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unité
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unité
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unité
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 unité
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 unité
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 unités

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			(IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	105 lm/W	2'100 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2'800 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	144 lm/W	2'700 lm
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2'800 lm
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	155 lm/W	2'700 lm
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	144 lm/W	2'800 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			(IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	127 lm/W	2'800 lm
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	78 lm/W	2'600 lm
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2'600 lm
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2'800 lm
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4'000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4'000 lm
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3'900 lm
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3'900 lm
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	132 lm/W	4'900 lm
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2'800 lm
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4'000 lm
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	75 lm/W	1'900 lm
59081600	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	95 lm/W	1'900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Faisceau intensif
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Faisceau extensif
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Faisceau extensif
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Faisceau extensif
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Faisceau semi-intensif
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Faisceau semi-intensif
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Faisceau semi-intensif
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Faisceau semi-intensif
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Faisceau extensif
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Faisceau extensif
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux
			de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	118 lm/W	2'200 lm
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	138 lm/W	2'900 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	122 lm/W	2'800 lm
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	139 lm/W	3'900 lm
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	115 lm/W	3'900 lm
83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5'000 lm
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5'400 lm

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Faisceau extensif
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Faisceau extensif
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22.5 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20.5 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20.5 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18.8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33.5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30.5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31.5 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26.5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26.5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39.5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20.5 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29.5 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25.5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19.6 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22.5 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29.5 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39.8 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Non
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Non
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Non
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Non
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Non
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Oui
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Oui
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Oui
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Oui
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Oui
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Non
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Oui
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Oui
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Non
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Non
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Non
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Oui
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Oui
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Non
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Non
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Non
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Non
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Non
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Non
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Blanc
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Blanc
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Blanc
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Blanc
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Blanc
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Blanc
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Blanc
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Blanc
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Blanc
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Blanc
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Blanc
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Blanc
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Blanc
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Blanc
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Gris
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Gris
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Noir
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Noir
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Noir
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Noir
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Noir
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Noir
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613

