



Une solution polyvalente puissante et durable pour les applications de vente au détail

Le projecteur GreenSpace Evo est un projecteur puissant et flexible pour le commerce de détail avec un design subtil et neutre. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à sa haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo un choix de projecteur durable. Les réflecteurs PerfectAccent sont la garantie d'un effet lumineux avec un éclat accru et un confort visuel amélioré pour les clients. La technologie de lentille OptiAccent (FPO) pour maximiser l'intensité lumineuse centrale. GreenSpace Evo est également disponible dans des variantes ultra-efficaces de pointe et s'intègre parfaitement aux rails 3C et DALI, CoreLine Trunking et Maxos fusion. Une personnalisation plus poussée des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Se fond dans les magasins avec un design épuré et neutre
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

Applications

- Commerces alimentaires et grandes surfaces
- Mode
- Stations-service

Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée (versions ultra-efficaces disponibles)
- Doté de réflecteurs PerfectAccent de pointe ou de la technologie de lentille OptiAccent (FPO)
- Technologie de lentille OptiAccent (FPO) permettant de maximiser l'intensité centrale, d'éliminer la lumière parasite/ halo par rapport à un système optique LED et réflecteur traditionnel, offrant ainsi une accentuation à contraste élevé plutôt qu'un effet lumineux plat et flou.

Versions

- Très grande flexibilité d'orientation, y compris vers le haut
- Options de connectivité : compatible Interact DALI (DIA), géolocalisation intérieure (DIA-VLC) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black OptiAccent



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white OptiAccent



ST333T GreenSpace Evo
Projector black



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black


Schéma dimensionnel

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	




ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482



ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481


Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	ALL	ALL	FPO ALL	162
	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC				251
WIA			All	253
				224



Flux	CCT	B (mm)
ALL FPO	ALL FPO	126
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC			All	251
WIA				253
				224



Flux	CCT	B (mm)
ALL FPO	ALL FPO	126
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

ST333T 39S/830 PSU WB WH481

Détails sur le produit



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black

Informations générales

Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 unité
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 unité
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 unité
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 unité
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unité
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unité
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 unité
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 unité
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 unité
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 unité
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 unité
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 unité
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unité
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unité
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 unité

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	1 unité
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	1 unité
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	1 unité
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	1 unité
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 unités
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 unités
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 unités
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 unités
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 unité
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 unité
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	1 unité
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	1 unité
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	1 unité
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 unité
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 unité
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 unité
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unité
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unité
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unité
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 unité
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 unité
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 unités
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 unités
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 unités
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 unités

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrigée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	2 100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Faisceau intensif
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2 800 lm	2700 K	133 lm/W	80	Faisceau extensif
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	2 700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Faisceau extensif
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	2 800 lm	4000 K	149 lm/W	>80	Faisceau extensif
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	2 700 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	2 700 lm	3000 K	144 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2 600 lm	2700 K	111 lm/W	80	Faisceau semi-intensif
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	2 400 lm	3000 K	90,5 lm/W	90	Faisceau semi-intensif
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2 700 lm	2200 K	94,5 lm/W	80	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	2 400 lm	5000 K	117 lm/W	90	Faisceau semi-intensif
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	4 000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Faisceau extensif
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	4 000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Faisceau extensif
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	3 800 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3 800 lm	3000 K	143 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	4 900 lm	3000 K	129 lm/W	>80	Faisceau extensif
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	1 900 lm	3000 K	95 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 12°
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	2 600 lm	3000 K	102 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 18°
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	2 700 lm	3000 K	110 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 24°
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	3 500 lm	3000 K	111 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 36°
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	5 400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Faisceau extensif
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	5 400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	8 000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Faisceau extensif
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	7 400 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	2 800 lm	4000 K	149 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	4 000 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Faisceau extensif
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	2 700 lm	3000 K	108 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 24°
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	2 700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 30°
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	3 600 lm	3000 K	113 lm/W	>90	Angle d'ouverture de faisceau 36°
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 900 lm	3000 K	101 lm/W	90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2 200 lm	2200 K	107 lm/W	80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	2 200 lm	3000 K	124 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	2 700 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	2 700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3 700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau rectangulaire
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	3 900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Faisceau extensif
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	5 000 lm	3000 K	122 lm/W	>90	Faisceau extensif
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	5 400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	8 000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Faisceau extensif
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	5 800 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	7 600 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	220 à 240 V	20 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	220 à 240 V	21 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	18,8 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	220 à 240 V	18,8 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 à 240 V	17,4 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 à 240 V	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	220 à 240 V	23,5 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	220 à 240 V	26,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	220 à 240 V	28,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	220 à 240 V	20,5 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	28 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	220 à 240 V	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 à 240 V	24,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 à 240 V	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	38 W
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	210 à 240 V	20 W
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	210 à 240 V	25,5 W
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	210 à 240 V	24,5 W
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	210 à 240 V	31,5 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	40 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	220 à 240 V	44 W
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	220 à 240 V	58 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	220 à 240 V	18,8 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	220 à 240 V	28 W
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	210 à 240 V	25 W
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	210 à 240 V	23 W
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	210 à 240 V	32 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	220 à 240 V	18,8 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	220 à 240 V	20,5 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	220 à 240 V	17,8 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	220 à 240 V	21 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	220 à 240 V	23 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	220 à 240 V	28 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	220 à 240 V	34 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	220 à 240 V	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	40 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	220 à 240 V	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	220 à 240 V	44 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	220 à 240 V	58 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Non
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Non
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Non
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Non
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Non
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Oui
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Oui
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Oui
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Oui
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Oui
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Non
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Oui
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Non
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Oui
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Non
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Non
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Non
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Non
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Non
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Non
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Oui
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Non
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Oui
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Non
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Non
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Non
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Non
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Non
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Oui
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Non
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Non
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Non
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Non
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Non
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Non
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Non
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Non
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Oui
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Oui

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Blanc
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Blanc
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Blanc
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Blanc
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Blanc
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Blanc
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Blanc
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Blanc
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Blanc
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Blanc
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Blanc
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Blanc
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Blanc
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Blanc
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Blanc
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Noir
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Noir
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Noir
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Noir
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Blanc
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Blanc
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Blanc
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Blanc
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Gris
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Gris
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Blanc
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Blanc
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Noir
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Noir
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Noir
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Noir
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Noir
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Noir
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Noir
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Noir
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Blanc
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Blanc
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Noir
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Noir

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	(0.422, 0.386)
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	(0.422, 0.386)
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	(0.422, 0.386)
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	(0.422, 0.386)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	(0.422, 0.386)
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83875800	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	ST333T
83877200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	ST333T
83880200	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	ST333T
83890100	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
83879600	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	ST333T
83881900	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	ST333T
83889500	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2

Diagramme photométrique polaire







910505104990




910505104999




910505104998




910505104986




ST333TI - 910505104625




ST333TI - 910505104610












ST333TI - 910505104594




ST333TI - 910505104616




ST333TI - 910505104607







ST333TI - 910505104608




ST333TI - 910505104604




ST333TI - 910505104614




ST333TI - 910505104620




ST333TI - 910505104605




ST333TI - 910505104601




ST333TI - 910505104618




ST333TI - 910505104611




ST333TI - 910505104623




ST333TI - 910505104612




ST333TI - 910505104595




ST333TI - 910505104622




ST333TI - 910505104598




ST333TI - 910505104603




ST333TI - 910505104596




ST333TI - 910505104617



ST333TI - 910505104613



ST333TI - 910505104619



ST333TI - 910505104621