



# Een krachtige en duurzame alleskunner voor winkeltoepassingen

## GreenSpace Evo Projector

De GreenSpace Evo Projector, met een subtiel en neutraal ontwerp, is een krachtige en flexibele spot voor winkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo spot een duurzame keuze. De PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. De OptiAccent (FPO) lenstechnologie voor het maximaliseren van de centrale lichtintensiteit. De GreenSpace Evo is ook verkrijgbaar in geavanceerde, ultrazuinige uitvoeringen en kan naadloos worden geïntegreerd in 3C- en DALI-rails, CoreLine Trunking en Maxos fusion. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren en texturen worden aangepast.

### Voordelen

- Valt niet op in winkels door een eenvoudig en neutraal ontwerp
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten dankzij PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot

# GreenSpace Evo Projector

## Kenmerken

- Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Verminderde koolstofvoetafdruk dankzij hoog rendement (ultra-efficiënte varianten beschikbaar)
- Uitgerust met geavanceerde PerfectAccent reflectoren of OptiAccent (FPO) lenstechnologie
- OptiAccent (FPO) Lens-technologie voor maximale centrale intensiteit, elimineert strooilicht/halo in vergelijking met een conventioneel LED- en reflectoroptisch systeem, en biedt daardoor accentuering met hoog contrast in plaats van een vlak en diffuus lichteffect.
- Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA), indoor positioning (DIA-VLC) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

## Toepassing

- Supermarkten en grote winkelketens
- Mode
- Benzinestations en levensmiddelenwinkels

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.

## Versions



ST333T GreenSpace Evo Projector  
black OptiAccent



ST333T GreenSpace Evo Projector  
grey



ST333X2 GreenSpace Evo  
Projector double spothead for  
Maxos fusion, white




ST333X2 GreenSpace Evo  
Projector double spothead for  
Maxos fusion, black


# GreenSpace Evo Projector

## Maatschets


| Flux | CCT                              | B (mm) |
|------|----------------------------------|--------|
| 205  | 827/830/840/PW930/PW940/PC930    | 126    |
| 195  | FMT/Rose                         |        |
| 275  | 827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930 |        |
| 395  | 827/CH/830/840/PW930/PW940       |        |
| 275  | FMT/Rose/FR                      | 149    |
| 395  | FR/PC930                         |        |
| 495  | 827/830/840/PW930/PW940          |        |



| Flux | CCT                              | B (mm) |
|------|----------------------------------|--------|
| 205  | 827/830/840/PW930/PW940/PC930    | 126    |
| 195  | FMT/Rose                         |        |
| 275  | 827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930 |        |
| 395  | 827/CH/830/840/PW930/PW940       |        |
| 275  | FMT/Rose/FR                      | 149    |
| 395  | FR/PC930                         |        |
| 495  | 827/830/840/PW930/PW940          |        |




| Trafo   | Flux | CCT   | Optic                          | A (mm) |
|---------|------|-------|--------------------------------|--------|
| PSU     | ALL  | ALL   | FPO ALL                        | 162    |
|         | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL-V             | 171    |
| DIA     |      |       | All                            | 162    |
| DIA-VLC |      |       |                                | 251    |
| WIA     |      |       |                                | 224    |



| Flux    | CCT         | B (mm) |
|---------|-------------|--------|
| ALL FPO | ALL FPO     | 126    |
| 275     | FMT/Rose/FR | 126    |
| 395     | FR/pc930    | 149    |
| 495     |             | 149    |

| Trafo   | Flux | CCT   | Optic                          | A (mm) |
|---------|------|-------|--------------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL-H/HOVL-V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL-V             | 171    |
|         |      |       |                                | 162    |
| DIA     |      |       | All                            | 251    |
| DIA-VLC |      |       |                                | 253    |
| WIA     |      |       |                                | 224    |



| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/Rose/FR | 126    |
| 395  | FR/pc930    | 149    |
| 495  |             | 149    |

## Productgegevens



ST333T GreenSpace Evo Projector  
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector  
white



ST333T GreenSpace Evo Projector  
black

# GreenSpace Evo Projector

| Algemene informatie                   |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Driver/VSA inbegrepen                 | Ja                            |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                               |
| IEC beschermingsklasse                | Veiligheidsklasse II          |
| Ingangsfrequentie                     | 50 to 60 Hz                   |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Niet van toepassing           |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                               |
| IK-classificatie                      | IK02                          |
| Beschermingsklasse                    | IP 20                         |
| Werking op noodstroom                 |                               |
| Centrale noodpost                     | Nee                           |
| Keurmerken en classificaties          |                               |
| Bereik omgevingstemperatuur           | +10 tot +25 °C                |
| CE-markering                          | Ja                            |
| ENEC-markering                        | ENEC-markering                |
| Brandbaarheidsmarkering               | -                             |
| Gloeidraadtest                        | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
| Initiële prestaties (conform IEC)     |                               |
| Tolerantie lichtstroom                | +/-10%                        |

## Algemene informatie

| Order Code    | Full Product Name                     | Aantal VSA's |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | 1 unit       |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | 1 unit       |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | 1 unit       |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | 1 unit       |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | 1 unit       |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | 1 unit       |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | 1 unit       |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | 1 unit       |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | 1 unit       |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | 1 unit       |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | 1 unit       |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | 1 unit       |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | 1 unit       |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | 1 unit       |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | 1 unit       |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | 1 unit       |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | 1 unit       |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | 1 unit       |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | 1 unit       |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | 2 units      |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | 2 units      |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | 2 units      |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481      | 2 units      |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482        | 1 unit       |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482         | 1 unit       |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481      | 1 unit       |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481      | 1 unit       |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481      | 1 unit       |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481      | 1 unit       |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481      | 1 unit       |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481      | 1 unit       |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481      | 1 unit       |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481      | 1 unit       |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482          | 1 unit       |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482         | 1 unit       |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482        | 1 unit       |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482       | 1 unit       |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482     | 1 unit       |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482       | 1 unit       |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482         | 1 unit       |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482         | 1 unit       |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481          | 2 units      |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481          | 2 units      |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482       | 2 units      |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482       | 2 units      |

## Gegevens lichttechniek (1/2)

# GreenSpace Evo Projector

| Order Code    | Full Product Name   | Gecorreleerde           |                           | Lichtrendement   |             | Order Code    | Full Product Name   | Gecorreleerde           |                           | Lichtrendement   |             |
|---------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
|               |   | kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |               |   | kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
| 8720169590823 | ST333T<br>20S/<br>PC930<br>PSU NB<br>WH481                | 3000 K                  | >90                       | 105 lm/W         | 2.100 lm    |               | FG<br>WH481   |                         |                           |                  |             |
|               |   |                         |                           |                  |             | 8720169590960 | ST333T<br>39S/83<br>O PSU<br>WH481                        | 3000 K                  | >80                       | 143 lm/W         | 4.000 lm    |
| 8720169590847 | ST333T<br>27S/827<br>PSU WB<br>WH481                      | 2700 K                  | 80                        | 133 lm/W         | 2.800 lm    |               | WB<br>WH481   |                         |                           |                  |             |
|               |   |                         |                           |                  |             | 8720169590977 | ST333T<br>39S/83<br>O DIA-<br>VLC WB<br>WH481             | 3000 K                  | >80                       | 133 lm/W         | 4.000 lm    |
| 8720169590854 | ST333T<br>27S/830<br>PSU WB<br>WH481                      | 3000 K                  | >80                       | 144 lm/W         | 2.700 lm    |               | ST333T<br>39S/<br>PW930<br>UE PSU<br>HWB<br>WH481         | 3000 K                  | >90                       | 155 lm/W         | 3.800 lm    |
| 8720169590861 | ST333T<br>27S/840<br>PSU WB<br>WH481                      | 4000 K                  | >80                       | 149 lm/W         | 2.800 lm    |               | ST333T<br>39S/<br>PW930<br>UE DIA-<br>VLC<br>HWB<br>WH481 | 3000 K                  | >90                       | 143 lm/W         | 3.800 lm    |
| 8720169590885 | ST333T<br>27S/<br>PW930<br>UE PSU<br>HWB<br>WH481         | 3000 K                  | >90                       | 155 lm/W         | 2.700 lm    |               | ST333T<br>49S/83<br>O PSU<br>WB<br>WH481                  | 3000 K                  | >80                       | 129 lm/W         | 4.900 lm    |
| 8720169590892 | ST333T<br>27S/<br>PW930<br>UE DIA-<br>VLC<br>HWB<br>WH481 | 3000 K                  | >90                       | 144 lm/W         | 2.700 lm    |               | ST333T<br>20S/<br>PC930<br>PSU<br>FPO12<br>BK482          | 3000 K                  | >90                       | 95 lm/W          | 1.900 lm    |
| 8720169590922 | ST333T<br>27S/CH<br>DIA MB<br>FG<br>WH481                 | 2700 K                  | 80                        | 111 lm/W         | 2.600 lm    | 8720169838758 | ST333T<br>27S/<br>PC930<br>PSU<br>FPO18<br>BK482          | 3000 K                  | >90                       | 102 lm/W         | 2.600 lm    |
| 8720169590939 | ST333T<br>27S/FM<br>T DIA<br>MB FG<br>WH481               | 3000 K                  | 90                        | 90,5 lm/W        | 2.400 lm    |               | ST333T<br>27S/<br>PC930<br>PSU<br>FPO24<br>BK482          | 3000 K                  | >90                       | 110 lm/W         | 2.700 lm    |
| 8720169590946 | ST333T<br>27S/<br>ROSE<br>WIA MB<br>FG<br>WH481           | 2200 K                  | 80                        | 94,5 lm/W        | 2.700 lm    |               | ST333T<br>27S/<br>PC930<br>PSU<br>FPO24<br>BK482          | 3000 K                  | >90                       | 111 lm/W         | 3.500 lm    |
| 8720169590953 | ST333T<br>27S/FR<br>WIA MB                                | 5000 K                  | 90                        | 117 lm/W         | 2.400 lm    | 8720169838901 | ST333T<br>35S/  | 3000 K                  | >90                       | 111 lm/W         | 3.500 lm    |

# GreenSpace Evo Projector

| Order Code    | Full Product | Gecorreleerde           |                           | Lichtrendement   |             | Order Code    | Full Product | Gecorreleerde           |                           | Lichtrendement   |             |
|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
|               | Name         | kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |               | Name         | kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
|               | PC930        |                         |                           |                  |             |               | PW930        |                         |                           |                  |             |
|               | PSU          |                         |                           |                  |             |               | PSU          |                         |                           |                  |             |
|               | FPO36        |                         |                           |                  |             |               | FPO24        |                         |                           |                  |             |
|               | BK482        |                         |                           |                  |             |               | WH481        |                         |                           |                  |             |
| 8720169835092 | ST333Y2      | 3000 K                  | >80                       | 135 lm/W         | 5.400 lm    | 8720169838796 | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 108 lm/W         | 2.700 lm    |
|               | 27S/830      |                         |                           |                  |             |               | 27S/         |                         |                           |                  |             |
|               | PSU WB       |                         |                           |                  |             |               | PW930        |                         |                           |                  |             |
|               | WH481        |                         |                           |                  |             |               | WIA          |                         |                           |                  |             |
| 8720169835108 | ST333Y2      | 3000 K                  | >90                       | 123 lm/W         | 5.400 lm    |               | FPO24        |                         |                           |                  |             |
|               | 27S/         |                         |                           |                  |             | 8720169838819 | WH481        |                         |                           |                  |             |
|               | PW930        |                         |                           |                  |             |               | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 117 lm/W         | 2.700 lm    |
|               | DIA          |                         |                           |                  |             |               | 27S/         |                         |                           |                  |             |
|               | HRCT         |                         |                           |                  |             |               | PW930        |                         |                           |                  |             |
|               | WH481        |                         |                           |                  |             |               | PSU          |                         |                           |                  |             |
| 8720169835115 | ST333Y2      | 3000 K                  | >80                       | 136 lm/W         | 8.000 lm    |               | FPO30        |                         |                           |                  |             |
|               | 39S/83       |                         |                           |                  |             |               | WH481        |                         |                           |                  |             |
|               | 0 PSU        |                         |                           |                  |             | 8720169838871 | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 109 lm/W         | 3.600 lm    |
|               | WB           |                         |                           |                  |             |               | 35S/         |                         |                           |                  |             |
|               | WH481        |                         |                           |                  |             |               | PW930        |                         |                           |                  |             |
| 8720169835122 | ST333Y2      | 3000 K                  | >90                       | 128 lm/W         | 7.400 lm    |               | PSU          |                         |                           |                  |             |
|               | 39S/         |                         |                           |                  |             |               | FPO28        |                         |                           |                  |             |
|               | PW930        |                         |                           |                  |             |               | WH481        |                         |                           |                  |             |
|               | DIA          |                         |                           |                  |             | 8720169838888 | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 118 lm/W         | 3.600 lm    |
|               | HRCT         |                         |                           |                  |             |               | 35S/         |                         |                           |                  |             |
|               | WH481        |                         |                           |                  |             |               | PW930        |                         |                           |                  |             |
| 8720169590908 | ST333T       | 4000 K                  | >90                       | 149 lm/W         | 2.800 lm    |               | PSU          |                         |                           |                  |             |
|               | 27S/         |                         |                           |                  |             |               | FPO36        |                         |                           |                  |             |
|               | PW940        |                         |                           |                  |             |               | WH481        |                         |                           |                  |             |
|               | PSU          |                         |                           |                  |             | 8720169838895 | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 113 lm/W         | 3.600 lm    |
|               | HMB          |                         |                           |                  |             |               | 35S/         |                         |                           |                  |             |
|               | GR482        |                         |                           |                  |             |               | PW930        |                         |                           |                  |             |
| 8720169590991 | ST333T       | 4000 K                  | >90                       | 143 lm/W         | 4.000 lm    |               | WIA          |                         |                           |                  |             |
|               | 39S/         |                         |                           |                  |             |               | FPO36        |                         |                           |                  |             |
|               | PW940        |                         |                           |                  |             |               | WH481        |                         |                           |                  |             |
|               | PSU WB       |                         |                           |                  |             | 8720169590809 | ST333T       | 3000 K                  | 90                        | 101 lm/W         | 1.900 lm    |
|               | GR482        |                         |                           |                  |             |               | 19S/FM       |                         |                           |                  |             |
| 8720169838741 | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 108 lm/W         | 1.950 lm    |               | T WIA        |                         |                           |                  |             |
|               | 20S/         |                         |                           |                  |             |               | HMB          |                         |                           |                  |             |
|               | PW930        |                         |                           |                  |             |               | BK482        |                         |                           |                  |             |
|               | PSU          |                         |                           |                  |             | 8720169590816 | ST333T       | 2200 K                  | 80                        | 107 lm/W         | 2.200 lm    |
|               | FPO12        |                         |                           |                  |             |               | 19S/         |                         |                           |                  |             |
|               | WH481        |                         |                           |                  |             |               | ROSE         |                         |                           |                  |             |
| 8720169838765 | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 113 lm/W         | 2.600 lm    |               | WIA          |                         |                           |                  |             |
|               | 27S/         |                         |                           |                  |             |               | HMB          |                         |                           |                  |             |
|               | PW930        |                         |                           |                  |             |               | BK482        |                         |                           |                  |             |
|               | PSU          |                         |                           |                  |             | 8720169590830 | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 124 lm/W         | 2.200 lm    |
|               | FPO18        |                         |                           |                  |             |               | 20S/         |                         |                           |                  |             |
|               | WH481        |                         |                           |                  |             |               | PW930        |                         |                           |                  |             |
| 8720169838789 | ST333T       | 3000 K                  | >90                       | 123 lm/W         | 2.700 lm    |               | PSU          |                         |                           |                  |             |
|               | 27S/         |                         |                           |                  |             |               |              |                         |                           |                  |             |

# GreenSpace Evo Projector

| Order Code    | Full Product Name                                 | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | Lichtstroom | Order Code    | Full Product Name                               | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
|               | HNB<br>BK482                                      |                                       |                           |                                 |             |               | PW930<br>PSU WB<br>BK482                        |                                       |                           |                                 |             |
| 8720169590878 | ST333T<br>27S/<br>PW930<br>PSU<br>HRCT<br>BK482   | 3000 K                                | >90                       | 129 lm/W                        | 2.700 lm    | 8720169835054 | ST333X2<br>27S/830<br>PSU WB<br>WH481           | 3000 K                                | >80                       | 135 lm/W                        | 5.400 lm    |
| 8720169590915 | ST333T<br>27S/<br>PC930<br>PSU<br>HMB FG<br>BK482 | 3000 K                                | >90                       | 117 lm/W                        | 2.700 lm    | 8720169835078 | ST333X2<br>39S/83<br>O PSU<br>WB<br>WH481       | 3000 K                                | >80                       | 136 lm/W                        | 8.000 lm    |
| 8720169590984 | ST333T<br>39S/<br>PW930<br>PSU<br>HRCT<br>BK482   | 3000 K                                | >90                       | 132 lm/W                        | 3.700 lm    | 8720169835061 | ST333X2<br>27S/<br>PW930<br>DIA<br>HMB<br>BK482 | 3000 K                                | >90                       | 132 lm/W                        | 5.800 lm    |
| 8720169835009 | ST333T<br>39S/<br>PC930<br>PSU WB<br>BK482        | 3000 K                                | >90                       | 115 lm/W                        | 3.900 lm    | 8720169835085 | ST333X2<br>39S/<br>PW930<br>DIA<br>HMB<br>BK482 | 3000 K                                | >90                       | 131 lm/W                        | 7.600 lm    |
| 8720169835047 | ST333T<br>49S/                                    | 3000 K                                | >90                       | 122 lm/W                        | 5.000 lm    |               |   |                                       |                           |                                 |             |

## Gegevens lichttechniek (2/2)

| Order Code    | Full Product Name                     | Optiektype  | Order Code    | Full Product Name                     | Optiektype  |
|---------------|---------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|---|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | Smalle bundel   | 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | Brede bundel  | 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | Brede bundel  | 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | Brede bundel  |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | Brede bundel  | 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | Bundelhoek 12°  |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden | 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | Bundelhoek 18°  |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden | 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | Bundelhoek 24°  |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | Middelbrede bundel  | 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | Bundelhoek 36°  |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | Middelbrede bundel  | 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | Brede bundel  |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | Middelbrede bundel  | 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel            |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | Middelbrede bundel  | 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | Brede bundel  |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | Brede bundel  |               |                                       |   |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | Brede bundel  |               |                                       |   |

## GreenSpace Evo Projector

| Order Code    | Full Product Name                   | Optiektype  |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT<br>WH481 | Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel                  |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB<br>GR482   | Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482       | Brede bundel  |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12<br>WH481 | Bundelhoek 12°  |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18<br>WH481 | Bundelhoek 18°  |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24<br>WH481 | Bundelhoek 24°  |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24<br>WH481 | Bundelhoek 24°  |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30<br>WH481 | Bundelhoek 30°  |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28<br>WH481 | Bundelhoek 30°  |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36<br>WH481 | Bundelhoek 36°  |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36<br>WH481 | Bundelhoek 36°  |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482        | Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden |

| Order Code    | Full Product Name                    | Optiektype  |
|---------------|--------------------------------------|---|
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482        | Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB<br>BK482    | Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden      |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT<br>BK482   | Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel                  |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG<br>BK482 | Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT<br>BK482   | Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel                  |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482        | Brede bundel  |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482        | Brede bundel  |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481         | Brede bundel  |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481         | Brede bundel  |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB<br>BK482   | Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB<br>BK482   | Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                        | Ingangsspanning | Energieverbruik |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB<br>WH481         | 220 tot 240 V   | 20 W            |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481              | 220 tot 240 V   | 21 W            |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481              | 220 tot 240 V   | 18,8 W          |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481              | 220 tot 240 V   | 18,8 W          |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB<br>WH481     | 220 tot 240 V   | 17,4 W          |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC<br>HWB WH481 | 220 tot 240 V   | 18,8 W          |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG<br>WH481         | 220 tot 240 V   | 23,5 W          |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG<br>WH481        | 220 tot 240 V   | 26,5 W          |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG<br>WH481       | 220 tot 240 V   | 28,5 W          |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG<br>WH481         | 220 tot 240 V   | 20,5 W          |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481              | 220 tot 240 V   | 28 W            |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB<br>WH481       | 220 tot 240 V   | 30 W            |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU<br>HWB WH481     | 220 tot 240 V   | 24,5 W          |

| Order Code    | Full Product Name                        | Ingangsspanning | Energieverbruik |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC<br>HWB WH481 | 220 tot 240 V   | 26,5 W          |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481              | 220 tot 240 V   | 38 W            |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12<br>BK482      | 210 tot 240 V   | 20 W            |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18<br>BK482      | 210 tot 240 V   | 25,5 W          |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24<br>BK482      | 210 tot 240 V   | 24,5 W          |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36<br>BK482      | 210 tot 240 V   | 31,5 W          |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB<br>WH481          | 220 tot 240 V   | 40 W            |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT<br>WH481      | 220 tot 240 V   | 44 W            |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB<br>WH481          | 220 tot 240 V   | 59 W            |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT<br>WH481      | 220 tot 240 V   | 58 W            |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB<br>GR482        | 220 tot 240 V   | 18,8 W          |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB<br>GR482         | 220 tot 240 V   | 28 W            |

## GreenSpace Evo Projector

| Order Code    | Full Product Name                | Ingangsspanning | Energieverbruik |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481 | 210 tot 240 V   | 18 W            |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481 | 210 tot 240 V   | 23 W            |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481 | 210 tot 240 V   | 22 W            |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481 | 210 tot 240 V   | 25 W            |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481 | 210 tot 240 V   | 23 W            |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481 | 210 tot 240 V   | 33 W            |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481 | 210 tot 240 V   | 30,5 W          |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481 | 210 tot 240 V   | 32 W            |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482     | 220 tot 240 V   | 18,8 W          |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482    | 220 tot 240 V   | 20,5 W          |

| Order Code    | Full Product Name                 | Ingangsspanning | Energieverbruik |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | 220 tot 240 V   | 17,8 W          |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | 220 tot 240 V   | 21 W            |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | 220 tot 240 V   | 23 W            |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | 220 tot 240 V   | 28 W            |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | 220 tot 240 V   | 34 W            |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | 220 tot 240 V   | 41 W            |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | 220 tot 240 V   | 40 W            |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | 220 tot 240 V   | 59 W            |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | 220 tot 240 V   | 44 W            |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | 220 tot 240 V   | 58 W            |

### Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name                     | Dimbaar |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | Nee     |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | Nee     |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | Nee     |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | Nee     |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Nee     |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Ja      |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | Ja      |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | Ja      |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | Ja      |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | Ja      |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | Nee     |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | Ja      |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Nee     |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Ja      |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | Nee     |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | Nee     |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | Nee     |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | Nee     |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | Nee     |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | Nee     |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | Ja      |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | Nee     |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481      | Ja      |

| Order Code    | Full Product Name                 | Dimbaar |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482    | Nee     |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482     | Nee     |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481  | Nee     |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481  | Nee     |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481  | Nee     |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481  | Nee     |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481  | Nee     |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481  | Nee     |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481  | Nee     |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481  | Nee     |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482      | Ja      |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482     | Ja      |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | Nee     |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | Nee     |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | Nee     |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | Nee     |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | Nee     |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | Nee     |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | Nee     |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | Nee     |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | Ja      |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | Ja      |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

## GreenSpace Evo Projector

| Order Code    | Full Product Name                     | Kleur behuizing |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | Wit             |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | Wit             |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | Wit             |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | Wit             |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Wit             |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Wit             |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | Wit             |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | Wit             |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | Wit             |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | Wit             |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | Wit             |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | Wit             |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | Wit             |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | Wit             |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | Wit             |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | Zwart           |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | Zwart           |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | Zwart           |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | Zwart           |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | Wit             |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | Wit             |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | Wit             |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481      | Wit             |

| Order Code    | Full Product Name                 | Kleur behuizing |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482    | Grijs           |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482     | Grijs           |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481  | Wit             |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481  | Wit             |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481  | Wit             |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481  | Wit             |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481  | Wit             |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481  | Wit             |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481  | Wit             |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481  | Wit             |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482      | Zwart           |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482     | Zwart           |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | Zwart           |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | Zwart           |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | Zwart           |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | Zwart           |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | Zwart           |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | Zwart           |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | Wit             |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | Wit             |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | Zwart           |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | Zwart           |

### Initiële prestaties (conform IEC)

| Order Code    | Full Product Name                        | Aanvankelijke<br>kleurkwaliteit |
|---------------|--|---------------------------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481            | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481              | (0.458, 0.410)                  |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481              | (0.434, 0.403)                  |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481              | (0.382, 0.380)                  |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481        | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB<br>WH481 | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481            | (0.458, 0.410)                  |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481           | (0.457, 0.385)                  |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481          | (0.457, 0.385)                  |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481            | (0.343, 0.331)                  |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481              | (0.434, 0.403)                  |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481          | (0.434, 0.403)                  |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481        | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB<br>WH481 | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481              | (0.434, 0.403)                  |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482         | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482         | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482         | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482         | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481             | (0.434, 0.403)                  |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481         | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481             | (0.434, 0.403)                  |


| Order Code    | Full Product Name                 | Aanvankelijke<br>kleurkwaliteit |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482    | (0.374, 0.364)                  |
| 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482     | (0.374, 0.364)                  |
| 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481  | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482      | (0.457, 0.385)                  |
| 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482     | (0.457, 0.385)                  |
| 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | (0.434, 0.403)                  |
| 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | (0.434, 0.403)                  |
| 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | (0.422, 0.386)                  |
| 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | (0.422, 0.386)                  |

# GreenSpace Evo Projector


## Productgegevens

| Order Code    | Full Product Name                     | Code productfamilie | Order Code    | Full Product Name                 | Code productfamilie |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| 8720169590823 | ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481         | ST333T              | 8720169590908 | ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482    | ST333T              |
| 8720169590847 | ST333T 27S/827 PSU WB WH481           | ST333T              | 8720169590991 | ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482     | ST333T              |
| 8720169590854 | ST333T 27S/830 PSU WB WH481           | ST333T              | 8720169838741 | ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481  | ST333T              |
| 8720169590861 | ST333T 27S/840 PSU WB WH481           | ST333T              | 8720169838765 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481  | ST333T              |
| 8720169590885 | ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481     | ST333T              | 8720169838789 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481  | ST333T              |
| 8720169590892 | ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | ST333T              | 8720169838796 | ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481  | ST333T              |
| 8720169590922 | ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481         | ST333T              | 8720169838819 | ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481  | ST333T              |
| 8720169590939 | ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481        | ST333T              | 8720169838871 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481  | ST333T              |
| 8720169590946 | ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481       | ST333T              | 8720169838888 | ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481  | ST333T              |
| 8720169590953 | ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481         | ST333T              | 8720169838895 | ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481  | ST333T              |
| 8720169590960 | ST333T 39S/830 PSU WB WH481           | ST333T              | 8720169590809 | ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482      | ST333T              |
| 8720169590977 | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481       | ST333T              | 8720169590816 | ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482     | ST333T              |
| 8720169835016 | ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481     | ST333T              | 8720169590830 | ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482    | ST333T              |
| 8720169835023 | ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 | ST333T              | 8720169590878 | ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482   | ST333T              |
| 8720169835030 | ST333T 49S/830 PSU WB WH481           | ST333T              | 8720169590915 | ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482 | ST333T              |
| 8720169838758 | ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482      | ST333T              | 8720169590984 | ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482   | ST333T              |
| 8720169838772 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482      | ST333T              | 8720169835009 | ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482     | ST333T              |
| 8720169838802 | ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482      | ST333T              | 8720169835047 | ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482     | ST333T              |
| 8720169838901 | ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482      | ST333T              | 8720169835054 | ST333X2 27S/830 PSU WB WH481      | ST333X2             |
| 8720169835092 | ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481          | ST333Y2             | 8720169835078 | ST333X2 39S/830 PSU WB WH481      | ST333X2             |
| 8720169835108 | ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481      | ST333Y2             | 8720169835061 | ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482   | ST333X2             |
| 8720169835115 | ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481          | ST333Y2             | 8720169835085 | ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482   | ST333X2             |
| 8720169835122 | ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481      | ST333Y2             |               |                                   |                     |


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104987




Polar Normal (separate) - 910505104985




Polar Normal (separate) - 910505104988



Polar Normal (separate) - 910505104984




Polar Normal (separate) - 910505104989




Polar Normal (separate) - 910505104983


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104990




Polar Normal (separate) - 910505104996




Polar Normal (separate) - 910505104999




Polar Normal (separate) - 910505104997




Polar Normal (separate) - 910505104998




Polar Normal (separate) - 910505104986




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618**



**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623**




**Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612**


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

## GreenSpace Evo Projector

