



Een krachtige en duurzame alleskunner voor winkeltoepassingen

De GreenSpace Evo Projector, met een subtiel en neutraal ontwerp, is een krachtige en flexibele spot voor winkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo spot een duurzame keuze. De PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. De OptiAccent (FPO) lenstechnologie voor het maximaliseren van de centrale lichtintensiteit. De GreenSpace Evo is ook verkrijgbaar in geavanceerde, ultrazuinige uitvoeringen en kan naadloos worden geïntegreerd in 3C- en DALI-rails, CoreLine Trunking en Maxos fusion. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren en texturen worden aangepast.

Voordelen

- Valt niet op in winkels door een eenvoudig en neutraal ontwerp
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten dankzij PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO2-uitstoot

Applications

- Supermarkten en grote winkelketens
- Mode
- Benzinestations en levensmiddelenwinkels

Kenmerken

- Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarden met standaard gereedschap
- Verminderde koolstofvoetafdruk dankzij hoog rendement (ultra-efficiënte varianten beschikbaar)
- Uitgerust met geavanceerde PerfectAccent reflectoren of OptiAccent (FPO) lenstechnologie
- OptiAccent (FPO) Lens-technologie voor maximale centrale intensiteit, elimineert strooilicht/halo in vergelijking met een conventioneel LED- en reflectoroptisch systeem, en biedt daardoor accentuering met hoog contrast in plaats van een vlak en diffuus lichteffect.

Versions



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black OptiAccent



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white OptiAccent



ST333T GreenSpace Evo
Projector black

- Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA), indoor positioning (DIA-VLC) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)
- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black


Maatschets

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	

Flux	CCT	B (mm)
20S	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
19S	FMT/Rose	
27S	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
39S	827/CH/830/840/PW930/PW940	
27S	FMT/Rose/FR	149
39S	FR/PC930	
49S	827/830/840/PW930/PW940	




ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482




ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	ALL	ALL	FPO ALL	162
	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC			All	251
WIA				253
				224



ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
DIA				162
DIA-VLC			All	251
WIA				253
				224



ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482

Productgegevens



ST333T GreenSpace Evo
Projector grey



ST333T GreenSpace Evo
Projector white



ST333T GreenSpace Evo
Projector black

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +25 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 unit
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 unit
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 unit
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 unit
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unit
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unit
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 unit
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 unit
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 unit
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 unit
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 unit
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 unit
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unit
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unit
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 unit

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	1 unit
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	1 unit
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	1 unit
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	1 unit
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 units
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 units
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 units
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 units
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 unit
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 unit
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	1 unit
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	1 unit
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	1 unit
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	1 unit
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	1 unit
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	1 unit
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	1 unit
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	1 unit
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 unit
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 unit
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 unit
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unit
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unit
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unit
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 unit
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 unit
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 units
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 units
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 units
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 units

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorre- leerde kleur- temperatuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleurweer- gave- index (CRI)	Optiektype
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	2.100 lm	3000 K	105 lm/W	>90	Smalle bundel
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2.800 lm	2700 K	133 lm/W	80	Brede bundel
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	2.700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Brede bundel
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	2.800 lm	4000 K	149 lm/W	>80	Brede bundel
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	2.700 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorre- leerde kleur- temperatuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleurweer- gave- index (CRI)	Optiektype
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	2.700 lm	3000 K	144 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2.600 lm	2700 K	111 lm/W	80	Middelbrede bundel
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	2.400 lm	3000 K	90,5 lm/W	90	Middelbrede bundel
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	2.700 lm	2200 K	94,5 lm/W	80	Middelbrede bundel
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	2.400 lm	5000 K	117 lm/W	90	Middelbrede bundel
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	4.000 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Brede bundel
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	4.000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Brede bundel
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	3.800 lm	3000 K	155 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3.800 lm	3000 K	143 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	4.900 lm	3000 K	129 lm/W	>80	Brede bundel
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	1.900 lm	3000 K	95 lm/W	>90	Bundelhoek 12°
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	2.600 lm	3000 K	102 lm/W	>90	Bundelhoek 18°
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	2.700 lm	3000 K	110 lm/W	>90	Bundelhoek 24°
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	3.500 lm	3000 K	111 lm/W	>90	Bundelhoek 36°
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	5.400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Brede bundel
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	5.400 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	8.000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Brede bundel
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	7.400 lm	3000 K	128 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	2.800 lm	4000 K	149 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	4.000 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Brede bundel
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	1.950 lm	3000 K	108 lm/W	>90	Bundelhoek 12°
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	2.600 lm	3000 K	113 lm/W	>90	Bundelhoek 18°
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	2.700 lm	3000 K	123 lm/W	>90	Bundelhoek 24°
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	2.700 lm	3000 K	108 lm/W	>90	Bundelhoek 24°
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	2.700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Bundelhoek 30°
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	3.600 lm	3000 K	109 lm/W	>90	Bundelhoek 30°
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	3.600 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Bundelhoek 36°
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	3.600 lm	3000 K	113 lm/W	>90	Bundelhoek 36°

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Optiektype
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1.900 lm	3000 K	101 lm/W	90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	2.200 lm	2200 K	107 lm/W	80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	2.200 lm	3000 K	124 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	2.700 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	2.700 lm	3000 K	117 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	3.700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	3.900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Brede bundel
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	5.000 lm	3000 K	122 lm/W	>90	Brede bundel
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	5.400 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Brede bundel
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	8.000 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Brede bundel
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	5.800 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	7.600 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	220 tot 240 V	20 W
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	220 tot 240 V	21 W
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 tot 240 V	17,4 W
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	220 tot 240 V	23,5 W
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	220 tot 240 V	26,5 W
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	220 tot 240 V	28,5 W
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	220 tot 240 V	20,5 W
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	28 W
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	220 tot 240 V	30 W
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	220 tot 240 V	24,5 W
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	220 tot 240 V	26,5 W
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	38 W
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	210 tot 240 V	20 W
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	210 tot 240 V	25,5 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Energieverbruik
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	210 tot 240 V	24,5 W
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	210 tot 240 V	31,5 W
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	40 W
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	220 tot 240 V	44 W
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	59 W
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	220 tot 240 V	58 W
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	220 tot 240 V	28 W
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	210 tot 240 V	18 W
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	210 tot 240 V	23 W
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	210 tot 240 V	22 W
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	210 tot 240 V	25 W
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	210 tot 240 V	23 W
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	210 tot 240 V	33 W
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	210 tot 240 V	30,5 W
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	210 tot 240 V	32 W
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	220 tot 240 V	18,8 W
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	220 tot 240 V	20,5 W
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	220 tot 240 V	17,8 W
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	220 tot 240 V	21 W
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	220 tot 240 V	23 W
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	220 tot 240 V	28 W
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	220 tot 240 V	34 W
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	220 tot 240 V	41 W
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	40 W
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	220 tot 240 V	59 W
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	220 tot 240 V	44 W
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	220 tot 240 V	58 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nee
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nee
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nee
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nee
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Ja
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Ja
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Ja
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Ja
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Ja
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nee
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Ja
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Nee
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Nee
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Nee
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Nee
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Ja
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nee
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nee
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Nee
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Nee
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Nee
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Nee
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Nee
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Nee
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Nee
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Nee
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Ja
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Ja
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nee
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nee
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nee
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nee
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nee
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nee
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nee
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Ja
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Wit
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Wit
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Wit
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Wit
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Wit
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Wit
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Wit
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Wit
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Wit
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Wit
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Wit
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	Zwart
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	Zwart
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	Zwart
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	Zwart
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Wit
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Wit
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Grijs
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Grijs
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	Wit
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	Wit
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	Wit
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	Wit
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	Wit
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	Wit
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	Wit
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	Wit
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Zwart
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Zwart
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Zwart
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Zwart
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Zwart
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Zwart
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Zwart
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Wit
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Zwart
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Zwart

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	(0.422, 0.386)
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	(0.422, 0.386)
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	(0.422, 0.386)
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)



Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)


Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169590823	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
8720169590847	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
8720169590854	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169590861	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
8720169590885	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
8720169590892	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
8720169590922	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
8720169590939	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
8720169590946	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
8720169590953	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
8720169590960	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169590977	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
8720169835016	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
8720169835023	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
8720169835030	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
8720169838758	ST333T 20S/PC930 PSU FPO12 BK482	ST333T
8720169838772	ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482	ST333T
8720169838802	ST333T 27S/PC930 PSU FPO24 BK482	ST333T
8720169838901	ST333T 35S/PC930 PSU FPO36 BK482	ST333T
8720169835092	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
8720169835108	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
8720169835115	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
8720169835122	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
8720169590908	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
8720169590991	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
8720169838741	ST333T 20S/PW930 PSU FPO12 WH481	ST333T
8720169838765	ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481	ST333T
8720169838789	ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481	ST333T
8720169838796	ST333T 27S/PW930 WIA FPO24 WH481	ST333T
8720169838819	ST333T 27S/PW930 PSU FPO30 WH481	ST333T
8720169838871	ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481	ST333T
8720169838888	ST333T 35S/PW930 PSU FPO36 WH481	ST333T
8720169838895	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481	ST333T
8720169590809	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
8720169590816	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169590830	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
8720169590878	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
8720169590915	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
8720169590984	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
8720169835009	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
8720169835047	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
8720169835054	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
8720169835078	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
8720169835061	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
8720169835085	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2

Polar normal diagrammen







910505104990




910505104996




910505104999




910505104997




910505104998




910505104986












ST333TI - 910505104625




ST333TI - 910505104610




ST333TI - 910505104594







ST333TI - 910505104597




ST333TI - 910505104624




ST333TI - 910505104608




ST333TI - 910505104604




ST333TI - 910505104614




ST333TI - 910505104620












ST333TI - 910505104605




ST333TI - 910505104601




ST333TI - 910505104618






ST333TI - 910505104613



ST333TI - 910505104619



ST333TI - 910505104621